

Moduł przekaźnikowy CG V.1



## Moduł przekaźnikowy CG V.1

Ten moduł umożliwia podłączenie centralnego systemu zasilania do BMS. Zgłasza podstawowe najważniejsze stany systemu przez styki bezpotencjałowe (patrz instrukcja). Posiada także dwa kanały wejściowe do uruchomienia testu funkcji (FT) i testu czasu pracy z baterii (BT). Osiem kontrolki LED na module wskazuje status systemu.

### Wejścia:

Napięcie nominalne AC 220-240 V

Napięcie nominalne DC 184-275 V

Częstotliwość nominalna 50 Hz

### Wyjście:

Prąd / napięcie 0,65A / 24V

## Dane do zamówienia

Typ	Opis	Kod produktu
CG V.1	Moduł przekaźnikowy do montażu w szafie.	40071361630

