



Eaton RELAY-MS

Relaiskarte MS-Format

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton USV-Relaiskarte
KATALOGNUMMER	RELAY-MS
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	150 mm
PRODUKTHÖHE	50 mm
PRODUKTBREITE	240 mm
PRODUKTGEWICHT	0.25 kg
EINHALTUNG(EN)	RoHS-konform FCC Part 15 CE-Kennzeichnung
ZERTIFIKAT(E)	EN 61000-6-2 IEC/EN 62040-2 EMV: 89/336/EEC und 93/68/EEC IEC/EN 60950-1 2002 EN 61000-6-3 CE
UPC	743172038135

Spezifikationen für IDSIG-Detektoren

NENNLEISTUNG 0 A

BETRIEBSTEMPERATUR -
MAX. 40 °C

BETRIEBSTEMPERATUR -
MIN. 0 °C

ART DES
ZUBEHÖRS/ERSATZTEILS Sonstige

Weitere zusätzliche Spezifikation

ZUBEHÖR JA

NENNSTROM 0 A

ERSATZTEIL JA

TYP Relaiskarte

Spezifikationen für Einbruchmelder

ZUBEHÖR JA

KAPAZITÄT 0 Ah

NENNSTROM 0 A

Spezifikationen der Netzwerkrelaiskarte

ZUBEHÖR JA

KAPAZITÄT 0 Ah

KARTENSTECKPLATZTYP Minislot

NENNSTROM 0 A

NENNLEISTUNG 0 A

BETRIEBSTEMPERATUR -
MAX. 40 °C

BETRIEBSTEMPERATUR -
MIN. 0 °C

SERIELLE SCHNITTSTELLE DB-9

ERSATZTEIL JA

ART DES
ZUBEHÖRS/ERSATZTEILS Sonstige

BENUTZT MIT 5130, 5PX, 9135, Evolution,
Evolution S, EX, MX, MX
Frame, EX RT

Downloads

SPEZIFIKATIONEN [Relay Card-MS](#)

PROJEKTNAME:

PROJEKTNUMMER:

ERSTELLT VON:

DATUM:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2026 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns in den sozialen
Netzwerken und erhalten Sie aktuelle
Produkt- und Supportinformationen.

