



Eaton U009-010-RJ45-X

USB-A-auf-RJ45 Rollover-Konsolenkabel
(M/M) - Cisco-kompatibel, 250 Kbit/s, 3,05 m
(10 ft), Schwarz

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton Tripp Lite series USB adapter
KATALOGNUMMER	U009-010-RJ45-X
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	10 in
PRODUKTHÖHE	0.5 in
PRODUKTBREITE	7 in
PRODUKTGEWICHT	0.31 lb
EINHALTUNG(EN)	CE-Kennzeichnung FCC-konform REACH RoHS
UPC	037332222114

Produktspezifikationen

TYP	USB 1.1 (bis zu 12 Mbit/s)
FARBE	Schwarz
KABELAUSSENMANTELFARBE	Schwarz
VERPACKUNGSGEHALT	U009-010-RJ45-X USB to RJ45 Rollover Console Cable (M/M), Black, 10-ft. (3.05 m)
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN	USB Cat5/5e Windows (bis zu 11), Mac (bis zu 10.12), oder Linux (bis Redhat 9.0) Betriebssysteme Seriell basiertes Cisco-Gerät mit Konsolenanschluss Computer oder Laptop mit USB-A-Anschluss
ANSCHLUSSTYP	Vernetzung-Kupfer USB/Thunderbolt/Lightning
PRODUKTMERKMALE	Suspend Mode Support Driver Required
USB-SPEZIFIKATION	USB 1.1 (bis zu 12 Mbit/s)
KABELMANTELMATERIAL	PVC
PRODUKTHIGHLIGHTS	3-year limited warranty (Worldwide) Great for programming, resetting or rebooting a Cisco switch, firewall, router or modem Double-shielded construction cuts crosstalk and EMI/RFI line noise Compatible with Windows, Mac and Linux Plug-and-play operation with no software required for easy, immediate installation 10-ft. (3.05 m) cable supports data transfer speeds up to 250 Kbps
VERPACKUNGSTYP	Polybeutel
SEITE A STECKVERBINDER1	USB A (MALE)
SEITE B STECKVERBINDER1	RJ45 (MALE)
SEITE B STECKVERBINDER3	RJ45 (MALE)
HOST-ANSCHLUSS	USB A (MALE)
TECHNOLOGIE	Cat5/5e USB
MERKMALE	Flex Center
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH	32° to 104°F (0° to 40°C)

RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT	0-90% non-condensing
LAGERUNG FEUCHTIGKEITSBEREICH	-4° to 140°F (-20° to 60°C)
LAGERTEMPERATUR	-4 ° bis 140 °F (-20 ° bis 60 °C)
AWG-GRÖSSE	26
LEITUNGSLÄNGE	10 Fuß
KONSTRUKTIONSMATERIAL	PVC, PE
KABELAUSSENDURCHMESSER	5.5mm; 4.7mm +/- 0.15
BETRIEBSTEMPERATUR	32° to 104°F (0° to 40°C)
STECKVERBINDERGRUPPE	USB-A RJ45
VERBINDUNGSTÜCK	RJ45 (Stecker) USB A (Stecker)

Downloads

PROJEKTNAME:

PROJEKTNUMMER:

ERSTELLT VON:

DATUM:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2026 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken und erhalten Sie aktuelle Produkt- und Supportinformationen.

