Owner's Manual

M.2 NGFF SATA SSD (B-Key) to 2.5" SATA Enclosure Adapter

Model: P960-001-M2

Español 7 • Français 13 • Русский 19

PROTECT YOUR INVESTMENT!

Register your product for quicker service and ultimate peace of mind.

You could also win an ISOBAR6ULTRA surge protector—a $100 value!

www.tripplite.com/warranty

TRIPP·LITE

95 YEARS Manufacturing Excellence.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

Copyright © 2017 Tripp Lite. All rights reserved.

16-12-139-933619.indb 1 1/5/2017 12:14:48 PM

Product Features

- Access an M.2 NGFF SATA SSD (B-Key) drive with a standard SATA computer
- Use an M.2 NGFF drive with an external source, such as a SATA drive enclosure or docking station
- Enclosed housing provides added protection when used in applications requiring more durability, such as hot-swap drive bays or external docking stations
- Supports 2242, 2260 and 2280 M.2 SATA drive types
- Supports data transfer rates up to 6 Gbps (SATA I/II/III)
- Plug-and-Play; no software or drivers required

System Requirements

- M.2 NGFF SATA Drive
  (Supports B and B+M Key SATA Drives;
  Does not support PCIe Drives)
- SATA Host Device

16-12-139-933619.indb 2 1/5/2017 12:14:48 PM

Package Contents

- P960-001-M2
- Mounting Hardware
- Screwdriver
- Owner's Manual

Installation

Notes:

- *SSD drives are sensitive to static electricity and must be handled properly, so as not to risk data loss. Always handle your SSD drive with caution by wearing an anti-static strap (such as Tripp Lite P999-000) when transporting it, or by touching a grounded metal surface to discharge yourself of static electricity prior to picking up the drive.*
- *If your drive has not been formatted yet, you will first need to format it using your computer's Disk Management utility in order to copy and access files.*
- *Prior to unplugging the enclosure adapter, make sure to properly eject the drive from your computer to avoid any potential data loss.*

16-12-139-933619.indb 3 1/5/2017 12:14:48 PM

Installation

1. Remove the cover from the P960-001-M2 unit to expose the SSD drive tray and M.2 NGFF (B-Key) connector.
2. Depending on the size of your drive, insert the included nut into the circular slot at the 42 mm, 60 mm or 80 mm lines.
3. Connect your drive by inserting it into the M.2 NGFF connector. Keep the drive at a low angle to minimize stress on the connector.
4. Using the included screw, secure the drive by screwing it into the nut.
5. When the drive is fully installed, place the cover back on to protect it from dust and other contaminants.
6. Connect the unit to the SATA port on your computer.
7. Your drive is now ready for use.

16-12-139-933619.indb 4 1/5/2017 12:14:48 PM

Warranty and Product Registration

1-Year Limited Warranty

TRIPP LITE warrants its products to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of initial purchase. TRIPP LITE's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. To obtain service under this warranty, you must obtain a Returned Material Authorization (RMA) number from TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center. Products must be returned to TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center with transportation charges prepaid and must be accompanied by a brief description of the problem encountered and proof of date and place of purchase. This warranty does not apply to equipment, which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, TRIPP LITE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL TRIPP LITE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, TRIPP LITE is not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

PRODUCT REGISTRATION

Visit www.tripplite.com/warranty today to register your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product!*

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

FCC Notice, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

16-12-139-933619.indb 5 1/5/2017 12:14:48 PM

Warranty and Product Registration

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Tripp Lite could void the user's authority to operate this equipment.

WEEE Compliance Information for Tripp Lite Customers and Recyclers (European Union)

Under the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and implementing regulations, when customers buy new electrical and electronic equipment from Tripp Lite they are entitled to:

- Send old equipment for recycling on a one-for-one, like-for-like basis (this varies depending on the country)
- Send the new equipment back for recycling when this ultimately becomes waste

Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended.

Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

TRIPP·LITE

95 YEARS Manufacturing Excellence.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

16-12-139-933619.indb 6 1/5/2017 12:14:48 PM

Manual del Propietario

Caja Adaptadora SATA SSD (B-Key) M.2 NGFF a SATA de 2.5”

Modelo: P960-001-M2

English 1 • Français 13 • Русский 19

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE UU
www.tripplite.com/support

Copyright © 2017 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.

16-12-139-933619.indb 7 1/5/2017 12:14:48 PM

Características del Producto

- Acceda a una unidad M.2 NGFF SATA SSD (B-Key) con una computadora SATA estándar
- Use una unidad M.2 NGFF con una fuente externa, como un gabinete o estación de conexiones SATA
- El gabinete proporciona protección adicional cuando se usa en aplicaciones que requieran más durabilidad, como bahías de conexión Hot-Swap o estaciones de conexiones externas
- Soporta los tipos de unidades SATA M.2 2242, 2260 y 2280
- Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 6 Gbps (SATA I/II/III)
- Conectar y usar; no requiere software ni controladores

Características del Producto

- Unidad SATA M.2 NGFF
  (Soporta Unidades SATA B y B+M Key;
  No soporta unidades PCIe)
- Dispositivo Anfitrión SATA

16-12-139-933619.indb 8 1/5/2017 12:14:48 PM

Contenido del Empaque

- P960-001-M2
- Accesorios de instalación
- Desatornillador
- Manual del Propietario

Instalación

Notas:

- *Las unidades SSD son sensibles a la electricidad estática y deben manejarse adecuadamente para que no exista riesgo de pérdida de datos. Maneje siempre su unidad SSD con la precaución de usar una banda anti-estática (Como la P999-000 Tripp Lite) al transportarla o tocando una superficie metálica aterrizada para descargar la electricidad estática antes de tomar la unidad.*
- *Si su unidad no ha sido formateada aún, primero necesitará formatearla usando la herramienta de administración de disco de su computadora a fin de copiar y acceder a archivos.*
- *Antes de desconectar el adaptador, asegúrese de expulsar la unidad de su computadora para evitar cualquier pérdida potencial de datos.*

16-12-139-933619.indb 9 1/5/2017 12:14:48 PM

Instalación

1. Retire la tapa de la unidad P960-001-M2 para exponer la charola de la unidad SSD y el conector M.2 NGFF (B-Key).
2. Dependiendo del tamaño de su unidad, inserte la tuerca incluida en la ranura circular en las líneas de 42 mm, 60 mm u 80 mm.
3. Conecte su unidad insertándola en el conector M.2 NGFF. Mantenga la unidad en un ángulo bajo para minimizar la tensión en el conector.
4. Usando el tornillo incluido, asegure la unidad atornillándola en la tuerca.
5. Cuando la unidad esté completamente instalada, coloque nuevamente la cubierta para protegerla del polvo y otros contaminantes.
6. Conecte la unidad en el puerto SATA de su computadora.
7. Ahora su unidad está lista para usarse.

16-12-139-933619.indb 10 1/5/2017 12:14:48 PM

Garantía

Garantía limitada por 1 año

TRIPP LITE garantiza por un (1) año desde la fecha de compra inicial que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra. La obligación TRIPP LITE bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (A su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Para obtener servicio bajo esta garantía, debe obtener un número de Autorización de Devolución de Mercancía (RMA) de TRIPP LITE o de un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE. Los productos deben ser regresados a TRIPP LITE o a un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE con los cargos de transporte prepagados y deben acompañarse con una breve descripción del problema y un comprobante de la fecha y el lugar de compra. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

EXCEPTO COMO SE INDICA EN EL PRESENTE, TRIPP LITE NO HACE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

EXCEPTO COMO SE INDICA ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO TRIPP LITE SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, TRIPP LITE no es responsable por ningún costo, como pérdida de utilidades o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamaciones de terceros o de cualquier otra forma.

16-12-139-933619.indb 11 1/5/2017 12:14:48 PM

Garantía

Información de Cumplimiento con WEEE para Clientes y Recicladores de Tripp Lite (Unión Europea)

Bajo la Directiva de Desechos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) [Waste Electrical and Electronic Equipment] y regulaciones aplicables, cuando los clientes adquieren un nuevo equipo eléctrico y electrónico de Tripp Lite están obligados a:

- Enviar el equipo viejo a reciclado en una base de uno por uno, equivalente por equivalente (esto varía de un país a otro)
- Regresar el equipo nuevo para reciclado una vez que finalmente sea un desecho

El uso de este equipo en aplicaciones de soporte de vida en donde la falla de este equipo pueda razonablemente hacer suponer que causará fallas en el equipo de soporte de vida o afecte significativamente su seguridad o efectividad, no está recomendado.

Tripp Lite tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

TRIPP·LITE

95 AÑOS
Excelencia en Manufactura.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE UU
www.tripplite.com/support

16-12-139-933619.indb 12 1/5/2017 12:14:48 PM

Manuel de l’utilisateur

Adaptateur pour boîtier M.2 NGFF SATA (clé B) de SSD à 6,35 cm (2,5 po)

Modèle : P960-001-M2

English 1 • Español 7 • Русский 19

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

Droits d’auteur © 2017 Tripp Lite. Tous droits réservés.

16-12-139-933619.indb 13 1/5/2017 12:14:49 PM

Caractéristiques du produit

- Accéder à un lecteur M.2 NGFF SATA SSD (clé B) avec un ordinateur SATA standard
- Utiliser un lecteur M.2 NGFF avec une source externe, comme un boîtier de lecteur SATA ou une station d'accueil.
- Le boîtier fermé assure une protection accrue lorsqu'il est utilisé dans des applications exigeant une plus grande durabilité, comme dans les baies de lecteurs remplaçables à chaud ou dans les stations d'accueil externes.
- Prend en charge des types de lecteurs SATA 2242, 2260 et 2280
- Prend en charge des débits de transfert de données pouvant atteindre jusqu'à 6 Gbps (SATA I/II/III)
- Prêt à l'emploi; aucun logiciel ou lecteur requis

Configuration requise

- Lecteur M.2 NGFF SATA (Prend en charge les lecteurs SATA clé B et B+M; ne prend pas en charge les lecteurs PCIe)
- Appareil hôte SATA

16-12-139-933619.indb 14 1/5/2017 12:14:49 PM

Contenu de l'emballage

- P960-001-M2
- Quincaillerie de montage
- Tournevis
- Manuel de l'utilisateur

Installation

Remarques :

- *Les lecteurs SSD sont sensibles à l'électricité statique et doivent être manipulés de façon adéquate afin de prévenir tout risque de perte de données. Toujours manipuler le lecteur SSD avec prudence en portant un dispositif antistatique (comme la P999-000 de Tripp Lite) lors de son transport ou en touchant une surface métallique mise à la masse pour décharger les charges électrostatiques du corps avant de toucher au lecteur.*
- *Si le lecteur n'a pas encore été formaté, il doit d'abord être formaté en utilisant l'utilitaire Disk Management de l'ordinateur pour copier et accéder aux fichiers.*
- *Avant de débrancher l'adaptateur du boîtier, s'assurer d'éjecter correctement le lecteur de l'ordinateur afin de prévenir toute perte de données potentielle.*

16-12-139-933619.indb 15 1/5/2017 12:14:49 PM

Installation

1. Retirer le couvercle de l’appareil P960-001-M2 pour exposer le plateau du lecteur SSD et le connecteur M.2 NGFF (clé B).
2. En fonction de la taille du lecteur, insérer l'écrou inclus dans la fente circulaire aux lignes 42 mm, 60 mm ou 80 mm.
3. Brancher le lecteur en l'insérant dans le connecteur M.2 NGFF. Maintenir le lecteur à un angle faible pour réduire au minimum la tension sur le connecteur.
4. En utilisant la vis incluse, fixer le lecteur en place en vissant celle-ci dans l'écrou.
5. Une fois le lecteur entièrement installé, replacer le couvercle pour le protéger de la poussière et autres contaminants.
6. Raccorder l'appareil au port SATA de l'ordinateur.
7. Le lecteur est maintenant prêt à être utilisé.

16-12-139-933619.indb 16 1/5/2017 12:14:49 PM

Garantie

Garantie limitée d'un (1) an

TRIPP LITE garantit que ses produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat initiale. La responsabilité de TRIPP LITE, en vertu de la présente garantie, se limite à la réparation ou au remplacement (à sa seule discrétion) de ces produits défectueux. Pour obtenir réparation sous cette garantie, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel (« RMA ») auprès de TRIPP LITE ou d'un centre de réparation autorisé par TRIPP LITE. Les produits doivent être retournés à TRIPP LITE ou à un centre de réparation autorisé par TRIPP LITE en port prépayé et être accompagnés d'une brève description du problème et d'un justificatif de la date et du lieu d'achat. Cette garantie ne s'applique pas au matériel ayant été endommagé suite à un accident, à une négligence ou à un application abusive, ou ayant été altéré ou modifié d'une façon quelconque.

SAUF INDICATION CONTRAIRE DANS LES PRÉSENTES, TRIPP LITE N'ÉMET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Certains États n'autorisant pas la limitation ni l'exclusion de garanties tacites, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur.

À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, TRIPP LITE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI AYANT ÉTÉ AVISÉE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. Plus précisément, TRIPP LITE ne pourra être tenue responsable de coûts, tels que perte de bénéfices ou de recettes, perte de matériel, impossibilité d'utilisation du matériel, perte de logiciel, perte de données, frais de produits de remplacement, réclamations d'un tiers ou autres.

16-12-139-933619.indb 17 1/5/2017 12:14:49 PM

Garantie

Renseignements sur la conformité à la directive DEEE pour les clients de Tripp Lite et les recycleurs (Union européenne)

En vertu de la directive et des règlements d'application relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), lorsque des clients achètent de l'équipement électrique et électronique neuf de Tripp Lite, ils ont droit :

- D'envoyer l'équipement usagé au recyclage pourvu qu'il remplace un équipement équivalent (cela varie selon les pays)
- De retourner le nouvel équipement afin qu'il soit recyclé à la fin de sa vie utile.

Il est déconseillé d'utiliser cet équipement dans des applications médicales où une panne de cet équipement pourrait normalement provoquer la panne de l'équipement de survie ou altérer notablement sa sécurité ou son efficacité.

La politique de Tripp Lite en est une d'amélioration continue.
Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

TRIPP·LITE

95 YEARS
Manufacturing Excellence.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

16-12-139-933619.indb 18 1/5/2017 12:14:49 PM

Руководство пользователя

Переходник M.2 NGFF SATA SSD (B-Key) – 2.5" SATA

Модель: P960-001-M2

English 1 • Español 7 • Français 13

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

Охраняется авторским правом © 2017 Tripp Lite.
Перепечатка запрещается.

16-12-139-933619.indb 19 1/5/2017 12:14:50 PM

Характеристики продукта

- Обеспечивает доступ к диску M.2 NGFF SATA SSD (B-Key) с компьютера, оснащенного стандартным диском SATA
- Возможность использования привода M.2 NGFF с внешним источником, таким как корпусной диск SATA или док-станция
- Закрытый корпус обеспечивает дополнительную защиту при использовании в системах, требующих повышенной прочности (например, ячейках для "горячей" замены дисков или внешних док-станциях)
- Поддерживает диски стандарта M.2 SATA следующих типов: 2242, 2260 и 2280
- Поддержка скоростей передачи данных до 6 Гбит/с (SATA I/II/III)
- Подключение по технологии Plug-and-play без необходимости использования какого-либо программного обеспечения или драйверов

Системные требования

- Диск M.2 NGFF SATA
  (Поддерживает диски B и B+M Key SATA;
  не поддерживает диски PCIe)
- Хост-устройство SATA

16-12-139-933619.indb 20 1/5/2017 12:14:50 PM

Содержимое упаковки

- Устройство модели P960-001-M2
- Монтажные приспособления
- Отвертка
- Руководство пользователя

Установка

Примечания:

- Твердотельные диски (SSD) чувствительны к воздействию статического электричества и требуют надлежащего обращения во избежание потери данных. При обращении с твердотельным диском (SSD) необходимо соблюдать осторожность: при перевозке обязательно следует надевать на него антистатический ремешок (например, Tripp Lite P999-000), а перед его взятием в руки надлежит избавиться от накопленного статического заряда путем касания заземленной металлической поверхности.
- Если диск еще не отформатирован, необходимо сначала отформатировать его с использованием установленной на компьютере утилиты Disk Management, обеспечивающей доступ к хранящимся на нем файлам и возможность их копирования.
- Во избежание возможной потери данных, перед отсоединением переходника следует убедиться в том, что диск полностью извлечен из компьютера.

16-12-139-933619.indb 21 1/5/2017 12:14:50 PM

Установка

1. Снимите крышку блока P960-001-M2, открыв лоток для установки твердотельного диска (SSD) и разъем M.2 NGFF (B-Key).
2. В зависимости от размера диска вставьте входящую в комплект гайку в круглое гнездо на уровне 42 мм, 60 мм или 80 мм, отмеченном соответствующей линией.
3. Подключите диск, вставив его в разъем M.2 NGFF. Для сведения к минимуму механической нагрузки на разъем удерживайте диск под малым углом.
4. Закрепите диск при помощи винта, входящего в комплект, завернув его в установленную ранее гайку.
5. После завершения установки диска поместите крышку на свое место для его защиты от пыли и других источников загрязнения.
6. Подключите устройство к разъему SATA своего компьютера.
7. Диск готов к использованию.

16-12-139-933619.indb 22 1/5/2017 12:14:50 PM

Гарантийные обязательства

Ограниченная гарантия сроком 1 год

Компания TRIPP LITE гарантирует отсутствие дефектов в материалах и технологиях в течение одного года от даты первой продажи. Обязательства компании TRIPP LITE по настоящей гарантии ограничиваются ремонтом или заменой (по ее единоличному усмотрению) любых таких дефектных изделий. Для получения услуг по данной гарантии необходимо получить номер Returned Material Authorization (RMA - разрешение на возврат материалов) от компании TRIPP LITE или ее авторизованного сервисного центра. Изделия должны быть возвращены в компанию TRIPP LITE или авторизованный сервисный центр TRIPP LITE с предоплатой транспортных расходов и сопровождаться кратким описанием возникшей проблемы и документом, подтверждающим дату и место его приобретения. Действие настоящей гарантии не распространяется на оборудование, поврежденное в результате аварии, небрежного обращения или неправильного использования, а также видоизмененное каким бы то ни было образом.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗДЕСЬ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯ TRIPP LITE НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

В некоторых штатах/государствах ограничение или исключение подразумеваемых гарантий не допускается; следовательно, вышеуказанное(-ые) ограничение(-я) или исключение(-я) могут не распространяться на покупателя.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ВЫШЕ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯ TRIPP LITE НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ ЛИБО УБЫТКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ЕЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. В частности, компания TRIPP LITE не несет ответственности за какие-либо издержки, такие как упущенные прибыли или доходы, потеря оборудования, потеря возможности использования оборудования, потеря программного обеспечения, потеря данных, расходы на заменители, урегулирование претензий третьих лиц и пр.

16-12-139-933619.indb 23 1/5/2017 12:14:50 PM

Гарантийные обязательства

Информация по выполнению требований Директивы WEEE для покупателей и переработчиков продукции компании Tripp Lite (являющихся резидентами Европейского союза)

Согласно положениям Директивы об утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE) и исполнительных распоряжений по ее применению, при покупке потребителями нового электрического или электронного оборудования производства компании Tripp Lite они получают право на:

- Продажу старого оборудования по принципу "один за один" и/или на эквивалентной основе (в зависимости от конкретной страны)
- Отправку нового оборудования на переработку после окончательной выработки его ресурса

Не рекомендуется использовать данное оборудование в системах жизнеобеспечения в тех случаях, когда его сбой с большой вероятностью приведет к сбою оборудования жизнеобеспечения или значительному снижению его безопасности или эффективности.

Компания Tripp Lite постоянно совершенствует свою продукцию. В связи с этим возможно изменение технических характеристик без предварительного уведомления.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

16-12-139 933619_revB

16-12-139-933619.indb 24 1/5/2017 12:14:50 PM