

UPS per PC, workstation e sistemi audio/video domestici

UPS monofase

2

Eaton Ellipse ECO

500/650/800/1200/1600 VA



Gamma Eaton Ellipse ECO



Facile integrazione di Eaton Ellipse ECO



Protezione ed efficienza energetica per i computer aziendali

- Grazie alla progettazione elettrica efficiente e alla funzione EcoControl (modelli USB), che disabilita automaticamente le periferiche quando il dispositivo principale è spento, Eaton Ellipse ECO vi aiuta a risparmiare fino al 25% di energia rispetto agli UPS delle generazioni precedenti.
- Oltre a fornire l'alimentazione backup da batteria per mantenere funzionanti le apparecchiature durante un'interruzione dell'alimentazione, Ellipse ECO fornisce anche un'efficace protezione contro i danni delle sovracorrenti.
- Ellipse ECO include un dispositivo di protezione dalle sovracorrenti ad alte prestazioni conforme allo standard IEC 61643-1; questo dispositivo protegge anche le connessioni dati, come Ethernet, Internet e le linee telefoniche.

Facile integrazione e installazione

- Ellipse ECO viene fornito con quattro (modelli 500/650/800) o otto prese (modelli 1200/1600) Schuko (DIN) o francesi (FR) per una facile connessione alle normali configurazioni dei computer con periferiche. Sono anche disponibili modelli IEC.
- La progettazione ultrapiatta di Ellipse ECO ne semplifica l'installazione in qualsiasi ambiente d'ufficio: le opzioni di installazione includono il posizionamento verticale sotto la scrivania, orizzontale sotto un monitor, su rack da 19" (kit 2U opzionale) e per montaggio a parete (kit opzionale).
- I modelli USB sono progettati per essere compatibili con un'ampia varietà di modelli di computer. Il software Eaton UPS Companion viene fornito come standard (CD e cavo USB forniti) ed è compatibile con tutti i principali sistemi operativi (Windows 7, Vista, XP, Linux e Mac OS).

Tranquillità totale

- Garanzia illimitata per le apparecchiature collegate al computer (paesi UE e Norvegia)
- Il test periodico automatico della batteria assicura la rilevazione precoce della necessità di sostituzione della batteria.
- La batteria facile da sostituire aiuta ad allungare la durata di servizio dell'UPS.
- Il disgiuntore a pulsante consente un facile ripristino dopo un sovraccarico o un cortocircuito.



Eaton Ellipse ECO

500/650/800/1200/1600 VA



Eaton Ellipse ECO
1.200/1.600

- 1 4 prese con protezione da sovracorrenti e backup
- 2 4 prese con protezione da sovracorrenti
- 2a 2 prese EcoControl (1.200 e 1.600)
- 3 Protezione Tel/Internet e Ethernet
- 4 Porta USB
- 5 Batterie sostituibili
- 6 Pulsante di reimpostazione sul disgiuntore di circuito



Eaton Ellipse ECO
500/650/800

- 1 3 prese con protezione da sovracorrenti e backup, 1 presa solo con protezione da sovracorrenti
- 1a 1 presa EcoControl (modelli USB)
- 2 Protezione Tel/Internet e Ethernet
- 3 Porta USB (modelli USB)
- 4 Batterie sostituibili
- 5 Pulsante di reimpostazione sul disgiuntore di circuito

2

SPECIFICHE TECNICHE	500	650	650 USB	800 USB	1200 USB	1600 USB
Nominale (VA/W)	500 VA/300 W	650 VA/400 W	650 VA/400 W	800 VA/500 W	1200 VA/750 W	1600 VA/1000 W
Applicazione						
Numero di prese	4	4	4	4	8	8
Prese con protezione da sovracorrenti e backup/ Presse con protezione da sovracorrenti	3/1	3/1	3/1	3/1	4/4	4/4
Caratteristiche						
Tensione nominale in ingresso	230 V					
Tensione in ingresso	184 V - 264 V (regolabile a 161 V - 284 V)					
Tensione in uscita	230 V (regolabile a 220 V, 230 V, 240 V)					
Frequenza	50-60 Hz con selezione automatica					
Protezione ingresso	Disgiuntore reimpostabile					
Funzionalità						
Progettazione da alta efficienza energetica	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Funzione EcoControl	-	-	Si fino al 20% di risparmio energetico* (disattivazione automatica delle periferiche inattive)		Si fino al 25% di risparmio energetico*	
Protezione dalle sovracorrenti	Dispositivo di protezione dalle sovracorrenti compatibile con IEC 61643-1					
Compatibilità PowerLine	-	-	1 presa predisposta per PLC	1 presa predisposta per PLC	1 presa predisposta per PLC	1 presa predisposta per PLC
Batteria						
Tipo batteria	Sostituibile, sigillata piombo-acido					
Test automatico della batteria	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Avvio a freddo (avvio senza corrente di rete)	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Protezione dalla scarica profonda	4 ore	4 ore	4 ore	4 ore	4 ore	4 ore
Indicatori di sostituzione della batteria	LED + allarme acustico					
Autonomia della batteria al 50% del carico	9 min	9 min	9 min	11 min	10 min	11 min
Autonomia della batteria al 70% del carico	5 min	6 min	6 min	6 min	6 min	6 min
Comunicazioni						
Porta di comunicazione	-	-	Porta USB (cavo fornito)	Porta USB (cavo fornito)	Porta USB (cavo fornito)	Porta USB (cavo fornito)
Software	-	-	Software Eaton UPS Companion fornito come standard (compatibile con: Windows 7/Vista/XP, Mac OS X, Linux)			
Protezione linea	Tel/Fax/Modem/Internet ed Ethernet					
Standard						
Sicurezza/EMC	IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, marchio CE					
Protezione dalle sovracorrenti	IEC 61643-1					
Dimensioni e peso						
Dimensioni A x L x P	263 x 81 x 235 mm	263 x 81 x 235 mm	263 x 81 x 235 mm	263 x 81 x 235 mm	305 x 81 x 312 mm	305 x 81 x 312 mm
Peso	2,9 kg	3,6 kg	3,6 kg	4,1 kg	6,7 kg	7,8 kg
Assistenza e supporto clienti						
2 anni di garanzia	Sostituzione prodotto standard, inclusa la batteria; garanzia per i dispositivi informatici connessi per un importo illimitato (paesi UE)					
Warranty+	Garanzia opzionale di 3 anni (secondo il paese, visitare il sito www.eaton.eu/powerquality)					

* in confronto agli UPS delle generazioni precedenti.

Codici parti	500	650	650 USB	800 USB	1200 USB	1600 USB
Prese francesi (FR)	EL500FR	EL650FR	EL650USBFR	EL800USBFR	EL1200USBFR	EL1600USBFR
Prese Schuko (DIN)	EL500DIN	EL650DIN	EL650USBIN	EL800USBIN	EL1200USBIN	EL1600USBIN
Prese IEC	EL500IEC	EL650IEC	EL650USBIEC	EL800USBIEC	EL1200USBIEC	EL1600USBIEC
Accessori						
Kit di montaggio per rack 19" (2U)	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK
Kit di montaggio a parete	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL

