

# 伊顿 Ellipse ECO

500/650/800/1200/1600 VA



伊顿 Ellipse ECO 系列



伊顿 Ellipse ECO 易于集成



## 为商用电脑提供高效电源保护

- 采用高效电气设计，带有 EcoControl 功能（USB 型号），在主设备关闭时能自动断开外围设备供电，比普通 UPS 节省多达 25% 的能源。
- Ellipse ECO 不仅可以为设备提供后备电源，确保设备在停电时正常运行，还可有效保护设备免遭破坏性浪涌的损害。
- Ellipse ECO 内置一个符合 IEC 61643-1 指令的高性能浪涌保护装置，也可为以太网、因特网以及电话线等数据连接提供保护。

## 易于集成和安装

- Ellipse ECO 带有 4 个（500/650/800 型号）或 8 个（1200/1600 型号）IEC 插座，可便捷连接带有外围设备的典型计算机配置。也有 Schuko (DIN) 插座或法国 (FR) 类型插座可选。
- Ellipse ECO 采用超薄设计、安装简易，适用于任何办公环境。支持多种安装位置，如垂直安装、水平安装、安装在办公桌下、安装在 19 英寸机架（可选配 2U 套件）以及壁挂式安装（可选配套件）。
- UBS 型号能与多种不同型号的计算机兼容。标配伊顿电源管理软件（提供 CD 安装光盘和 USB 数据线），兼容所有主要的操作系统（Windows、Linux 和 Mac OS）。

## 方便维护

- 定期电池自检，确保及早发现电池是否需要更换。
- 电池更换便捷，有助于延长 UPS 的使用寿命。
- 采用按钮式断路器，轻松恢复过载或短路电路。



# EATON

Powering Business Worldwide

# 伊顿 Ellipse ECO

- 1 4 个带浪涌保护和后备电源保护的插座
- 2 4 个带浪涌保护的插座
- 2a 2 个 EcoControl 插座 (1200 & 1600)
- 3 电话 / 因特网以及以太网保护接口
- 4 USB 接口
- 5 可更换电池
- 6 断路器复位按钮



伊顿 Ellipse ECO 1200/1600



伊顿 Ellipse ECO 500/650/800

- 1 3 个带浪涌保护和后备电源保护的插座；  
1 个仅带浪涌保护的插座
- 1a 1 个 EcoControl 插座 (USB 型号)
- 2 电话 / 因特网以及以太网保护接口
- 3 USB 端口 (USB 型号)
- 4 可更换电池
- 5 断路器复位按钮

技术规格	500	650	650 USB	800 USB	1200 USB	1600 USB
额定功率 (VA/W)	500 VA / 300 W	650 VA / 400 W	650 VA / 400 W	800 VA / 500 W	1200 VA / 750 W	1600 VA / 1000 W
<b>应用</b>						
插座数量	4	4	4	4	8	8
带浪涌保护和后备电源保护的插座 / 带浪涌保护的插座	3/1	3/1	3/1	3/1	4/4	4/4
<b>特性</b>						
标称输入电压	230 V					
输入电压	184 V - 264 V (可调整为 161 V - 284 V)					
输出电压	230 V (可调整为 220 V、230 V、240 V)					
频率	50-60 Hz 自动选择					
输入保护	可复位断路器					
<b>特性</b>						
节能设计	是	是	是	是	是	是
EcoControl 功能	-	-	节能高达 20%* (自动关闭闲置外围设备)		节能高达 25%*	
浪涌保护	符合 IEC 61643-1 指令浪涌保护装置					
兼容 PowerLine	-	-	1 个可直接连接 PLC 的插座	1 个可直接连接 PLC 的插座	1 个可直接连接 PLC 的插座	1 个可直接连接 PLC 的插座
<b>电池</b>						
电池类型	可更换密封铅酸电池					
自动电池测试	是	是	是	是	是	是
冷启动 (电池模式启动)	是	是	是	是	是	是
深度放电保护	4 小时	4 小时	4 小时	4 小时	4 小时	4 小时
电池更换指标	LED+ 有声警报					
50% 负荷下电池运营时间	9 分钟	9 分钟	9 分钟	11 分钟	10 分钟	11 分钟
70% 负荷下电池运行时间	5 分钟	6 分钟	6 分钟	6 分钟	6 分钟	6 分钟
<b>通信</b>						
通信端口	-	-	USB 接口 (提供电缆)	USB 接口 (提供电缆)	USB 接口 (提供电缆)	USB 接口 (提供电缆)
软件	-	-	标配伊顿智能电源软件 (兼容: Windows, Mac OS X, Linux)			
线路保护	电话 / 传真 / 调制解调器 / 因特网和以太网					
<b>标准</b>						
安全 / EMC	IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB, CE					
浪涌保护	IEC 61643-1					
<b>尺寸和重量</b>						
尺寸 (高 × 宽 × 深)	263 x 81 x 235 mm	263 x 81 x 235 mm	263 x 81 x 235 mm	263 x 81 x 235 mm	305 x 81 x 312 mm	305 x 81 x 312 mm
重量	2.9 kg	3.6 kg	3.6 kg	4.1 kg	6.7 kg	7.8 kg
<b>客户服务与支持</b>						
2 年保修	整机更换					
保修延期	可选 3 年保修					

零件号	500	650	650 USB	800 USB	1200 USB	1600 USB
法国插座 (FR)	EL500FR	EL650FR	EL650USBFR	EL800USBFR	EL1200USBFR	EL1600USBFR
Schuko 插座 (DIN)	EL500DIN	EL650DIN	EL650USB DIN	EL800USB DIN	EL1200USB DIN	EL1600USB D IN
IEC 插座	EL500IEC	EL650IEC	EL650USBIEC	EL800USBIEC	EL1200USBIEC	EL1600USBIEC
<b>配件</b>						
19 英寸机架安装套件 (2U)	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK
壁挂式安装套件	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL



FR DIN IEC

