Quick Start Guide

USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) to SATA Hard Drive Quick Dock

Model: U439-001-CG2

Español 5 • Français 9

WARRANTY REGISTRATION

Register your product today and be automatically entered to win an ISOBAR® surge protector in our monthly drawing!

tripplite.com/warranty

TRIPP·LITE

OVER 95 YEARS Manufacturing Excellence.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA •tripplite.com/support

Copyright © 2021 Tripp Lite. All rights reserved.

Product Features

- Quickly and easily add storage and transfer data to your computer, tablet, Ultrabook, Chromebook or laptop by connecting a SATA drive to your device's USB-C or Thunderbolt 3 port
- Supports USB 3.1 Gen 2 data transfer rates up to 10 Gbps
- Backward compatible with SuperSpeed USB 3.0 and High Speed USB 2.0 standards
- Accepts 2.5" and 3.5" SATA I, II or III hard disc drives (HDD) and solid state drives (SSD) up to 10 TB*
- UASP (USB Attached SCSI Protocol)** provides up to 70% faster performance when connected to a UASP-enabled host controller
- Supports all major operating systems
- Plug-and-play—no software required

*Will work with larger hard drives as they become available.

**Requires UASP-enabled host controller. UASP is supported by Windows 8 and later, Mac OS X 10.8 and later, and Linux.

Package Contents

- U439-001-CG2
- USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) Device Cable, USB-C M/M – 3 ft.
- External Power Supply (Input: 100-240V, 50/60 Hz, 1.5A; Output: 12V 2A)
- Owner's Manual

System Requirements

- Devices with available USB-C or Thunderbolt 3 port. A USB Type-C 3.1 Gen 2 port is required to achieve maximum data transfer speeds.
- 2.5" or 3.5" SATA HDD or SSD.
- Any major operating system that complies with USB standards.

Installation

Notes:

- *Hard drives are sensitive to static electricity and must be handled properly to prevent data loss. Always handle your hard drive with caution. Wear an anti-static strap (Tripp Lite model: P999-000) when transporting it, or touch a grounded metal surface to discharge yourself of static electricity prior to handling the drive.*
- *If your SATA hard drive has not been formatted, you will first need to format it using your computer's Disk Management utility.*
- *Before unplugging the adapter, make sure to properly eject the drive from your computer to avoid any potential data loss.*

1. Connect the included power supply to the unit and plug it into a Tripp Lite Surge Protector, Power Distribution Unit (PDU), or Uninterruptible Power Supply (UPS).

2. Connect the included USB 3.1 Gen 2 cable between your computer and the docking station.

3. Connect your 2.5" or 3.5" SATA drive to the port on the unit.

4. Turn on the power to the unit. The blue LED on the unit will illuminate to indicate a link with the USB port. Once powered on, the SATA drive will be recognized by your computer.

Warranty and Product Registration

3-Year Limited Warranty

TRIPP LITE warrants its products to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. TRIPP LITE's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. To obtain service under this warranty, you must obtain a Returned Material Authorization (RMA) number from TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center. Products must be returned to TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center with transportation charges prepaid and must be accompanied by a brief description of the problem encountered and proof of date and place of purchase. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, TRIPP LITE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

Warranty and Product Registration

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL TRIPP LITE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, TRIPP LITE is not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

PRODUCT REGISTRATION

Visit tripplite.com/warranty today to register your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product!*

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

FCC Notice, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Tripp Lite could void the user's authority to operate this equipment.

Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

TRIPP·LITE

OVER 95 YEARS
Manufacturing Excellence.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • tripplite.com/support

19-11-173 93-3818_RevC

Guía de Inicio Rápido

Estación de Conexión Rápida USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) a Disco Duro SATA

Modelo: U439-001-CG2

English 1 • Français 9

TRIPP·LITE

Excelencia en Manufactura.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE. UU. • tripplite.com/support

Copyright © 2021 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.

Características del Producto

- Agregue almacenamiento y transfiera datos fácil y rápidamente a su computadora, tableta, Ultrabook, Chromebook o laptop conectando una unidad SATA al puerto USB-C o Thunderbolt 3 de su dispositivo.
- El USB 3.1 Gen 2 soporta tasas de transferencia de datos hasta 10 Gbps
- Es compatible con las versiones anteriores de estándares USB 3.0 SuperSpeed y USB 2.0 de Alta Velocidad
- Acepta unidades de disco duro (HDD) y unidades de estado sólido (SSD) SATA I, II y III de 2.5" y 3.5" hasta 10 TB*
- El UASP [USB Attached SCSI Protocol] proporciona un rendimiento hasta 70% más rápido cuando se conecta con un controlador anfitrión equipado con UASP
- Soporta los principales sistemas operativos
- Conectar y Usar—No se requiere software

*Trabajará con discos duros más grandes conforme estén disponibles

*Requiere controlador anfitrión habilitado con UASP. UASP es soportado por Windows 8 y posterior, Mac OS X 10.8 y posterior y Linux.

Contenido del Empaque

- U439-001-CG2
- Cable para Dispositivo USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps), USB-C (M/M) – 91 cm [3 pies]
- Fuente de Alimentación Externa (Entrada: 100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz, 1.5A; Salida: 12V 2A)
- Manual del Propietario

Requisitos del Sistema

- Dispositivos con puerto USB-C o Thunderbolt 3 disponible. Para alcanzar velocidades máximas de transferencia de datos se requiere de un puerto USB Type-C 3.1 Gen 2.
- HDD o SSD SATA de 2.5" o 3.5"
- Cualquier sistema operativo que cumpla con los estándares USB.

Instalación

Notas:

- *Los discos duros son sensibles a la electricidad estática y deben manipularse adecuadamente para evitar la pérdida de datos. Manipule siempre su disco duro con precaución. Utilice una correa antiestática (Tripp Lite modelo: P999-000) durante el transporte o toque una superficie metálica conectada a tierra para descargar la electricidad estática antes de manipular la unidad.*
- *Si su disco duro SATA aún no ha sido formateado, necesitará formatearlo primero usando la herramienta de Administración de Discos de su computadora.*
- *Antes de desenchufar el adaptador, asegúrese de expulsar correctamente la unidad de la computadora para evitar cualquier posible pérdida de datos.*

1. Conecte la fuente de alimentación incluida a la unidad y enchúfela en un Supresor de Sobretensiones, Unidad de Distribución de Energía (PDU), o Sistema de Respaldo Ininterrumpible (UPS) de Tripp Lite.

2. Conecte el cable USB 3.1 Gen 2 incluido entre su computadora y la estación de conexión.

3. Conecte su unidad SATA de 2.5" o 3.5" al puerto en la unidad.

4. Encienda la unidad. El LED azul en la unidad se iluminará para indicar un enlace con el puerto USB. Una vez encendida, su computadora reconocerá la unidad SATA.

Garantía

Garantía Limitada de 3 años.

TRIPP LITE garantiza durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra inicial que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra. La obligación TRIPP LITE bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (A su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Para obtener servicio bajo esta garantía, debe obtener un número de Autorización de Devolución de Mercancía (RMA) de TRIPP LITE o de un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE. Los productos deben ser regresados a TRIPP LITE o a un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE con los cargos de transporte prepagados y deben acompañarse con una breve descripción del problema y un comprobante de la fecha y el lugar de compra. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

EXCEPTO COMO SE INDICA EN EL PRESENTE, TRIPP LITE NO HACE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

EXCEPTO COMO SE INDICA ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO TRIPP LITE SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, TRIPP LITE no es responsable por ningún costo, como pérdida de utilidades o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamaciones de terceros o de cualquier otra forma.

Tripp Lite tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Excelencia en Manufactura.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE. UU. • tripplite.com/support

19-11-173 93-3818_RevC

Guide de démarrage rapide

Station d'accueil rapide pour lecteur de disque dur de USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) à SATA

Modèle : U439-001-CG2

English 1 • Español 5

TRIPP·LITE

95 ANS
D'excellence Industrielle.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • tripplite.com/support

Droits d'auteur © 2021 Tripp Lite. Tous droits réservés.

Caractéristiques du produit

- Permet d'ajouter rapidement et facilement du stockage et de transférer des données d'un ordinateur, d'une tablette, d'un Ultrabook, d'un Chromebook ou d'un ordinateur portable en raccordant un lecteur SATA au port USB-C ou Thunderbolt 3 d'un appareil.
- Prend en charge des débits de transfert de données USB 3.1 Gen 2 pouvant atteindre jusqu'à 10 Gbps
- Rétrocompatible avec les normes USB 3.0 SuperSpeed et USB 2.0 haute vitesse
- Accepte les disques durs (HDD) de 6,35 cm (2,5 po) et 8,89 cm (3,5 po) SATA I, II ou III et les lecteurs de disques statiques à semi-conducteurs (SDD) jusqu'à 10 Tbit*
- L'UASP (protocole SCSI branché au USB)* fournit une performance jusqu'à 70 % plus rapide lorsque raccordé à un contrôleur hôte activé UASP.
- Prend en charge tous les principaux systèmes d'exploitation
- Prêt à l'emploi – aucun logiciel ou lecteur requis

*Fonctionnera avec des lecteurs de plus grande capacité lorsqu'ils seront disponibles.

**Exige un contrôleur hôte activé UASP UASP est pris en charge par Windows 8 et les versions plus récentes, Mac OSX 10.8 et les versions plus récentes et Linux.

Contenu de l'emballage

- U439-001-CG2
- Câble pour dispositif USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps), USB-C (M/M) – 0,9 m (3 pi)
- Source d'alimentation externe (entrée : 100 à 240 V, 50/60 Hz, 1,5 A; sortie : 12 V 2 A)
- Manuel de l'utilisateur

Configuration requise

- Appareils avec port USB-C ou Thunderbolt 3 disponible Un port USB Type C 3.1 Gen 2 est requis pour atteindre des vitesses de transfert des données maximales.
- HDD ou SSD SATA de 6,35 cm (2,5 po) et 8,89 cm (3,5 po)
- Tous les principaux systèmes d'exploitation qui sont conformes aux normes USB

Installation

Remarques :

- *Les lecteurs de disque dur sont sensibles à l'électricité statique et doivent être manipulés de façon adéquate afin de prévenir tout risque de perte de données. Toujours manipuler le lecteur de disque dur avec prudence. Porter un dispositif antistatique (modèle Tripp Lite : P999-000) lors de son transport ou toucher une surface métallique mise à la masse pour décharger les charges électrostatiques du corps avant de toucher au lecteur.*
- *Si le lecteur de disque dur SATA n'a pas encore été formaté, il doit d'abord être formaté en utilisant l'utilitaire Disk Management de l'ordinateur.*
- *Avant de débrancher l'adaptateur, s'assurer d'éjecter correctement le lecteur de l'ordinateur afin de prévenir toute perte de données potentielle.*

1. Brancher le bloc d'alimentation inclus à l'appareil et le brancher à un parasurtenseur Tripp Lite, à l'unité de distribution de puissance (PDU) ou à un onduleur.

2. Brancher le câble USB 3.1 Gen 2 inclus entre l'ordinateur et la station d'accueil.

3. Raccorder le lecteur SATA de (6,35 cm (2,5 po) ou de 8,89 cm (3,5 po) au port sur l'appareil.

4. Mettre l'appareil sous tension. Le voyant à DEL bleu sur l'appareil s'allumera pour indiquer un lien avec le port USB. Une fois sous tension, le lecteur SATA sera reconnu par l'ordinateur.

Garantie

Garantie limitée de 3 ans

TRIPP LITE garantit que ses produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat initiale. La responsabilité de TRIPP LITE, en vertu de la présente garantie, se limite à la réparation ou au remplacement (à sa seule discrétion) de ces produits défectueux. Pour obtenir une réparation sous la présente garantie, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA) auprès de TRIPP LITE ou d'un centre de réparation reconnu par TRIPP LITE. Les produits doivent être retournés à TRIPP LITE ou à un centre de réparation reconnu par TRIPP LITE en port prépayé et être accompagnés d'une brève description du problème et d'un justificatif de la date et du lieu d'achat. Cette garantie ne s'applique pas au matériel ayant été endommagé suite à un accident, à une négligence ou à une application abusive, ou ayant été altéré ou modifié d'une façon quelconque.

SAUF INDICATION CONTRAIRE DANS LES PRÉSENTES, TRIPP LITE N'ÉMET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Certains États n'autorisant pas la limitation ni l'exclusion de garanties tacites, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur.

À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, TRIPP LITE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI AYANT ÉTÉ AVISÉE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. Plus précisément, TRIPP LITE ne pourra être tenue responsable de coûts, tels que perte de bénéfices ou de recettes, perte de matériel, impossibilité d'utilisation du matériel, perte de logiciel, perte de données, frais de produits de remplacement, réclamations d'un tiers ou autres.

La politique de Tripp Lite en est une d'amélioration continue. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

TRIPP·LITE

95 ANS D'excellence Industrielle.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • tripplite.com/support

19-11-173 93-3818_RevC