



Cartouches filtrantes LOFTREX™ Nylon

Les cartouches filtrantes LOFTREX Nylon d'Eaton sont adaptées à la filtration de solvants, amines, glycols, hydrocarbures (kérosènes), peintures à base d'eau et de solvant, vernis, émulsions, laques, condensats et liquides à haute température.

Les cartouches filtrantes LOFTREX Nylon sont conçues en fibres de polyamide 6.

Caractéristiques et avantages

- Conçues en fibres de polyamide 6 (melt-blown)
- Pas de colle ni d'agent mouillant
- Excellente compatibilité chimique et thermique
- Emballé individuellement sous film plastique
- Les matériaux utilisés sont autorisés par la FDA (CFR américain, titre 21) pour un contact avec des denrées alimentaires et des boissons

Spécifications

Matériau filtrant
Polyamide 6 (melt-blown)

Seuils de rétention
1, 5, 10, 25, 50, 100 µm
à 90 % d'efficacité

Caractéristiques Techniques

Longueurs (nominales)
9,75", 19,5", 20", 29,25", 30", 40"
(247, 495, 508, 743, 762, 1016 mm)

Diamètre extérieur
2,5" (63 mm)

Diamètre intérieur
1,1" (28 mm)

Température de service maximale
120 °C


Pression différentielle maximale
2,5 bar à 21 °C



Powering Business Worldwide

Débit*

(21°C pour élément 10" pour l'eau)



* Pour les liquides autres que l'eau, multiplier la différence de pression par la viscosité du liquide en centipoise.

Informations pour les commandes

Type de filtre

LXN : LOFTREX Nylon



Longueurs (nom.)

- 9 : 9,75"
- 19 : 19,5"
- 20 : 20"
- 29 : 29,25"
- 30 : 30"
- 40 : 40"

Seuils de rétention

- 1: 1 µm
- 5: 5 µm
- 10: 10 µm
- 25: 25 µm
- 50: 50 µm
- 100: 100 µm

Amérique du Nord
 44 Apple Street
 Tinton Falls, NJ 07724
 Gratuit: 800 656-3344
 (seulement en Amérique du Nord)
 Tél : +1 732 212-4700

Europe/Afrique/Proche-Orient
 Auf der Heide 2
 53947 Nettersheim, Allemagne
 Tél : +49 2486 809-0

Friedensstraße 41
 68804 Altlußheim, Allemagne
 Tél : +49 6205 2094-0

An den Nahewiesen 24
 55450 Langenlonsheim, Allemagne
 Tél : +49 6704 204-0

Chine
 No. 3, Lane 280,
 Linhong Road
 Changning District, 200335
 Shanghai, P.R. Chine
 Tél : +86 21 5200-0099

Singapour
 100G Pasir Panjang Road #07-08
 Singapour 118523
 Tél : +65 6825-1668

Brésil
 Av. Ermano Marchetti, 1435 -
 Água Branca, São Paulo - SP,
 05038-001, Brésil
 Tél : +55 11 3616-8461

Pour de plus amples informations, contactez-nous à l'adresse e-mail suivante : filtration@eaton.com ou en ligne sur www.eaton.com/filtration

© 2020 Eaton. Tous droits réservés. Toutes les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de l'entreprise concernée. Toutes les informations contenues dans la présente brochure ainsi que les recommandations concernant l'utilisation des produits décrits sont basées sur des tests considérés comme fiables. Il incombe cependant à l'utilisateur de vérifier que ces produits sont adaptés à sa propre application. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler l'utilisation concrète par des tiers, Eaton ne donne aucune garantie explicite ou tacite quant aux effets d'une telle utilisation ou aux résultats réalisables par ce biais. Eaton décline toute responsabilité concernant l'utilisation de ces produits par des tiers. Les informations contenues dans la présente brochure ne doivent pas être considérées comme exhaustives car d'autres informations pourraient s'avérer nécessaires voire souhaitables au regard des circonstances spécifiques ou exceptionnelles ou encore des lois ou dispositions légales en vigueur.

FR
 EF-LXN
 06-2020