

Nutriment pour levures SIHA® PROFERM® Red

Préparation d'écorce de levure spécifique pour la vinification en rouge

SIHA PROFERM Red est une préparation nutritive pour levures 100 % organique, contenant des extraits de parois cellulaires de levure ayant reçu un traitement spécial. Un procédé de production ciblé permet un enrichissement en polysaccharides et nutriments de levures tels que les acides aminés, essentiels pour les levures. SIHA PROFERM Red nutriment pour levures augmente le nombre de cellules au départ de la fermentation alcoolique, améliore la stabilité de la couleur et développe des notes aromatiques pendant la vinification en rouge.

Les avantages spécifiques de SIHA PROFERM Red nutriment pour levures :

- Nutriment pour levures 100 % organique
- Forte teneur en polysaccharides pour stabiliser la couleur
- Meilleur développement d'arômes fermentaires

Utilisation et dosage

La quantité de mise en œuvre maximale de SIHA PROFERM Red nutriment pour levures est de 40 g/hl. Un dosage plus fort aboutirait à un dépassement des valeurs seuils pour les extraits de parois cellulaires de levures.

La quantité de mise en œuvre est limitée au dosage maximal stipulé par le Règlement CEE n° 822 /87, annexe VI.

SIHA PROFERM Red nutriment pour levures doit être ajouté au départ de la macération ou dans le moût refroidi en cuve au départ de la fermentation. Le meilleur moment pour l'ajout de SIHA PROFERM Red nutriment pour levures est le départ de la fermentation alcoolique afin d'optimiser les capacités de stabilisation de la couleur. De plus, le développement des arômes est favorisé.

Veiller à une répartition homogène dans la cuve et dans les moûts !

Caractéristiques du produit

L'utilisation de SIHA PROFERM Red nutriment pour levures permet d'améliorer, de manière ciblée, les conditions de fermentation, de stabiliser la structure des tannins et anthocyanes et d'optimiser le degré de fermentation finale.

Effet

SIHA PROFERM Red nutriment pour levures est une préparation nutritive pour levures particulièrement adaptée aux vendanges rouges à fortes teneurs d'anthocyanes et de polyphénols naturels. Les polysaccharides contenues dans SIHA PROFERM Red nutriment pour levures permettent alors de stabiliser la couleur.

SIHA PROFERM Red nutriment pour levures est enrichi en acides aminés. Ceux-ci garantissent une nutrition optimale des levures et contribuent à la formation d'arômes fermentaires et de fruit.

SIHA PROFERM Red nutriment pour levures améliorent la propagation de la levure au cours des premières heures de la fermentation alcoolique, augmentant par ce fait le nombre de cellules vivantes au départ de la fermentation alcoolique.

SIHA PROFERM Red nutriment pour levures ne contient pas d'azote inorganique. En particulier pour les moûts carencés en azote assimilable, nous recommandons une addition supplémentaire de nutriments complexes azotés de la gamme SIHA PROFERM.

Sécurité

Aucun effet néfaste n'est connu en cas d'utilisation conforme et de mise en œuvre dans les règles de l'art.

Vous trouverez d'autres informations de sécurité sur la fiche de données de sécurité que vous pouvez télécharger à partir de notre page d'accueil.

Stockage

Sous un emballage intact et à une température de 4 - 10 °C SIHA PROFERM Red nutriment pour levures peut être stocké pendant trois ans. Un stockage à 20 °C est possible pendant de courtes durées. Tout emballage entamé doit être consommé dans les meilleurs délais.

Formats de livraison

SIHA PROFERM Red nutriment pour levures est référencé sous le code 96.103 et est disponible dans les conditionnements suivants :

1 kg Brique sous film multicouche d'aluminium

Qualité contrôlée

Pendant la fabrication de SIHA PROFERM RED nutriment pour levures, nous procédons à des contrôles réguliers afin de garantir la haute qualité du produit.

De plus, nous réalisons des contrôles très stricts peu avant et pendant l'emballage final du produit.

Amérique du Nord
44 Apple Street
Tinton Falls, NJ 07724
Gratuit : 800 656-3344
(seulement en Amérique du Nord)
Tél : +1 732 212-4700

Chine
No. 3, Lane 280,
Linhong Road
Changning District, 200335
Shanghai, P.R. Chine
Tél : +86 21 5200-0099

Europe/Afrique/Proche-Orient
Auf der Heide 2
53947 Nettersheim, Allemagne
Tél : +49 2486 809-0

Friedensstraße 41
68804 Altlußheim, Allemagne
Tél : +49 6205 2094-0

An den Nahewiesen 24
55450 Langenlonsheim, Allemagne
Tél : +49 6704 204-0

Singapour
4 Loyang Lane #04-01/02
Singapour 508914
Tél : +65 6825-1668

Brésil
Rua Clark, 2061 - Macuco
13279-400 - Valinhos, Brésil
Tél : +55 11 3616-8400

**Pour de plus amples informations,
contactez-nous à l'adresse e-mail
suivante : filtration@eaton.com ou
en ligne sur www.eaton.com/filtration**

FR
2 B 2.4.8.6
12-2016

© 2016 Eaton. Tous droits réservés. Toutes les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de l'entreprise concernée. Toutes les informations contenues dans la présente brochure ainsi que les recommandations concernant l'utilisation des produits décrits sont basées sur des tests considérés comme fiables. Il incombe cependant à l'utilisateur de vérifier que ces produits sont adaptés à sa propre application. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler l'utilisation concrète par des tiers, Eaton ne donne aucune garantie explicite ou tacite quant aux effets d'une telle utilisation ou aux résultats réalisables par ce biais. Eaton décline toute responsabilité concernant l'utilisation de ces produits par des tiers. Les informations contenues dans la présente brochure ne doivent pas être considérées comme exhaustives car d'autres informations pourraient s'avérer nécessaires voire souhaitables au regard des circonstances spécifiques ou exceptionnelles ou encore des lois ou dispositions légales en vigueur.



Powering Business Worldwide