

Eaton Protection Strip



Eaton Protection Strip termékválaszték

Megfizethető védelem a következőkhöz:

- Számítógépek, NAS, perifériák
- TV, videó, Hi-Fi berendezés, házimozsi, stb.
- Internet modemek, hálózati átjárók
- Játékkonzolok
- Háztartási cikkek, stb...



Túlfeszültségvédelem

- Az Eaton Protection Strip védőelosztó egy megfizethető, több-aljzatos feszültséglökés elleni védelemmel ellátott eszköz, mely kiváló választás lakossági és irodai használatra egyaránt.

Teljes körű védelem

- Az Eaton Protection Strip a hálózati zavarok bármely típusa ellen hatékony védelmet nyújt a **3 vezetékes védelem** technológiának köszönhetően, amely mindhárom vezeték (fázis, nulla és föld) egyaránt védi.
- A túlterheléstől egy 10 A-es megszakító védi a berendezést.
- LED jelzés a túlfeszültségvédelem állapotáról.
- A Tel@ modellek megóvják a DSL hálózati eszközöket a telefonvonalon terjedő zavaroktól.

Garancia a csatlakoztatott berendezésre

- Az Eaton ingyenes garanciát nyújt a csatlakoztatott berendezésre (csak az EU-tagországokban). A vételár tartalmazza a teljes Protection Strip termékválasztékra vonatkozó garanciát (legfeljebb 20 000 EUR összegig 6-aljzatos modell esetén), amely fedezi a feszültséglökés elleni védelem hibájából bekövetkező károkat.

EATON

Powering Business Worldwide

Eaton Protection Strip védőelosztó



- | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Túlvezetés-védett aljzatok | 4 Aktív védelem jelző |
| 2 Biztonsági retesszel védett aljzatok a gyermekek védelmére | 5 Telefon vonal védelem |
| 3 Ki/Be kapcsoló és 10 A-es megszakító | |

| Műszaki adatok | 4 | 6 | 6 Tel@ |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Névleges értékek (A/W) | 10 A / 2500 W | 10 A / 2500 W | 10 A / 2500 W |
| Feszültség/frekvencia | 220V - 250 V / 50/60 Hz | | |
| Védelmi készülékek | | | |
| Teljes terhelhetőség | 13 500 A (3 x MOV 4 500 A) | | |
| Válaszidő | <1ns | | |
| Telefonvonal védelem | | | |
| RJ11 telefon, szélessávval együtt | Nem | Nem | Igen |
| Tanúsítványok és megfelelés | | | |
| Tanúsítványok | CE | | |
| Megfelelés | IEC 60884-1 / IEC 60083 | | |
| Méret és súly | | | |
| Méret (Ma x Szé x Mé) | 40 x 52 x 264 mm | 41 x 52 x 390 mm | 41 x 52 x 390 mm |
| Tömeg | 0,324 kg | 0,479 kg | 0,412 kg |
| Ügyfélszolgálat és támogatás | | | |
| 2 év garancia | Standard termékcseré; garancia a csatlakoztatott termékre 20 000 EUR összegig | | |

| Cikkszámok | 4 | 6 | 6 Tel@ |
|-----------------------|------|------|--------|
| Francia aljzatok (FR) | PS4F | PS6F | PS6TF |
| Schuko aljzatok (DIN) | PS4D | PS6D | PS6TD |

A folyamatos termékfejlesztés érdekében a termékjellemzőket előzetes bejelentés nélkül módosíthatjuk.

Kiegészítők

| beépítőkeret 19" rackbe (1U) csak 6-aljzatos modellhez | 4 | 6 | 6 Tel@ |
|--------------------------------------------------------|---|--------|--------|
| NWS-HW/19/SPD-STL/6F-S | | 166364 | 166364 |