Fabrikant Manufacturer Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	**Set Kit Kit Kit Kit Ref.**	**Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref.**	Type	**Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref.**	∅+N	Type	**Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.**
HANOMAG-HENSCHEL											
F-SERIE											
F 20		MATADOR		-7508		**15511.0**	KS200	**11604.0**	200x20.5x24	VLO	**19101.0**
F 20		OM615/915		-7508		**16004.0**	TK228	**11601.0**	228x20.5x24	VLO	**19101.0**
F 20		OM615/917		-7508							
	>nr.592.473.131.005.40					**16004.0**	TK228	**11601.0**	228x20.5x24	VLO	**19101.0**
	nr.592.473.131.005.40>					**15630.0**	M228	**11601.0**	228x20.5x24	VLO	**19737.0**
						16003.0	TK228	**11601.0**	228x20.5x24	VLO	**19012.0**
F 20		OM615		7509-		**15626.0**	M215	**11617.0**	215x20.5x24	VLO	**19737.0**
F 20		PERKINS A-70		-7508		**15630.0**	M228	**11601.0**	228x20.5x24	VLO	**19737.0**
						16003.0	TK228	**11601.0**	228x20.5x24	VLO	**19012.0**
F 20		PERKINS A-70		7509-		**15626.0**	M215	**11617.0**	215x20.5x24	VLO	**19737.0**
F 25		MATADOR		-7508		**15511.0**	KS200	**11604.0**	200x20.5x24	VLO	**19101.0**
F 25		OM615/915				**16004.0**	TK228	**11601.0**	228x20.5x24	VLO	**19101.0**
F 25		OM615/917									
	>nr.593.522.131.007.98					**16004.0**	TK228	**11601.0**	228x20.5x24	VLO	**19101.0**
	nr.593.522.131.007.98>					**15630.0**	M228	**11601.0**	228x20.5x24	VLO	**19737.0**
						16003.0	TK228	**11601.0**	228x20.5x24	VLO	**19012.0**
F 25		PERKINS A-70		7509-		**15630.0**	M228	**11601.0**	228x20.5x24	VLO	**19737.0**
						16003.0	TK228	**11601.0**	228x20.5x24	VLO	**19012.0**
F 30		MATADOR		-7508		**15511.0**	KS200	**11604.0**	200x20.5x24	VLO	**19101.0**
F 30		OM615/915				**16004.0**	TK228	**11601.0**	228x20.5x24	VLO	**19101.0**
F 30		OM615/917									
	>nr.594.471.131.002.91					**16004.0**	TK228	**11601.0**	228x20.5x24	VLO	**19101.0**
	nr.594.471.131.002.91>					**15630.0**	M228	**11601.0**	228x20.5x24	VLO	**19737.0**
						16003.0	TK228	**11601.0**	228x20.5x24	VLO	**19012.0**
F 30		PERKINS A-70		7509-		**15630.0**	M228	**11601.0**	228x20.5x24	VLO	**19737.0**
						16003.0	TK228	**11601.0**	228x20.5x24	VLO	**19012.0**
F 35		D142L		-7508		**15509.0**	G250	**12101.0**	250x32x10	FZO	**19138.0**
F 35		MATADOR		-7508		**15511.0**	KS200	**11604.0**	200x20.5x24	VLO	**19101.0**
F 35		OM615/915		-7508		**16004.0**	TK228	**11601.0**	228x20.5x24	VLO	**19101.0**
F 35		OM615/917		-7508							
	>nr.595.471.131.007.94					**16004.0**	TK228	**11601.0**	228x20.5x24	VLO	**19101.0**
	nr.595.471.131.007.94>					**15630.0**	M228	**11601.0**	228x20.5x24	VLO	**19737.0**
						16003.0	TK228	**11601.0**	228x20.5x24	VLO	**19012.0**

Fabrikant Manufacturer Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	**Set** **Kit** **Kit** **Kit** **Kit** **Ref.**	**Drukgroep** **Clutchcover** **K-Druckplatte** **Mécanisme** **Mecanismo** **Ref.**	Type	**Friktieplaat** **Drivenplate** **K-Scheibe** **Disque** **Disco** **Ref.**	∅+N	Type	**Druklager** **Bearing** **Ausrücker** **Butée** **Cojinete** **Ref.**
HANOMAG-HENSCHEL											
F 35		PERKINS A-70				**15630.0** **16003.0**	M228 TK228	**11601.0** **11601.0**	228x20.5x24 228x20.5x24	VLO VLO	**19737.0** **19012.0**
F 36		OM615/915				**16004.0**	TK228	**11601.0**	228x20.5x24	VLO	**19101.0**
F 40		OM314				**16038.0**	HBX250	**12122.0**	250x32x10	VZO	**19152.0**
F 40		OM615				**15630.0** **16003.0**	M228 TK228	**11602.0** **11602.0**	228x27x10 228x27x10	VLO VLO	**19737.0** **19012.0**
F 45		D141L				**15509.0**	G250	**12102.0**	250x1.1/8"x10	FZO	**19138.0**
F 45		OM314				**16038.0**	HBX250	**12122.0**	250x32x10	VZO	**19152.0**
F 46		D142L1				**15509.0**	G250	**12101.0**	250x32x10	FZO	**19138.0**
F 46		OM314				**16038.0**	HBX250	**12122.0**	250x32x10	VZO	**19152.0**
F 46		OM615				**15630.0** **16003.0**	M228 TK228	**11602.0** **11602.0**	228x27x10 228x27x10	VLO VLO	**19737.0** **19012.0**
F 46.0						**15509.0**	G250	**12102.0**	250x1.1/8"x10	FZO	**19138.0**
F 55		D142L				**15509.0**	G250	**12101.0**	250x32x10	FZO	**19138.0**
F 55		OM314				**16038.0**	HBX250	**12122.0**	250x32x10	VZO	**19152.0**
F 55		OM615				**15630.0** **16003.0**	M228 TK228	**11602.0** **11602.0**	228x27x10 228x27x10	VLO VLO	**19737.0** **19012.0**
F 65		D142L2				**15509.0**	G250	**12101.0**	250x32x10	FZO	**19138.0**
F 65		OM314				**16038.0**	HBX250	**12122.0**	250x32x10	VZO	**19152.0**
F 66		D161L1				**16008.0**	G280	**12108.0**	280x32x10	VZO	**19625.0**
F 75		D142L2				**15509.0**	G250	**12101.0**	250x32x10	FZO	**19138.0**
F 76		D161L1				**16008.0**	G280	**12108.0**	280x32x10	VZO	**19625.0**
F 85		D161L2				**16008.0**	G280	**12108.0**	280x32x10	VZO	**19625.0**
F 86		D161L2				**16008.0**	G280	**12108.0**	280x32x10	VZO	**19625.0**
F 150						**16012.0**	G350	**14101.0** **14102.0**	350x40x10 350x40x10	FZO DZO	**19708.0**
F 161						**17002.0**	G420	**14108.0**	420x45x10	FZO	**19708.0**
F 163						**17019.0**	GF420	**14252.0**	420x1.3/4"x10	FZO	
F 191						**17002.0**	G420	**14108.0**	420x45x10	FZO	**19708.0**

Fabrikant Manufacturer Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	**Set** **Kit** **Kit** **Kit** **Kit** **Ref.**	**Drukgroep** **Clutchcover** **K-Druckplatte** **Mécanisme** **Mecanismo** **Ref.**	Type	**Friktieplaat** **Drivenplate** **K-Scheibe** **Disque** **Disco** **Ref.**	∅+N	Type	**Druklager** **Bearing** **Ausrücker** **Butée** **Cojinete** **Ref.**
HANOMAG-HENSCHEL											
F 193 SB						**17019.0**	GF420	**14252.0**	420x1.3/4"x10	FZO	
F 201						**17002.0**	G420	**14108.0**	420x45x10	FZO	**19708.0**
F 221		*380mmK* *420mmK*				**16014.0** **17002.0**	G380 G420	**14170.0** **14108.0**	380x45x10 420x45x10	FZO FZO	 **19708.0**
F 261						**17002.0**	G420	**14108.0**	420x45x10	FZO	**19708.0**
H-SERIE											
H 151						**16014.0**	G380	**14170.0**	380x45x10	FZO	
H 161						**17002.0**	G420	**14108.0**	420x45x10	FZO	**19708.0**
H 191						**17002.0**	G420	**14108.0**	420x45x10	FZO	**19708.0**
H 221						**17002.0**	G420	**14108.0**	420x45x10	FZO	**19708.0**
HS-SERIE											
HS 14/15 HS 16/19						**16014.0** **16014.0**	G380 G380	**14170.0** **14170.0**	380x45x10 380x45x10	FZO FZO	
HS 140 HS 165						**17002.0** **17002.0**	G420 G420	**14108.0** **14108.0**	420x45x10 420x45x10	FZO FZO	**19708.0** **19708.0**
BETONMIXERS/CONCRETEMIXERS/BETONMISCHER/BÉTONNIÈRE											
F 420 S						**16191.0**	GN380	**14249.0** **14240.0**	380x52x10 380x52x10	FZO FSC	
H 261						**16191.0**	GN380	**14249.0** **14240.0**	380x52x10 380x52x10	FZO FSC	
HK 22						**16191.0**	GN380	**14249.0** **14240.0**	380x52x10 380x52x10	FZO FSC	

Fabrikant Manufacturer Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	**Set** **Kit** **Kit** **Kit** **Kit** **Ref.**	**Drukgroep** **Clutchcover** **K-Druckplatte** **Mécanisme** **Mecanismo** **Ref.** Type	**Friktieplaat** **Drivenplate** **K-Scheibe** **Disque** **Disco** **Ref.** ∅+N Type	**Druklager** **Bearing** **Ausrücker** **Butée** **Cojinete** **Ref.**
HANOMAG-HENSCHEL								

Notities / Notes