Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	Set Kit Kit Kit Kit Ref.	Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref. Type	Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref. ∅+N Type	Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.
MERCEDES-BENZ								
ACTROS								
1831		OM501LA	MB	9601-				
			400mmTWIN		**68.010**	**16801.0** ✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒ 400x50x18 GZO	⇐
			430mmSINGLE		**70.193**	**17099.0** MFZ430	**14381.0** 430x50x18 DGZO	⇐
1835		OM501LA	MB	9601-				
			400mmTWIN		**68.010**	**16801.0** ✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒ 400x50x18 GZO	⇐
			430mmSINGLE		**70.193**	**17099.0** MFZ430	**14381.0** 430x50x18 DGZO	⇐
1840		OM501LA	MB	9601-				
			400mmTWIN		**68.010**	**16801.0** ✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒ 400x50x18 GZO	⇐
			430mmSINGLE		**70.194**	**17100.0** MFZ430	**14381.0** 430x50x18 DGZO	⇐
1843		OM501LA	MB	9601-				
			400mmTWIN		**68.010**	**16801.0** ✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒ 400x50x18 GZO	⇐
			430mmSINGLE		**70.194**	**17100.0** MFZ430	**14381.0** 430x50x18 DGZO	⇐
1848		OM502LA	MB	9601-	**68.010**	**16801.0** ✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒ 400x50x18 GZO	⇐
1853		OM502LA	MB	9601-	**68.010**	**16801.0** ✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒ 400x50x18 GZO	⇐
1857		OM502LA	MB	9601-	**68.010**	**16801.0** ✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒ 400x50x18 GZO	⇐
2031		OM501LA	MB	9601-				
			400mmTWIN		**68.010**	**16801.0** ✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒ 400x50x18 GZO	⇐
			430mmSINGLE		**70.193**	**17099.0** MFZ430	**14381.0** 430x50x18 DGZO	⇐
2035		OM501LA	MB	9601-				
			400mmTWIN		**68.010**	**16801.0** ✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒ 400x50x18 GZO	⇐
			430mmSINGLE		**70.193**	**17099.0** MFZ430	**14381.0** 430x50x18 DGZO	⇐
2040		OM501LA	MB	9601-				
			400mmTWIN		**68.010**	**16801.0** ✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒ 400x50x18 GZO	⇐
			430mmSINGLE		**70.194**	**17100.0** MFZ430	**14381.0** 430x50x18 DGZO	⇐
2053		OM502LA	MB	9601-	**68.010**	**16801.0** ✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒ 400x50x18 GZO	⇐
2531		OM501LA	MB	9601-	**70.193**	**17099.0** MFZ430	**14381.0** 430x50x18 DGZO	⇐
2535		OM501LA	MB	9601-	**70.193**	**17099.0** MFZ430	**14381.0** 430x50x18 DGZO	⇐
2540		OM501LA	MB	9601-	**70.194**	**17100.0** MFZ430	**14381.0** 430x50x18 DGZO	⇐
2543		OM501LA	MB	9601-				
			400mmTWIN		**68.010**	**16801.0** ✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒ 400x50x18 GZO	⇐
			430mmSINGLE		**70.194**	**17100.0** MFZ430	**14381.0** 430x50x18 DGZO	⇐
2548		OM502LA	MB	9601-	**68.010**	**16801.0** ✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒ 400x50x18 GZO	⇐
2553		OM502LA	MB	9601-	**68.010**	**16801.0** ✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒ 400x50x18 GZO	⇐
2557		OM502LA	MB	9601-	**68.010**	**16801.0** ✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒ 400x50x18 GZO	⇐
2631		OM501LA	MB	9601-				
			400mmTWIN		**68.010**	**16801.0** ✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒ 400x50x18 GZO	⇐
			430mmSINGLE		**70.193**	**17099.0** MFZ430	**14381.0** 430x50x18 DGZO	⇐

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr	Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	Set Kit Kit Kit Kit Ref.	Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref.	Type	Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref.	∅+N	Type	Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.
MERCEDES-BENZ												
2635			OM501LA	MB	9601-							
				400mmTWIN		**68.010**	**16801.0**	✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒	400x50x18	GZO	⇐
				430mmSINGLE		**70.193**	**17099.0**	MFZ430	**14381.0**	430x50x18	DGZO	⇐
2640			OM501LA	MB	9601-							
				400mmTWIN		**68.010**	**16801.0**	✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒	400x50x18	GZO	⇐
				430mmSINGLE		**70.194**	**17100.0**	MFZ430	**14381.0**	430x50x18	DGZO	⇐
2643			OM501LA	MB	9601-							
				400mmTWIN		**68.010**	**16801.0**	✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒	400x50x18	GZO	⇐
				430mmSINGLE		**70.194**	**17100.0**	MFZ430	**14381.0**	430x50x18	DGZO	⇐
2648			OM502LA	MB	9601-	**68.010**	**16801.0**	✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒	400x50x18	GZO	⇐
2653			OM502LA	MB	9601-	**68.010**	**16801.0**	✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒	400x50x18	GZO	⇐
2657			OM502LA	MB	9601-	**68.010**	**16801.0**	✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒	400x50x18	GZO	⇐
3231			OM501LA	MB	9601-							
				400mmTWIN		**68.010**	**16801.0**	✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒	400x50x18	GZO	⇐
				430mmSINGLE		**70.193**	**17099.0**	MFZ430	**14381.0**	430x50x18	DGZO	⇐
3235			OM501LA	MB	9601-							
				400mmTWIN		**68.010**	**16801.0**	✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒	400x50x18	GZO	⇐
				430mmSINGLE		**70.193**	**17099.0**	MFZ430	**14381.0**	430x50x18	DGZO	⇐
3240			OM501LA	MB	9601-							
				400mmTWIN		**68.010**	**16801.0**	✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒	400x50x18	GZO	⇐
				430mmSINGLE		**70.194**	**17100.0**	MFZ430	**14381.0**	430x50x18	DGZO	⇐
3243			OM501LA	MB	9601-							
				400mmTWIN		**68.010**	**16801.0**	✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒	400x50x18	GZO	⇐
				430mmSINGLE		**70.194**	**17100.0**	MFZ430	**14381.0**	430x50x18	DGZO	⇐
3331			OM501LA	MB	9601-							
				400mmTWIN		**68.010**	**16801.0**	✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒	400x50x18	GZO	⇐
				430mmSINGLE		**70.193**	**17099.0**	MFZ430	**14381.0**	430x50x18	DGZO	⇐
3335			OM501LA	MB	9601-							
				400mmTWIN		**68.010**	**16801.0**	✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒	400x50x18	GZO	⇐
				430mmSINGLE		**70.193**	**17099.0**	MFZ430	**14381.0**	430x50x18	DGZO	⇐
3340			OM501LA	MB	9601-							
				400mmTWIN		**68.010**	**16801.0**	✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒	400x50x18	GZO	⇐
				430mmSINGLE		**70.194**	**17100.0**	MFZ430	**14381.0**	430x50x18	DGZO	⇐
3343			OM501LA	MB	9601-							
				400mmTWIN		**68.010**	**16801.0**	✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒	400x50x18	GZO	⇐
				430mmSINGLE		**70.194**	**17100.0**	MFZ430	**14381.0**	430x50x18	DGZO	⇐
3348			OM502LA	MB	9601-	**68.010**	**16801.0**	✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒	400x50x18	GZO	⇐
3353			OM502LA	MB	9601-	**68.010**	**16801.0**	✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒	400x50x18	GZO	⇐
3357			OM502LA	MB	9601-	**68.010**	**16801.0**	✉ MFZ2/400	**14386.0** ⇒	400x50x18	GZO	⇐

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr	 Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	Set Kit Kit Kit Kit Ref.	Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref.	Type	Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref.	∅+N	Type	Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.
MERCEDES-BENZ												
4140			OM501LA	MB	9601-							
				400mmTWIN		**68.010**	**16801.0**	⌧ MFZ2/400	**14386.0** ⇒	400x50x18	GZO	⇐
				430mmSINGLE		**70.194**	**17100.0**	MFZ430	**14381.0**	430x50x18	DGZO	⇐
4143			OM501LA	MB	9601-							
				400mmTWIN		**68.010**	**16801.0**	⌧ MFZ2/400	**14386.0** ⇒	400x50x18	GZO	⇐
				430mmSINGLE		**70.194**	**17100.0**	MFZ430	**14381.0**	430x50x18	DGZO	⇐
ATEGO												
712		4.25	OM904	MB	9801-	**60.204** ⊥	**16261.0**	MF362	**14401.0**	362x40x18	DGZO	**19541.0** <
714		4.25	OM904	MB	9801-	**60.204** ⊥	**16261.0**	MF362	**14401.0**	362x40x18	DGZO	**19541.0** <
715		4.25	OM904	MB	9801-	**60.204** ⊥	**16261.0**	MF362	**14401.0**	362x40x18	DGZO	**19541.0** <
717		4.25	OM904	MB	9801-	**60.204** ⊥	**16261.0**	MF362	**14401.0**	362x40x18	DGZO	**19541.0** <
812		4.25	OM904	MB	9801-	**60.204** ⊥	**16261.0**	MF362	**14401.0**	362x40x18	DGZO	**19541.0** <
814		6.4	OM906	MB	9801-							
				boosted actuation system		**60.203** ⊥	**16263.0**	MF395	**14404.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0** <
				non boosted actuation system		**60.207** ⊥	**16262.0**	MF395	**14403.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0** <
815		4.25	OM904	MB	9801-	**60.204** ⊥	**16261.0**	MF362	**14401.0**	362x40x18	DGZO	**19541.0** <
815		6.4	OM906	MB	9801-							
				boosted actuation system		**60.203** ⊥	**16263.0**	MF395	**14404.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0** <
				non boosted actuation system		**60.207** ⊥	**16262.0**	MF395	**14403.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0** <
817		4.25	OM904	MB	9801-	**60.204** ⊥	**16261.0**	MF362	**14401.0**	362x40x18	DGZO	**19541.0** <
817		6.4	OM906	MB	9801-							
				boosted actuation system		**60.203** ⊥	**16263.0**	MF395	**14404.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0** <
				non boosted actuation system		**60.207** ⊥	**16262.0**	MF395	**14403.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0** <
823		6.4	OM906	MB	9801-							
				boosted actuation system		**60.203** ⊥	**16263.0**	MF395	**14404.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0** <
				non boosted actuation system		**60.207** ⊥	**16262.0**	MF395	**14403.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0** <
915		6.4	OM906	MB	9801-							
				boosted actuation system		**60.203** ⊥	**16263.0**	MF395	**14404.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0** <
				non boosted actuation system		**60.207** ⊥	**16262.0**	MF395	**14403.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0** <
917		4.25	OM904	MB	9801-	**60.204** ⊥	**16261.0**	MF362	**14401.0**	362x40x18	DGZO	**19541.0** <
917		6.4	OM906	MB	9801-							
				boosted actuation system		**60.203** ⊥	**16263.0**	MF395	**14404.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0** <
				non boosted actuation system		**60.207** ⊥	**16262.0**	MF395	**14403.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0** <
923		6.4	OM906	MB	9801-							
				boosted actuation system		**60.203** ⊥	**16263.0**	MF395	**14404.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0** <
				non boosted actuation system		**60.207** ⊥	**16262.0**	MF395	**14403.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0** <

19541.0 = hydraulic release bearing without sensor
19565.0 = hydraulic release bearing with sensor

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr	 Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	Set Kit Kit Kit Kit Ref.		Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref.	Type	Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref.	∅+N	Type	Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.	
MERCEDES-BENZ														
925		4.25	OM904	MB	9801-	**60.204**	⊥	**16261.0**	MF362	**14401.0**	362x40x18	DGZO	**19541.0**	<
925		6.4	OM906	MB	9801-									
			boosted actuation system			**60.203**	⊥	**16263.0**	MF395	**14404.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
			non boosted actuation system			**60.207**	⊥	**16262.0**	MF395	**14403.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
1017		4.25	OM904	MB	9801-	**60.204**	⊥	**16261.0**	MF362	**14401.0**	362x40x18	DGZO	**19541.0**	<
1017		6.4	OM906	MB	9801-									
			boosted actuation system			**60.203**	⊥	**16263.0**	MF395	**14404.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
			non boosted actuation system			**60.207**	⊥	**16262.0**	MF395	**14403.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
1023		6.4	OM906	MB	9801-									
			boosted actuation system			**60.203**	⊥	**16263.0**	MF395	**14404.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
			non boosted actuation system			**60.207**	⊥	**16262.0**	MF395	**14403.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
1214		4.25	OM904	MB	9801-	**60.204**	⊥	**16261.0**	MF362	**14401.0**	362x40x18	DGZO	**19541.0**	<
1214		6.4	OM906	MB	9801-									
			boosted actuation system			**60.203**	⊥	**16263.0**	MF395	**14404.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
			non boosted actuation system			**60.207**	⊥	**16262.0**	MF395	**14403.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
1215		4.25	OM904	MB	9801-	**60.204**	⊥	**16261.0**	MF362	**14401.0**	362x40x18	DGZO	**19541.0**	<
1215		6.4	OM906	MB	9801-									
			boosted actuation system			**60.203**	⊥	**16263.0**	MF395	**14404.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
			non boosted actuation system			**60.207**	⊥	**16262.0**	MF395	**14403.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
1217		4.25	OM904	MB	9801-	**60.204**	⊥	**16261.0**	MF362	**14401.0**	362x40x18	DGZO	**19541.0**	<
1217		6.4	OM906	MB	9801-									
			boosted actuation system			**60.203**	⊥	**16263.0**	MF395	**14404.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
			non boosted actuation system			**60.207**	⊥	**16262.0**	MF395	**14403.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
1223		6.4	OM906	MB	9801-									
			boosted actuation system			**60.203**	⊥	**16263.0**	MF395	**14404.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
			non boosted actuation system			**60.207**	⊥	**16262.0**	MF395	**14403.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
1225		6.4	OM906	MB	9801-									
			boosted actuation system			**60.203**	⊥	**16263.0**	MF395	**14404.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
			non boosted actuation system			**60.207**	⊥	**16262.0**	MF395	**14403.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
1228		6.4	OM906	MB	9801-									
			boosted actuation system			**60.203**	⊥	**16263.0**	MF395	**14404.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
			non boosted actuation system			**60.207**	⊥	**16262.0**	MF395	**14403.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
1317		4.25	OM904	MB	9801-	**60.204**	⊥	**16261.0**	MF362	**14401.0**	362x40x18	DGZO	**19541.0**	<
1317		6.4	OM906	MB	9801-									
			boosted actuation system			**60.203**	⊥	**16263.0**	MF395	**14404.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
			non boosted actuation system			**60.207**	⊥	**16262.0**	MF395	**14403.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
1323		6.4	OM906	MB	9801-									
			boosted actuation system			**60.203**	⊥	**16263.0**	MF395	**14404.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
			non boosted actuation system			**60.207**	⊥	**16262.0**	MF395	**14403.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<

19541.0 = hydraulic release bearing without sensor
19565.0 = hydraulic release bearing with sensor

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr	 Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	Set Kit Kit Kit Kit Ref.		Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref.	Type	Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref.	∅+N	Type	Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.	
MERCEDES-BENZ														
1325		6.4	OM906	MB	9801-									
			boosted actuation system			**60.203**	⊥	**16263.0**	MF395	**14404.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
			non boosted actuation system			**60.207**	⊥	**16262.0**	MF395	**14403.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
1328		6.4	OM906	MB	9801-									
			boosted actuation system			**60.203**	⊥	**16263.0**	MF395	**14404.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
			non boosted actuation system			**60.207**	⊥	**16262.0**	MF395	**14403.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
1517		6.4	OM906	MB	9801-									
			boosted actuation system			**60.203**	⊥	**16263.0**	MF395	**14404.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
			non boosted actuation system			**60.207**	⊥	**16262.0**	MF395	**14403.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
1523		6.4	OM906	MB	9801-									
			boosted actuation system			**60.203**	⊥	**16263.0**	MF395	**14404.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
			non boosted actuation system			**60.207**	⊥	**16262.0**	MF395	**14403.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
1528		6.4	OM906	MB	9801-									
			boosted actuation system			**60.203**	⊥	**16263.0**	MF395	**14404.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
			non boosted actuation system			**60.207**	⊥	**16262.0**	MF395	**14403.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
1823		6.4	OM906LA	MB	9801-									
			boosted actuation system			**60.203**	⊥	**16263.0**	MF395	**14404.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
			non boosted actuation system			**60.207**	⊥	**16262.0**	MF395	**14403.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
1823	SA50468209	6.4	OM906LA	MB	9801-	**70.278**		**17099.0**	MFZ430	**14382.0**	430x50x18	DGZO	⇐	
1828		6.4	OM906LA	MB	9801-									
			boosted actuation system			**60.203**	⊥	**16263.0**	MF395	**14404.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
			non boosted actuation system			**60.207**	⊥	**16262.0**	MF395	**14403.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
1828	SA50468209	6.4	OM906LA	MB	9801-	**70.278**		**17099.0**	MFZ430	**14382.0**	430x50x18	DGZO	⇐	
2523		6.4	OM906LA	MB	9801-									
			boosted actuation system			**60.203**	⊥	**16263.0**	MF395	**14404.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
			non boosted actuation system			**60.207**	⊥	**16262.0**	MF395	**14403.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
2528		6.4	OM906LA	MB	9801-									
			boosted actuation system			**60.203**	⊥	**16263.0**	MF395	**14404.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
			non boosted actuation system			**60.207**	⊥	**16262.0**	MF395	**14403.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
2528	SA50468209	6.4	OM906LA	MB	9801-	**70.278**		**17099.0**	MFZ430	**14382.0**	430x50x18	DGZO	⇐	
2628		6.4	OM906LA	MB	9801-									
			boosted actuation system			**60.203**	⊥	**16263.0**	MF395	**14404.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
			non boosted actuation system			**60.207**	⊥	**16262.0**	MF395	**14403.0**	395x40x18	DGZO	**19541.0**	<
2628	SA50468209	6.4	OM906LA	MB	9801-	**70.278**		**17099.0**	MFZ430	**14382.0**	430x50x18	DGZO	⇐	

19541.0 = hydraulic release bearing without sensor
19565.0 = hydraulic release bearing with sensor

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr	 Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	**Set** **Kit** **Kit** **Kit** **Kit** **Ref.**	**Drukgroep** **Clutchcover** **K-Druckplatte** **Mécanisme** **Mecanismo** **Ref.**	 Type	**Friktieplaat** **Drivenplate** **K-Scheibe** **Disque** **Disco** **Ref.**	 ∅+N	 Type	**Druklager** **Bearing** **Ausrücker** **Butée** **Cojinete** **Ref.**
MERCEDES-BENZ												
AXOR												
1835	944032/033	12	OM457.937		0201-	**70.194**	**17100.0**	MFZ430	**14381.0**	430x50x18	DGZO	⇐
1840	944032/033	12	OM457.937		0201-	**70.194**	**17100.0**	MFZ430	**14381.0**	430x50x18	DGZO	⇐
1843	944032/033	12	OM457.937		0201-	**70.194**	**17100.0**	MFZ430	**14381.0**	430x50x18	DGZO	⇐
2535	944233	12	OM457.937		0201-	**70.194**	**17100.0**	MFZ430	**14381.0**	430x50x18	DGZO	⇐
2540	944233	12	OM457.937		0201-	**70.194**	**17100.0**	MFZ430	**14381.0**	430x50x18	DGZO	⇐
2543	944233	12	OM457.937		0201-	**70.194**	**17100.0**	MFZ430	**14381.0**	430x50x18	DGZO	⇐
ECONIC												
1828			OM906LA	MB	9801-	**70.278**	**17099.0**	MFZ430	**14382.0**	430x50x18	DGZO	⇐
2628			OM906LA	MB	9801-	**70.278**	**17099.0**	MFZ430	**14382.0**	430x50x18	DGZO	⇐
SPRINTER 2.. / 901,902												
208 D	901,902	2.3	OM601		9501-000	**51.266** Ξ	✇	M228X		228x28.7x26	SLO	
208 CDI	901,902	2.3	OM611		0004-	**51.593** Ξ⊥	✇			240x28.7x26	VO	**19432.0** <
210 D	901,902	2.9	OM602		9501-000	**51.230** Ξ	✇	M250		250x28.7x26	SLO	
211 CDI	901,902	2.3	OM611		0004-	**51.593** Ξ⊥	✇			240x28.7x26	VO	**19432.0** <
212 T D	901,902	2.9	OM602		9501-000	**51.230** Ξ	✇	M250		250x28.7x26	SLO	
213 CDI	901,902	2.3	OM611		0004-	**51.593** Ξ⊥	✇			240x28.7x26	VO	**19432.0** <
214	901,902	2.3	M111		9501-	**51.231** Ξ		M240		240x28.7x26	VLO	
216 CDI	901,902	2.3	OM612		0004-	■ Ξ⊥	✇			240x28.7x26	VO	**19432.0** <
SPRINTER 3.. / 903												
308 D	903	2.3	OM601		9501-000	**51.266** Ξ	✇	M228X		228x28.7x26	SLO	
308 CDI	903	2.3	OM611		0004-	**51.593** Ξ⊥	✇			240x28.7x26	VO	**19432.0** <
310 D	903	2.9	OM602		9501-000	**51.230** Ξ	✇	M250		250x28.7x26	SLO	
311 CDI	903	2.3	OM611		0004-	**51.593** Ξ⊥	✇			240x28.7x26	VO	**19432.0** <
312 T D	903	2.9	OM602		9501-000	**51.230** Ξ	✇	M250		250x28.7x26	SLO	
312 T D	903-4x4	2.9	OM602		9501-	**51.230** Ξ	✇	M250		250x28.7x26	SLO	
313 CDI	903	2.3	OM611		0004-	**51.593** Ξ⊥	✇			240x28.7x26	VO	**19432.0** <
314	903	2.3	M111		9501-	**51.231** Ξ		M240		240x28.7x26	VLO	
314	903-4x4	2.3	M111		9501-	**51.231** Ξ		M240		240x28.7x26	VLO	
316 CDI	903	2.3	OM612		0004-	■ Ξ⊥	✇			240x28.7x26	VO	**19432.0** <

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr	Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	Set Kit Kit Kit Kit Ref.	Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref.	Type	Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref.	∅+N	Type	Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.
MERCEDES-BENZ												
SPRINTER 4.. / 904												
408 D	904	2.3	OM601		9501-	**51.266** Ξ	✇	M228X		228x28.7x26	SLO	
408 CDI	904	2.3	OM611		0004-	**51.593** Ξ⊥	✇			240x28.7x26	VO	**19432.0** <
410 D	904	2.9	OM602		9501-	■	✇	M228X		228x29x10	SLO	
411 CDI	904	2.3	OM611		0004-	**51.593** Ξ⊥	✇			240x28.7x26	VO	**19432.0** <
412 T D	904	2.9	OM602		9501-	**51.230** Ξ	✇	M250		250x28.7x26	SLO	
412 T D	904-4x4	2.9	OM602		9501-	**51.230** Ξ	✇	M250		250x28.7x26	SLO	
413 CDI	904	2.3	OM611		0004-	**51.593** Ξ⊥	✇			240x28.7x26	VO	**19432.0** <
414	904	2.3	M111		9501-	**51.231** Ξ		M240		240x28.7x26	VLO	
414	904-4x4	2.3	M111		9501-	**51.231** Ξ		M240		240x28.7x26	VLO	
416 CDI	904	2.3	OM612		0004-	■ Ξ⊥	✇			240x28.7x26	VO	**19432.0** <
VARIO												
512 D			OM602DELA		9601-	**51.230** Ξ	✇	M250		250x28.7x26	SLO	
612 D			OM602DELA		9601-	**51.230** Ξ	✇	M250		250x28.7x26	SLO	
614 D			OM904LA	ZF-S5.42	9601-	**60.205**	**16261.0**	MF362	**14401.0**	362x40x18	DGZO	**19552.0**
810 D			OM904LA	ZF-S5.42	9601-	**60.205**	**16261.0**	MF362	**14401.0**	362x40x18	DGZO	**19552.0**
812 D			OM602DELA		9601-	**51.230** Ξ	✇	M250		250x28.7x26	SLO	
812 D			OM904LA	ZF-S5.42	9601-	**60.205**	**16261.0**	MF362	**14401.0**	362x40x18	DGZO	**19552.0**
814 D			OM904LA	ZF-S5.42	9601-	**60.205**	**16261.0**	MF362	**14401.0**	362x40x18	DGZO	**19552.0**
VITO BENZINE/PETROL/BENZIN/ESSENCE												
113		2.0	M111.948		9601-							
			>nr.000833			**51.266** Ξ	✇	M228X		228x28.7x26	SLO	
			nr.000834>			**51.266** Ξ	✇	M228X		228x28.7x26	SLO	
114		2.3	M111.978		9601-							
			>nr.000051			**51.231** Ξ		M240		240x28.7x26	VLO	
			nr.000052>			■ Ξ	✇	M240		228x28.7x26	SLO	
VITO DIESEL												
108 D		2.3	OM601.942		9601-	**51.266** Ξ	✇	M228X		228x28.7x26	SLO	
110 T D		2.3	OM601.970		9601-	**51.231** Ξ		M240		240x28.7x26	VLO	

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	**Set Kit Kit Kit Kit Ref.**	**Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref.** Type	**Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref.** ∅+N Type	**Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.**
MERCEDES-BENZ								
SERIE 2..								
207 D		OM601/615/616						
		215mmK			**50.935** Ξ	M215	215x29x10 VO	
		228mmK			**51.181** Ξ	M228	228x29x10 VO	
					51.183 Ξ	✇ M228X	228x29x10 SO	
208		OM102/115						
		215mmK			**50.935** Ξ	M215	215x29x10 VO	
		228mmK			**50.107** Ξ	M228	228x29x10 VO	
208 D		OM601/615/616						
		215mmK			**50.935** Ξ	M215	215x29x10 VO	
		228mmK			**51.181** Ξ	M228	228x29x10 VO	
					51.183 Ξ	✇ M228X	228x29x10 SO	
208 D		OM601		9501-	**51.266** Ξ	✇ M228X	228x28.7x26 SLO	
209 D		OM601/602/617		8201-	**51.181** Ξ	M228	228x29x10 VO	
210		OM102/115						
		215mmK			**50.935** Ξ	M215	215x29x10 VO	
		228mmK			**50.107** Ξ	M228	228x29x10 VO	
210 D		OM601/602/617		8201-	**50.107** Ξ	M228	228x29x10 VO	
212 D		OM602		9501-	**51.230** Ξ	✇ M250	250x28.7x26 SLO	
214		M111		9501-	**51.231** Ξ	M240	240x28.7x26 VLO	
SERIE 3..								
307 D		OM601/615/616			**51.181** Ξ	M228	228x29x10 VO	
308		OM102/115			**50.107** Ξ	M228	228x29x10 VO	
308 D		OM601/615/616			**51.181** Ξ	M228	228x29x10 VO	
308 D		OM601		9501-	**51.266** Ξ	✇ M228X	228x28.7x26 SLO	
309 D		OM602/617			**51.181** Ξ	M228	228x29x10 VO	
					51.183 Ξ	✇ M228X	228x29x10 SO	
310		OM102/115			**50.107** Ξ	M228	228x29x10 VO	
310 D		OM602/617			**51.181** Ξ	M228	228x29x10 VO	
					51.183 Ξ	✇ M228X	228x29x10 SO	
L 311						**16057.0** HVB280	**12106.0** 280x35x10 VZO	
L 312						**16057.0** HVB280	**12106.0** 280x35x10 VZO	
312 D		OM602		9501-	**51.230** Ξ	✇ M250	250x28.7x26 SLO	

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	Set Kit Kit Kit Kit Ref.	Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref. Type	Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref. ∅+N Type	Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.
MERCEDES-BENZ								
314		M111		9501-	**51.231** Ξ	M240	240x28.7x26 VLO	
L 315						**16012.0** G350	**14147.0** 350x40x10 FZO	
L 321						**16057.0** HVB280	**12106.0** 280x35x10 VZO	
L 322				6101-		**16057.0** HVB280	**12106.0** 280x35x10 VZO	
L 322 T						**16009.0** GF295	**13100.0** 295x35x10 VZO	**19152.0** ●
L 329		verzonken vliegwiel				**16012.0** G350	**14147.0** 350x40x10 FZO	
		vlak vliegwiel				**16013.0** GF350	**14147.0** 350x40x10 FZO	
L 330						**16012.0** G350	**14147.0** 350x40x10 FZO	
L 331						**16012.0** G350	**14147.0** 350x40x10 FZO	
L 332		verzonken vliegwiel				**16012.0** G350	**14147.0** 350x40x10 FZO	
		vlak vliegwiel				**16013.0** GF350	**14147.0** 350x40x10 FZO	
SERIE 4..								
L 406 D	nr.556500>	OM615/616/621			**51.181** Ξ	M228	228x29x10 VO	
407 D		OM616		8101-	**51.181** Ξ	M228	228x29x10 VO	
L 407 D	nr.556500>	OM615/616/621			**51.181** Ξ	M228	228x29x10 VO	
408 D		OM601			**51.181** Ξ	M228	228x29x10 VO	
L 408	nr.556500>	OM115/121			**50.107** Ξ	M228	228x29x10 VO	
L 408 D		OM314						
	>nr.145737				**51.127**	**16038.0** HBX250	**12122.0** 250x32x10 VZO	**19152.0** ●
	nr.145737>	>nr.678175			**51.128**	**16038.0** HBX250	**12122.0** 250x32x10 VZO	**19815.0**
		nr.678175>			**51.187**	**16038.0** HBX250	**12122.0** 250x32x10 VZO	**19814.0**
409 D		OM602/617			**51.181** Ξ	M228	228x29x10 VO	
					51.183 Ξ	M228X	228x29x10 SO	
L 409	nr.556500>	OM115/121			**50.107** Ξ	M228	228x29x10 VO	
410		OM102		8201-	**50.107** Ξ	M228	228x29x10 VO	
410 D		OM602/617			**51.181** Ξ	M228	228x29x10 VO	
					51.183 Ξ	M228X	228x29x10 SO	
L 410		OM102		8201-	**50.107** Ξ	M228	228x29x10 VO	
L 410	nr.556500>	OM115/121			**50.107** Ξ	M228	228x29x10 VO	
412 D		OM602		9501-	**51.230** Ξ	M250	250x28.7x26 SLO	
414		M111		9501-	**51.231** Ξ	M240	240x28.7x26 VLO	

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	Set Kit Kit Kit Kit Ref.	Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref. Type	Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref. ∅+N Type	Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.
MERCEDES-BENZ								
SERIE 5..								
507 D		OM616			**51.181** Ξ	M228	228x29x10 VO	
L 508 D		OM314						
	>nr.145737				**51.127**	**16038.0** HBX250	**12122.0** 250x32x10 VZO	**19152.0** ●
	nr.145737>	>nr.678175			**51.128**	**16038.0** HBX250	**12122.0** 250x32x10 VZO	**19815.0**
		nr.678175>			**51.187**	**16038.0** HBX250	**12122.0** 250x32x10 VZO	**19814.0**
510		OM102			**50.107** Ξ	M228	**11088.0** 228x29x10 VO	
SERIE 6..								
L 608 D		OM314						
	>nr.145737				**51.127**	**16038.0** HBX250	**12122.0** 250x32x10 VZO	**19152.0** ●
	nr.145737>	>nr.678175			**51.128**	**16038.0** HBX250	**12122.0** 250x32x10 VZO	**19815.0**
		nr.678175>			**51.187**	**16038.0** HBX250	**12122.0** 250x32x10 VZO	**19814.0**
609 D		OM364		8601-	**60.147**	**16206.0** MFZ280	**13264.0** 280x35x10 VLO	**19238.0**
L 613 D		OM353				**16095.0** HVB280	**12129.0** 280x35x10 VZO	**19814.0**
SERIE 7..								
709		OM364		8301-				
		280mmK				**16208.0** MF280	**13264.0** 280x35x10 VLO	**19814.0**
		310mmK			**60.081**	**16111.0** MF310	**13143.0** 310x35x10 VLO	**19814.0**
709 D		OM364		8601-	**60.147**	**16206.0** MFZ280	**13264.0** 280x35x10 VLO	**19238.0**
L 709 D		OM314						
	>nr.4282708				**51.127**	**16038.0** HBX250	**12122.0** 250x32x10 VZO	**19152.0** ●
	nr.4282708>	>nr.678175			**51.128**	**16038.0** HBX250	**12122.0** 250x32x10 VZO	**19815.0**
		nr.678175>			**51.187**	**16038.0** HBX250	**12122.0** 250x32x10 VZO	**19814.0**
L 710						**16057.0** HVB280	**12106.0** 280x35x10 VZO	
711 D		OM364		8601-	**60.148**	**16207.0** MFZ310	**13143.0** 310x35x10 VLO	**19238.0**
SERIE 8..								
L 808 D		OM314						
	>nr.4282708				**51.127**	**16038.0** HBX250	**12122.0** 250x32x10 VZO	**19152.0** ●
	nr.4282708>	>nr.678175			**51.128**	**16038.0** HBX250	**12122.0** 250x32x10 VZO	**19815.0**
		nr.678175>			**51.187**	**16038.0** HBX250	**12122.0** 250x32x10 VZO	**19814.0**
809		OM364		8301-				
		280mmK				**16208.0** MF280	**13264.0** 280x35x10 VLO	**19814.0**
		310mmK			**60.081**	**16111.0** MF310	**13143.0** 310x35x10 VLO	**19814.0**
809 D		OM364		8601-	**60.147**	**16206.0** MFZ280	**13264.0** 280x35x10 VLO	**19238.0**
809 D T		OM364		8701-	**60.147**	**16206.0** MFZ280	**13264.0** 280x35x10 VLO	**19238.0**

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr	 Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	**Set** **Kit** **Kit** **Kit** **Kit** **Ref.**	**Drukgroep** **Clutchcover** **K-Druckplatte** **Mécanisme** **Mecanismo** **Ref.**	 Type	**Friktieplaat** **Drivenplate** **K-Scheibe** **Disque** **Disco** **Ref.**	 ∅+N	 Type	**Druklager** **Bearing** **Ausrücker** **Butée** **Cojinete** **Ref.**
MERCEDES-BENZ												
L 809 D			OM314									
	>nr.4282708					**51.127**	**16038.0**	HBX250	**12122.0**	250x32x10	VZO	**19152.0** ●
	nr.4282708>		>nr.678175			**51.128**	**16038.0**	HBX250	**12122.0**	250x32x10	VZO	**19815.0**
			nr.678175>			**51.187**	**16038.0**	HBX250	**12122.0**	250x32x10	VZO	**19814.0**
810							**16057.0**	HVB280	**12129.0**	280x35x10	VZO	
811							**16058.0**	GFX310	**13143.0**	310x35x10	VLO	**19152.0** ●
L811			OM352									
			>nr.393781				**16058.0**	GFX310	**13143.0**	310x35x10	VLO	**19152.0** ●
	>nr.4282708		nr.393781>				**16095.0**	HVB280	**12129.0**	280x35x10	VZO	**19152.0**
	nr.4282708>		>nr678175				**16095.0**	HVB280	**12129.0**	280x35x10	VZO	**19815.0**
			nr.678175>				**16095.0**	HVB280	**12129.0**	280x35x10	VZO	**19814.0**
811			OM904LA			**60.206**	**16261.0**	MF362	**14401.0**	362x40x18	DGZO	**19932.0**
811 D			OM364		8601-	**60.148**	**16207.0**	MFZ310	**13143.0**	310x35x10	VLO	**19238.0**
813			OM352									
			>nr.393781				**16058.0**	GFX310	**13143.0**	310x35x10	VLO	**19152.0** ●
	>nr.4282708		nr.393781>				**16095.0**	HVB280	**12129.0**	280x35x10	VZO	**19152.0**
	nr.4282708>		>nr678175				**16095.0**	HVB280	**12129.0**	280x35x10	VZO	**19815.0**
			nr.678175>				**16095.0**	HVB280	**12129.0**	280x35x10	VZO	**19814.0**
813	SPEC		OM352									
	>nr.4282708						**16111.0**	MF310	**13144.0**	310x35x10	DZO	**19152.0** ●
	nr.4282708>		>nr.678175				**16111.0**	MF310	**13144.0**	310x35x10	DZO	**19815.0**
			nr.678175>			**60.085**	**16111.0**	MF310	**13144.0**	310x35x10	DZO	**19814.0**
814			OM366		8301-							
			310mmK			**60.085**	**16111.0**	MF310	**13144.0**	310x35x10	DZO	**19814.0**
			330mmK			**60.071**	**16109.0**	GFM330	**13145.0**	330x35x10	DZO	**19814.0**
814			OM904LA			**60.206**	**16261.0**	MF362	**14401.0**	362x40x18	DGZO	**19932.0**
814 D			OM364		8701-	**60.148**	**16207.0**	MFZ310	**13143.0**	310x35x10	VLO	**19238.0**
817			OM366A									
			330mmK			**60.071**	**16109.0**	GFM330	**13145.0**	330x35x10	DZO	**19814.0**
			350mmK	G4		**60.079**	**16110.0**	GFM350	**14199.0**	350x1.3/4"x10	DZO	**19932.0**
817			OM904LA			**60.206**	**16261.0**	MF362	**14401.0**	362x40x18	DGZO	**19932.0**

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr	 Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	**Set** **Kit** **Kit** **Kit** **Kit** **Ref.**	**Drukgroep** **Clutchcover** **K-Druckplatte** **Mécanisme** **Mecanismo** **Ref.**	 Type	**Friktieplaat** **Drivenplate** **K-Scheibe** **Disque** **Disco** **Ref.**	 ∅+N	 Type	**Druklager** **Bearing** **Ausrücker** **Butée** **Cojinete** **Ref.**	
MERCEDES-BENZ													
SERIE 9..													
L 911			OM352				**16057.0**	HVB280	**13264.0**	280x35x10	VLO	**19152.0**	●
L 911			OM352A				**16058.0**	GFX310	**13143.0**	310x35x10	VLO	**19152.0**	●
L 911			OM353										
			280mmK				**16057.0**	HVB280	**12129.0**	280x35x10	VZO	**19152.0**	●
			295mmK				**16009.0**	GF295	**13100.0**	295x35x10	VZO	**19152.0**	●
			310mmK				**16058.0**	GFX310	**13143.0**	310x35x10	VLO	**19152.0**	●
L 913			OM352										
			>nr.393781				**16058.0**	GFX310	**13143.0**	310x35x10	VLO	**19152.0**	●
	>nr.4282708		nr393781>				**16095.0**	HVB280	**12129.0**	280x35x10	VZO	**19152.0**	●
	nr.4282708>		>nr.678175				**16095.0**	HVB280	**12129.0**	280x35x10	VZO	**19815.0**	✂
			nr.678175>				**16095.0**	HVB280	**12129.0**	280x35x10	VZO	**19814.0**	✂
L 913			OM353										
			>nr.678175				**16095.0**	HVB280	**12129.0**	280x35x10	VZO	**19815.0**	✂
			nr.678175>				**16095.0**	HVB280	**12129.0**	280x35x10	VZO	**19814.0**	✂
L 913	SPEC		OM353										
			>nr.678175				**16058.0**	GFX310	**13143.0**	310x35x10	VLO	**19815.0**	✂
			nr.678175>				**16058.0**	GFX310	**13143.0**	310x35x10	VLO	**19814.0**	✂
914			OM366		8301-								
			310mmK			**60.085**	**16111.0**	MF310	**13144.0**	310x35x10	DZO	**19814.0**	✂
			330mmK			**60.071**	**16109.0**	GFM330	**13145.0**	330x35x10	DZO	**19814.0**	✂
917			OM366A			**60.071**	**16109.0**	GFM330	**13145.0**	330x35x10	DZO	**19814.0**	✂
917			OM904LA			**60.206**	**16261.0**	MF362	**14401.0**	362x40x18	DGZO	**19932.0**	
SERIE 10..													
1013			OM352										
	>nr.760272						**16057.0**	HVB280	**12129.0**	280x35x10	VZO	**19152.0**	●
	nr.7607272>						**16009.0**	GF295	**13100.0**	295x35x10	VZO	**19152.0**	●
1013	SPEC		OM352				**16058.0**	GFX310	**13143.0**	310x35x10	VLO	**19152.0**	●
1013			OM353										
	>nr.4278891						**16057.0**	HVB280	**12129.0**	280x35x10	VZO	**19815.0**	✂
	nr.4276891>		>nr.469330				**16111.0**	MF310	**13143.0**	310x35x10	VLO	**19815.0**	✂
			nr.469330>			**60.081**	**16111.0**	MF310	**13143.0**	310x35x10	VLO	**19814.0**	✂
L 1013			OM352										
			280mmK				**16057.0**	HVB280	**12129.0**	280x35x10	VZO	**19152.0**	●
			295mmK				**16009.0**	GF295	**13100.0**	295x35x10	VZO	**19152.0**	●
			310mmK				**16058.0**	GFX310	**13143.0**	310x35x10	VLO	**19152.0**	●

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	**Set Kit Kit Kit Kit Ref.**	**Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref.** Type	**Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref.** ∅+N Type	**Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.**
MERCEDES-BENZ								
L 1013		OM353						
		>nr.678175				**16095.0** HVB280	**12129.0** 280x35x10 VZO	**19815.0**
		nr.678175>				**16095.0** HVB280	**12129.0** 280x35x10 VZO	**19814.0**
L 1013	SPEC	OM353						
		>nr.678175				**16111.0** MF310	**13143.0** 310x35x10 VLO	**19815.0**
		nr.678175>			**60.081**	**16111.0** MF310	**13143.0** 310x35x10 VLO	**19814.0**
1017		OM352A		7701-		**16109.0** GFM330	**13202.0** 330x35x10 VZO	**19815.0**
1017		OM353						
	>nr.4275351				**60.081**	**16111.0** MF310	**13143.0** 310x35x10 VLO	**19814.0**
	nr.4275352>				**60.072**	**16109.0** GFM330	**13202.0** 330x35x10 VZO	**19814.0**
1019		OM401						
		350mmK			**60.076**	**16110.0** GFM350	**14194.0** 350x1.3/4"x10 FZO	**19802.0**
		380mmK			**60.033**	**16065.0** GF380	**14148.0** 380x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
SERIE 11..								
L 1113		OM352/353						
	>nr.760272					**16057.0** HVB280	**12106.0** 280x35x10 VZO	**19152.0** ●
	nr.760272>					**16009.0** GF295	**13100.0** 295x35x10 VZO	**19152.0** ●
LF 1113		OM352/353				**16058.0** GFX310	**13143.0** 310x35x10 VLO	**19152.0** ●
LP 1113		OM353						
		>nr.678175				**16111.0** MF310	**13144.0** 310x35x10 DZO	**19815.0**
		nr.678175>			**60.085**	**16111.0** MF310	**13144.0** 310x35x10 DZO	**19814.0**
L 1113		OM358						
	>nr.760272					**16057.0** HVB280	**12106.0** 280x35x10 VZO	**19152.0** ●
	.nr760272>					**16009.0** GF295	**13100.0** 295x35x10 VZO	**19152.0** ●
1114		OM366		8301-				
		310mmK			**60.085**	**16111.0** MF310	**13144.0** 310x35x10 DZO	**19814.0**
		330mmK			**60.071**	**16109.0** GFM330	**13145.0** 330x35x10 DZO	**19814.0**
1117		OM366		8301-				
		330mmK			**60.071**	**16109.0** GFM330	**13145.0** 330x35x10 DZO	**19814.0**
		350mmK			**60.079**	**16110.0** GFM350	**14199.0** 350x1.3/4"x10 DZO	**19932.0**
1117		OM904LA			**60.206**	**16261.0** MF362	**14401.0** 362x40x18 DGZO	**19932.0**
1120		OM366		8301-	**60.074**	**16110.0** GFM350	**14194.0** 350x1.3/4"x10 FZO	**19932.0**

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	Set Kit Kit Kit Kit Ref.	Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref. Type	Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref. ∅+N Type	Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.
MERCEDES-BENZ								
SERIE 12..								
1213	>nr.4696331					**16111.0** MF310	**13143.0** 310x35x10 VLO	**19815.0**
	nr.4696331>				**60.081**	**16111.0** MF310	**13143.0** 310x35x10 VLO	**19814.0**
L 1213		OM352						
	>nr.760272					**16009.0** GF295	**13100.0** 295x35x10 VZO	**19152.0** ●
	nr.760272>					**16058.0** GFX310	**13143.0** 310x35x10 VLO	**19152.0** ●
1214		OM366		8301-	**60.085**	**16111.0** MF310	**13144.0** 310x35x10 DZO	**19814.0**
L 1216		OM324		-6905		**16073.0** GF350	**14147.0** 350x40x10 FZO	
L 1216		OM324		6905-		**16073.0** GF350	**14147.0** 350x40x10 FZO	**19814.0**
L 1216		OM327				**16073.0** GF350	**14147.0** 350x40x10 FZO	
1217		OM352A		7701-		**16109.0** GFM330	**13202.0** 330x35x10 VZO	**19815.0**
1217		OM353						
	>nr.4275670				**60.081**	**16111.0** MF310	**13143.0** 310x35x10 VLO	**19814.0**
	nr.4275670>				**60.072**	**16109.0** GFM330	**13202.0** 330x35x10 VZO	**19814.0**
1217		OM366		8301-	**60.071**	**16109.0** GFM330	**13145.0** 330x35x10 DZO	**19814.0**
1219		OM401			**60.077**	**16110.0** GFM350	**14194.0** 350x1.3/4"x10 FZO	**19815.0**
1222		OM421/422						
	>nr.5095725				**60.033**	**16065.0** GF380	**14148.0** 380x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
	nr.5095725-5234954				**60.031**	**16065.0** GF380	**14148.0** 380x1.3/4"x10 FZO	**19254.0**
	nr.5234954>				**70.037**	**17019.0** GF420	**14306.0** 420x1.3/4"x10 FZO	**19254.0**
1222		OM441						
		400mmK			**60.156**	**16221.0** MFZ400X	**14329.0** 400x1.3/4"x10 GZO	**19248.0**
		430mmK			**70.146**	**17078.0** MFZ430	**14351.0** 430x1.3/4"x10 DZO	**19248.0**
							14329.0 400x1.3/4"x10 GZO	
1225		OM421			**60.033**	**16065.0** GF380	**14148.0** 380x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
1225		OM422			**60.043**	**16071.0** GF380	**14148.0** 380x1.3/4"x10 FZO	**19254.0**
1228		OM421/422						
	>nr.5104253				**60.033**	**16065.0** GF380	**14148.0** 380x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
	nr.5104253-5234954				**60.031**	**16065.0** GF380	**14148.0** 380x1.3/4"x10 FZO	**19254.0**
	nr.523954>				**70.037**	**17019.0** GF420	**14306.0** 420x1.3/4"x10 FZO	**19254.0**
SERIE 13..								
L 1313		OM352						
	>nr.760272					**16009.0** GF295	**13100.0** 295x35x10 VZO	**19152.0** ●
	nr.760272>					**16058.0** GFX310	**13143.0** 310x35x10 VLO	**19152.0** ●
L 1313		OM352A				**16058.0** GFX310	**13143.0** 310x35x10 VLO	**19152.0** ●

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio		Set Kit Kit Kit Kit Ref.	Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref. Type	Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref. ∅+N Type	Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.
MERCEDES-BENZ								
L 1313		OM353						
	>nr.760272					**16009.0** GF295	**13100.0** 295x35x10 VZO	**19152.0** ●
	nr.760272>					**16058.0** GFX310	**13143.0** 310x35x10 VLO	**19152.0** ●
1314		OM366		8401-				
		310mmK			**60.085**	**16111.0** MF310	**13144.0** 310x35x10 DZO	**19814.0**
		330mmK			**60.071**	**16109.0** GFM330	**13145.0** 330x35x10 DZO	**19814.0**
1317		OM360				**16073.0** GF350	**14147.0** 350x40x10 FZO	
1317		OM366		8401-				
		310mmK			**60.085**	**16111.0** MF310	**13144.0** 310x35x10 DZO	**19814.0**
		330mmK			**60.071**	**16109.0** GFM330	**13145.0** 330x35x10 DZO	**19814.0**
1317		OM366	G-4		**60.079**	**16110.0** GFM350	**14199.0** 350x1.3/4"x10 DZO	**19932.0**
1317		OM904LA			**60.206**	**16261.0** MF362	**14401.0** 362x40x18 DGZO	**19932.0**
L 1317		OM327				**16073.0** GF350	**14147.0** 350x40x10 FZO	
L 1317		OM352				**16073.0** GF350	**14147.0** 350x40x10 FZO	
L 1319		OM327				**16073.0** GF350	**14147.0** 350x40x10 FZO	
1320		OM366		8301-	**60.074**	**16110.0** GFM350	**14194.0** 350x1.3/4"x10 FZO	**19932.0**
1324		OM356		8301-		**16064.0** GF380	**14148.0** 380x1.3/4"x10 FZO	**19932.0**
SERIE 14..								
1413		OM353						
	>nr.4696330					**16111.0** MF310	**13143.0** 310x35x10 VLO	**19815.0**
	nr.4696330>				**60.081**	**16111.0** MF310	**13143.0** 310x35x10 VLO	**19814.0**
L 1413		OM352						
		280mmK				**16057.0** HVB280	**12106.0** 280x35x10 VZO	**19152.0** ●
		295mmK				**16009.0** GF295	**13100.0** 295x35x10 VZO	**19152.0** ●
L 1413		OM352A				**16009.0** GF295	**13100.0** 295x35x10 VZO	**19152.0** ●
1414		OM366						
		nr.serie616.000			**60.085**	**16111.0** MF310	**13144.0** 310x35x10 DZO	**19814.0**
		nr.serie616.100				**16111.0** MF310	**13143.0** 310x35x10 VLO	**19931.0**
1417		OM352A		7701-		**16109.0** GFM330	**13202.0** 330x35x10 VZO	**19815.0**
1417		OM353						
	>nr.4274599				**60.081**	**16111.0** MF310	**13143.0** 310x35x10 VLO	**19814.0**
	nr.4274599>				**60.072**	**16109.0** GFM330	**13202.0** 330x35x10 VZO	**19814.0**
1417		OM356			**60.079**	**16110.0** GFM350	**14199.0** 350x1.3/4"x10 DZO	**19932.0**
1417		OM366			**60.074**	**16110.0** GFM350	**14194.0** 350x1.3/4"x10 FZO	**19932.0**

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	Set Kit Kit Kit Kit Ref.	Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref. Type	Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref. ∅+N Type	Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.
MERCEDES-BENZ								
L 1417		OM324				**16073.0** GF350	**14147.0** 350x40x10 FZO	
L 1418		OM326/346				**16013.0** GF350	**14147.0** 350x40x10 FZO	
1419		OM362/366			**60.074**	**16110.0** GFM350	**14194.0** 350x1.3/4"x10 FZO	**19932.0**
1419		OM401			**60.076**	**16110.0** GFM350	**14194.0** 350x1.3/4"x10 FZO	**19802.0**
1420		OM362/366			**60.074**	**16110.0** GFM350	**14194.0** 350x1.3/4"x10 FZO	**19932.0**
1422		OM421/422						
	>nr.5095725				**60.033**	**16065.0** GF380	**14148.0** 380x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
	nr.5095725-5234954				**60.031**	**16065.0** GF380	**14148.0** 380x1.3/4"x10 FZO	**19254.0**
	nr.5234954>				**70.037**	**17019.0** GF420	**14306.0** 420x1.3/4"x10 FZO	**19254.0**
1422		OM441		-9305	**60.156**	**16221.0** MFZ400X	**14329.0** 400x1.3/4"x10 GZO	**19248.0**
1422		OM441		9305-	**70.146**	**17078.0** MFZ430	**14351.0** 430x1.3/4"x10 DZO	**19248.0**
1424		OM346				**16013.0** GF350	**14147.0** 350x40x10 FZO	
1424		OM355			**60.027**	**16064.0** GF380	**14105.0** 380x45x10 FZO	**19916.0**
1424		OM402			**60.033**	**16065.0** GF380	**14148.0** 380x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
1425		OM421/422						
	>nr.5095725				**60.033**	**16065.0** GF380	**14148.0** 380x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
	nr.5095725-5234954				**60.031**	**16065.0** GF380	**14148.0** 380x1.3/4"x10 FZO	**19254.0**
	nr.5234954>				**70.037**	**17019.0** GF420	**14306.0** 420x1.3/4"x10 FZO	**19254.0**
1425 S/LS	>nr.5104252				**60.044**	**16071.0** GF380	**14148.0** 380x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
	nr.5104252>				**60.043**	**16071.0** GF380	**14148.0** 380x1.3/4"x10 FZO	**19254.0**
1426 S		OM442			**70.140**	**17078.0** MFZ430	**14330.0** 430x1.3/4"x10 FZO	**19248.0**
1428		OM421/422						
	>nr.5095725				**60.033**	**16065.0** GF380	**14148.0** 380x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
	nr.5095725-5234954				**60.031**	**16065.0** GF380	**14148.0** 380x1.3/4"x10 FZO	**19254.0**
	nr.5234954>				**70.037**	**17019.0** GF420	**14306.0** 420x1.3/4"x10 FZO	**19254.0**
SERIE 15..								
1513		OM352/353						
		295mmK				**16009.0** GF295	**13100.0** 295x35x10 VZO	**19152.0** ●
		310mmK				**16058.0** GFX310	**13143.0** 310x35x10 VLO	**19152.0** ●
1514		OM366			**60.085**	**16111.0** MF310	**13144.0** 310x35x10 DZO	**19814.0**
1517		OM327/360				**16073.0** GF350	**14147.0** 350x40x10 FZO	
1517		OM366						
		330mmK			**60.071**	**16109.0** GFM330	**13145.0** 330x35x10 DZO	**19814.0**
		350mmK			**60.079**	**16110.0** GFM350	**14199.0** 350x1.3/4"x10 DZO	**19932.0**

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr	 Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	**Set** **Kit** **Kit** **Kit** **Kit** **Ref.**	**Drukgroep** **Clutchcover** **K-Druckplatte** **Mécanisme** **Mecanismo** **Ref.**	 Type	**Friktieplaat** **Drivenplate** **K-Scheibe** **Disque** **Disco** **Ref.**	 ∅+N	 Type	**Druklager** **Bearing** **Ausrücker** **Butée** **Cojinete** **Ref.**
MERCEDES-BENZ												
1517			OM904LA			**60.206**	**16261.0**	MF362	**14401.0**	362x40x18	DGZO	**19932.0**
1518			OM346				**16013.0**	GF350	**14147.0**	350x40x10	FZO	
1519			OM327				**16073.0**	GF350	**14147.0**	350x40x10	FZO	
1519			OM360				**16073.0**	GF350	**14147.0**	350x40x10	FZO	
1520			OM356			**60.074**	**16110.0**	GFM350	**14194.0**	350x1.3/4"x10	FZO	**19932.0**
1524			OM366				**16064.0**	GF380	**14148.0**	380x1.3/4"x10	FZO	**19932.0**
SERIE 16..												
1613			OM353									
	>nr.4696331						**16111.0**	MF310	**13143.0**	310x35x10	VLO	**19815.0**
	nr.4696331>					**60.081**	**16111.0**	MF310	**13143.0**	310x35x10	VLO	**19814.0**
1614			OM366									
			nr.serie617.000			**60.085**	**16111.0**	MF310	**13144.0**	310x35x10	DZO	**19814.0**
			nr.serie617.100				**16111.0**	MF310	**13143.0**	310x35x10	VLO	**19931.0**
1617			OM352A				**16109.0**	GFM330	**13202.0**	330x35x10	VZO	**19815.0**
1617 A/AKO			OM353			**60.081**	**16111.0**	MF310	**13143.0**	310x35x10	VLO	**19814.0**
1617 AK			OM353									
	>nr.4276222						**16111.0**	MF310	**13143.0**	310x35x10	VLO	**19815.0**
	nr.4276222>					**60.072**	**16109.0**	GFM330	**13202.0**	330x35x10	VZO	**19814.0**
1617 S			OM353									
	>nr.4188090						**16111.0**	MF310	**13143.0**	310x35x10	VLO	**19815.0**
	nr.4188090>					**60.072**	**16109.0**	GFM330	**13202.0**	330x35x10	VZO	**19814.0**
1617			OM360				**16073.0**	GF350	**14147.0**	350x40x10	FZO	
1617			OM362/366			**60.074**	**16110.0**	GFM350	**14194.0**	350x1.3/4"x10	FZO	**19932.0**
1618							**16156.0**	GF380	**14105.0**	380x45x10	FZO	
L 1618							**16013.0**	GF350	**14147.0**	350x40x10	FZO	
1619			OM360				**16073.0**	GF350	**14147.0**	350x40x10	FZO	
1619			OM362/366			**60.074**	**16110.0**	GFM350	**14194.0**	350x1.3/4"x10	FZO	**19932.0**
1619			OM401									
			350mmK			**60.076**	**16110.0**	GFM350	**14194.0**	350x1.3/4"x10	FZO	**19802.0**
			380mmK			**60.033**	**16065.0**	GF380	**14148.0**	380x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
1620			OM362/366			**60.074**	**16110.0**	GFM350	**14194.0**	350x1.3/4"x10	FZO	**19932.0**
L 1620				AK6-80		**60.027**	**16064.0**	GF380	**14105.0**	380x45x10	FZO	**19916.0**

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr	 Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	**Set** **Kit** **Kit** **Kit** **Kit** **Ref.**	**Drukgroep** **Clutchcover** **K-Druckplatte** **Mécanisme** **Mecanismo** **Ref.**	 Type	**Friktieplaat** **Drivenplate** **K-Scheibe** **Disque** **Disco** **Ref.**	 ∅+N	 Type	**Druklager** **Bearing** **Ausrücker** **Butée** **Cojinete** **Ref.**
MERCEDES-BENZ												
1621			OM355			**60.027**	**16064.0**	GF380	**14105.0**	380x45x10	FZO	**19916.0**
1622			OM421									
	>nr.234954					**60.033**	**16065.0**	GF380	**14148.0**	380x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
	nr.234954>					**70.038**	**17019.0**	GF420	**14306.0**	420x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
1623						**70.034**	**17019.0**	GF420	**14252.0**	420x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
L 1623							**16064.0**	GF380	**14105.0**	380x45x10	FZO	
1624			OM355			**60.027**	**16064.0**	GF380	**14105.0**	380x45x10	FZO	**19916.0**
1624			OM402			**60.033**	**16065.0**	GF380	**14148.0**	380x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
1625			OM422									
	>nr.5107150					**60.044**	**16071.0**	GF380	**14148.0**	380x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
	nr.5107150>					**60.043**	**16071.0**	GF380	**14148.0**	380x1.3/4"x10	FZO	**19254.0**
1626			OM402			**60.033**	**16065.0**	GF380	**14148.0**	380x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
L 1626			OM402				**16064.0**	GF380	**14105.0**	380x45x10	FZO	
1628			OM422			**70.034**	**17019.0**	GF420	**14252.0**	420x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
1632			OM403			**70.034**	**17019.0**	GF420	**14252.0**	420x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
1632 T			OM422LA			**68.131**	**16813.0** ⌧	GB2/380	**14263.0** ⇒	380x2"x10	FZO	**19902.0**
1633			OM422A/423			**70.076**	**17046.0**	GF420X	**14267.0**	420x2"x10	FZO	**19905.0**
1635			OM442A			**68.140**	**16814.0** ⌧	GB2/380	**14312.0** ⇒	380x2"x10	FZO	**19902.0**
1636			OM422A/423			**70.076**	**17046.0**	GF420X	**14267.0**	420x2"x10	FZO	**19905.0**
1638			OM422LA			**68.131**	**16813.0** ⌧	GB2/380	**14263.0** ⇒	380x2"x10	FZO	**19902.0**
1644			OM442LA			**68.150**	**16815.0** ⌧	GB2/380	**14336.0** ⇒	380x2"x10	FZO	**19902.0**
SERIE 17..												
1717			OM356			**60.079**	**16110.0**	GFM350	**14199.0**	350x1.3/4"x10	DZO	**19932.0**
									14194.0 ⇔	350x1.3/4"x10	FZO	
1719			OM401				**16156.0**	GF380	**14148.0**	380x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
1720			OM356			**60.074**	**16110.0**	GFM350	**14194.0**	350x1.3/4"x10	FZO	**19932.0**
1722			OM441		-9305	**60.156**	**16221.0**	MFZ400X	**14329.0**	400x1.3/4"x10	GZO	**19248.0**
1722			OM441		9305-	**70.146**	**17078.0**	MFZ430	**14351.0**	430x1.3/4"x10	DZO	**19248.0**
1726			OM442			**70.140**	**17078.0**	MFZ430	**14330.0**	430x1.3/4"x10	FZO	**19248.0**

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	Set Kit Kit Kit Kit Ref.	Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref. Type	Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref. ∅+N Type	Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.
MERCEDES-BENZ								
1729		OM442						
			prise-as 1.3/4"		**70.140**	**17078.0** MFZ430	**14330.0** 430x1.3/4"x10 FZO	**19248.0**
			prise-as 2"		**70.143**	**17078.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
1733		OM441		8801-	**70.135**	**17077.0** MFZ430	**14332.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
1735		OM442			**70.140**	**17078.0** MFZ430	**14330.0** 430x1.3/4"x10 DZO	**19248.0**
1735		OM442A		8801-	**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
1748		OM442LA		8801-				
	>nr.11864	*400mmTWIN*			**68.210**	**16821.0** ✉ MFZ2/400	**14334.0** ⇒ 400x2"x10 FZO	**19251.0**
	nr.11864>	*430mmSINGLE*			**70.197**	**17101.0** MFZ430	**14387.0** 430x2"x10 GZO	**19251.0**
SERIE 18..								
1813		OM352				**16009.0** GF295	**13100.0** 295x35x10 VZO	**19152.0** ●
1813		OM352A				**16058.0** GFX310	**13143.0** 310x35x10 VLO	**19152.0** ●
1814		OM366			**60.085**	**16111.0** MF310	**13144.0** 310x35x10 DZO	**19814.0**
1817		OM324				**16073.0** GF350	**14147.0** 350x40x10 FZO	**19814.0**
1817		OM360				**16073.0** GF350	**14147.0** 350x40x10 FZO	
1819		OM327/360				**16073.0** GF350	**14147.0** 350x40x10 FZO	
1820					**60.074**	**16110.0** GFM350	**14194.0** 350x1.3/4"x10 FZO	**19932.0**
1820	SPEC	OM356			**60.028**	**16064.0** GF380	**14152.0** 380x1.3/4"x10 DZO	**19932.0**
1824					**70.144**	**17078.0** MFZ430	**14350.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
1827					**70.144**	**17078.0** MFZ430	**14350.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
1831		OM401LA			**70.135**	**17077.0** MFZ430	**14332.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
1831		OM441LA			**70.144**	**17078.0** MFZ430	**14350.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
1831		OM442A			**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
1834		OM441LA			**70.135**	**17077.0** MFZ430	**14332.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
1838		OM402LA			**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
							14337.0 430x2"x10 DZO	
1844		OM442LA			**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
1844 S		OM442LA		8801-				
	>nr.11864	*400mmTWIN*			**68.210**	**16821.0** ✉ MFZ2/400	**14334.0** ⇒ 400x2"x10 FZO	**19251.0**
	nr.11864>	*430mmSINGLE*			**70.196**	**17101.0** MFZ430	**14387.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
1850		OM442LA		8801-				
		400mmTWIN			**68.210**	**16821.0** ✉ MFZ2/400	**14334.0** ⇒ 400x2"x10 FZO	**19251.0**
		430mmSINGLE			**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	**Set Kit Kit Kit Kit Ref.**	**Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref.** Type	**Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref.** ∅+N Type	**Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.**
MERCEDES-BENZ								
1850 S		OM442LA						
	>nr.11864	*400mmTWIN*			**68.210**	**16821.0** ✉ MFZ2/400	**14334.0** ⇒ 400x2"x10 FZO	**19251.0**
	nr.11864>	*430mmSINGLE*			**70.196**	**17101.0** MFZ430	**14387.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
1853		OM442LA			**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
SERIE 19..								
1918						**16013.0** GF350	**14147.0** 350x40x10 FZO	
1919		OM401				**16156.0** GF380	**14148.0** 380x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
1920						**16064.0** GF380	**14105.0** 380x45x10 FZO	
1921		OM349						
		350mmK				**16013.0** GF350	**14147.0** 350x40x10 FZO	**19916.0**
		380mmK				**16156.0** GF380	**14105.0** 380x45x10 FZO	**19916.0**
1921		OM355			**60.027**	**16064.0** GF380	**14105.0** 380x45x10 FZO	**19916.0**
1922		OM421						
	>nr.234954				**60.033**	**16065.0** GF380	**14148.0** 380x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
	nr.234954>				**70.038**	**17019.0** GF420	**14306.0** 420x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
1922		OM441		-9305	**60.156**	**16221.0** MFZ400X	**14329.0** 400x1.3/4"x10 GZO	**19248.0**
1922		OM441		9305-	**70.146**	**17078.0** MFZ430	**14351.0** 430x1.3/4"x10 DZO	**19248.0**
1923						**16064.0** GF380	**14105.0** 380x45x10 FZO	
1924		OM336/346			**60.027**	**16064.0** GF380	**14105.0** 380x45x10 FZO	**19916.0**
1924		OM355						
		nr.serie346.000				**16065.0** GF380	**14148.0** 380x1.3/4"x10 FZO	**19802.0**
		nr.serie346.100			**60.027**	**16064.0** GF380	**14105.0** 380x45x10 FZO	**19916.0**
1926		OM402			**60.033**	**16065.0** GF380	**14148.0** 380x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
L 1926						**16064.0** GF380	**14105.0** 380x45x10 FZO	
1927		OM401			**70.146**	**17078.0** MFZ430	**14351.0** 430x1.3/4"x10 DZO	**19248.0**
1928		OM422						
		nr.serie346.000				**16065.0** GF380	**14148.0** 380x1.3/4"x10 FZO	**19802.0**
		nr.serie621.000			**70.034**	**17019.0** GF420	**14252.0** 420x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
1929		OM422		8801-	**70.140**	**17078.0** MFZ430	**14330.0** 430x1.3/4"x10 DZO	**19248.0**
1929		OM442		8801-	**70.140**	**17078.0** MFZ430	**14330.0** 430x1.3/4"x10 DZO	**19248.0**
1929		OM443A		8801-	**70.140**	**17078.0** MFZ430	**14330.0** 430x1.3/4"x10 DZO	**19248.0**
1929	SPEC	OM442/443						
		380mmTWIN			**68.150**	**16815.0** ✉ GB2/380	**14336.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
		430mmSINGLE		8801-	**70.143**	**17078.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	Set Kit Kit Kit Kit Ref.	Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref. Type	Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref. ∅+N Type	Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.
MERCEDES-BENZ								
1932		OM403			**70.034**	**17019.0** GF420	**14252.0** 420x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
1932		OM423				**17070.0** GF420X	**14252.0** 420x1.3/4"x10 FZO	
L 1932		OM403				**17019.0** GF420	**14159.0** 420x45x10 FZO	
1933		OM422A/423			**70.076**	**17046.0** GF420X	**14267.0** 420x2"x10 FZO	**19905.0**
1934		OM441LA			**70.135**	**17077.0** MFZ430	**14332.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
1935		OM422A			**68.140**	**16814.0** ⌧ GB2/380	**14312.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
1935		OM442		8801-	**70.132**	**17077.0** MFZ430	**14330.0** 430x1.3/4"x10 DZO	**19248.0**
1935		OM442A		8801-	**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
1936		OM422A			**70.076**	**17046.0** GF420X	**14267.0** 420x2"x10 FZO	**19905.0**
1936		OM423						
		380mmTWIN			**68.131**	**16813.0** ⌧ GB2/380	**14263.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
		420mmSINGLE			**70.076**	**17046.0** GF420X	**14267.0** 420x2"x10 FZO	**19905.0**
1938		OM442		8801-	**70.132**	**17077.0** MFZ430	**14330.0** 430x1.3/4"x10 FZO	**19248.0**
1938		OM442A		8801-	**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
1938		OM422LA			**68.131**	**16813.0** ⌧ GB2/380	**14263.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
1944		OM442LA			**68.150**	**16815.0** ⌧ GB2/380	**14336.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
1945		OM442			**70.140**	**17078.0** MFZ430	**14330.0** 430x1.3/4"x10 DZO	**19248.0**
1945		OM443			**68.150**	**16815.0** ⌧ GB2/380	**14336.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
1948 AK					**68.150**	**16815.0** ⌧ GB2/380	**14336.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
1948		OM442		8801-				
	>nr.11864	*400mmTWIN*			**68.210**	**16821.0** ⌧ MFZ2/400	**14334.0** ⇒ 400x2"x10 FZO	**19251.0**
	nr.11864>	*420mmSINGLE*			**70.196**	**17101.0** MFZ430	**14387.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
SERIE 20..								
2020				6509-	**60.027**	**16064.0** GF380	**14105.0** 380x45x10 FZO	**19916.0**
2023					**60.027**	**16064.0** GF380	**14105.0** 380x45x10 FZO	**19916.0**
2024		OM355		6509-	**60.027**	**16064.0** GF380	**14105.0** 380x45x10 FZO	**19916.0**
2024		OM366				**16064.0** GF380	**14148.0** 380x1.3/4"5x10 FZO	**19932.0**
2024		OM401						
			prise-as 1.3/4"		**70.146**	**17078.0** MFZ430	**14351.0** 430x1.3/4"x10 DZO	**19248.0**
			prise-as 2"		**70.144**	**17078.0** MFZ430	**14350.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
2025	6x2/6x4	OM422			**60.044**	**16071.0** GF380	**14148.0** 380x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr	 Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	**Set** **Kit** **Kit** **Kit** **Kit** **Ref.**	**Drukgroep** **Clutchcover** **K-Druckplatte** **Mécanisme** **Mecanismo** **Ref.**	 Type	**Friktieplaat** **Drivenplate** **K-Scheibe** **Disque** **Disco** **Ref.**	 ∅+N	 Type	**Druklager** **Bearing** **Ausrücker** **Butée** **Cojinete** **Ref.**
MERCEDES-BENZ												
2026			OM402			**60.033**	**16065.0**	GF380	**14148.0**	380x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
2027			OM401			**70.144**	**17078.0**	MFZ430	**14350.0**	430x2"x10	DZO	**19250.0**
2028			OM422			**70.034**	**17019.0**	GF420	**14252.0**	420x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
2031			OM401			**70.135**	**17077.0**	MFZ430	**14332.0**	430x2"x10	DZO	**19250.0**
2031 A			OM401			**70.140**	**17078.0**	MFZ430	**14330.0**	430x1.3/4"x10	DZO	**19248.0**
2032			OM403			**70.034**	**17019.0**	GF420	**14252.0**	420x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
2032			OM423				**17070.0**	GF420X	**14252.0**	420x1.3/4"x10	FZO	
2033			OM422A/423			**70.076**	**17046.0**	GF420X	**14267.0**	420x2"x10	FZO	**19905.0**
2035			OM442A			**68.140**	**16814.0** ⌧	GB2/380	**14312.0** ⇒	380x2"x10	FZO	**19902.0**
2036			OM422A/423			**70.076**	**17046.0**	GF420X	**14267.0**	420x2"x10	FZO	**19905.0**
2038			OM402LA		9001-	**70.133**	**17077.0**	MFZ430	**14331.0**	430x2"x10	GZO	**19250.0**
2038			OM442LA		9001-	**70.133**	**17077.0**	MFZ430	**14331.0**	430x2"x10	GZO	**19250.0**
2038			OM446		9001-	**70.133**	**17077.0**	MFZ430	**14331.0**	430x2"x10	GZO	**19250.0**
2044			OM442LA		8801-							
	>nr.11864					**68.210**	**16821.0** ⌧	MFZ2/400	**14334.0** ⇒	400x2"x10	FZO	**19251.0**
	nr.11864>					**70.196**	**17101.0**	MFZ430	**14387.0**	430x2"x10	GZO	**19250.0**
2050			OM442LA		8801-							
	>nr.11864					**68.210**	**16821.0** ⌧	MFZ2/400	**14334.0** ⇒	400x2"x10	FZO	**19251.0**
	nr.11864>					**70.196**	**17101.0**	MFZ430	**14387.0**	430x2"x10	GZO	**19250.0**
SERIE 22..												
2217			OM324				**16073.0**	GF350	**14147.0**	350x40x10	FZO	**19814.0**
2219			OM360				**16073.0**	GF350	**14147.0**	350x40x10	FZO	
2219			OM362/366			**60.074**	**16110.0**	GFM350	**14194.0**	350x1.3/4"x10	FZO	**19932.0**
2219			OM401			**60.077**	**16110.0**	GFM350	**14194.0**	350x1.3/4"x10	FZO	**19815.0**
2220			OM344			**60.027**	**16064.0**	GF380	**14105.0**	380x45x10	FZO	**19916.0**
2220			OM362/366			**60.074**	**16110.0**	GFM350	**14194.0**	350x1.3/4"x10	FZO	**19932.0**
2222			OM421			**70.038**	**17019.0**	GF420	**14306.0**	420x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
2222	6x2		OM421									
	>nr.234954					**60.031**	**16065.0**	GF380	**14148.0**	380x1.3/4"x10	FZO	**19254.0**
	nr.234954>					**70.037**	**17019.0**	GF420	**14306.0**	420x1.3/4"x10	FZO	**19254.0**
2222	6x4		OM421									
	>nr.234954					**60.033**	**16065.0**	GF380	**14148.0**	380x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
	nr.234954>					**70.038**	**17019.0**	GF420	**14306.0**	420x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr	 Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	**Set Kit Kit Kit Kit Ref.**	**Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref.**	 Type	**Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref.**	 ∅+N	 Type	**Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.**
MERCEDES-BENZ												
2223			OM355			**60.027**	**16064.0**	GF380	**14105.0**	380x45x10	FZO	**19916.0**
2224			OM355			**60.027**	**16064.0**	GF380	**14105.0**	380x45x10	FZO	**19916.0**
2224			OM402			**60.033**	**16065.0**	GF380	**14148.0**	380x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
2224 B			OM403			**70.034**	**17019.0**	GF420	**14252.0**	420x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
L 2224							**17019.0**	GF420	**14159.0**	420x45x10	FZO	
2225			OM422									
	>nr.5107150					**60.044**	**16071.0**	GF380	**14148.0**	380x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
	nr.5107150>					**60.043**	**16071.0**	GF380	**14148.0**	380x1.3/4"x10	FZO	**19254.0**
2225	6x4					**60.044**	**16071.0**	GF380	**14148.0**	380x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
2225 B	6x4		OM422			**70.036**	**17019.0**	GF420	**14252.0**	420x1.3/4"x10	FZO	**19254.0**
2226			OM402			**60.033**	**16065.0**	GF380	**14148.0**	380x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
L 2226			OM402				**16064.0**	GF380	**14105.0**	380x45x10	FZO	
2228			OM422			**70.034**	**17019.0**	GF420	**14252.0**	420x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
2232			OM403			**70.034**	**17019.0**	GF420	**14252.0**	420x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
2232	6x2		OM402/403			**60.033**	**16065.0**	GF380	**14148.0**	380x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
2232	6x2		OM423			**70.123**	**17070.0**	GF420X	**14252.0**	420x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
2232	6x4		OM402/403			**60.033**	**16065.0**	GF380	**14148.0**	380x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
2232	6x4		OM423			**70.123**	**17070.0**	GF420X	**14252.0**	420x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
L 2232			OM403									
			>nr.363471				**17019.0**	GF420	**14159.0**	420x45x10	FZO	
			nr.363471>				**16064.0**	GF380	**14105.0**	380x45x10	FZO	
2233			OM422A/423			**70.076**	**17046.0**	GF420X	**14267.0**	420x2"x10	FZO	**19905.0**
2233	6x2		OM423			**70.076**	**17046.0**	GF420X	**14267.0**	420x2"x10	FZO	**19905.0**
2233	6x4		OM423									
			380mmTWIN			**68.131**	**16813.0** ⌧	GB2/380	**14263.0** ⇒	380x2"x10	FZO	**19902.0**
			420mmSINGLE			**70.076**	**17046.0**	GF420X	**14267.0**	420x2"x10	FZO	**19905.0**
2235			OM442A			**68.140**	**16814.0** ⌧	GB2/380	**14312.0** ⇒	380x2"x10	FZO	**19902.0**
2236			OM422			**70.034**	**17019.0**	GF420	**14252.0**	420x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
2236			OM422A/423			**70.076**	**17046.0**	GF420X	**14267.0**	420x2"x10	FZO	**19905.0**
2238			OM422LA			**68.131**	**16813.0** ⌧	GB2/380	**14263.0** ⇒	380x2"x10	FZO	**19902.0**
2244			OM442LA			**68.150**	**16815.0** ⌧	GB2/380	**14336.0** ⇒	380x2"x10	FZO	**19902.0**

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	Set Kit Kit Kit Kit Ref.	Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref. Type	Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref. ∅+N Type	Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.
MERCEDES-BENZ								
SERIE 24..								
2420		OM356/366LA			**60.074**	**16110.0** GFM350	**14194.0** 350x1.3/4"x10 FZO	**19932.0**
2421					**70.036**	**17019.0** GF420	**14252.0** 420x1.3/4"x10 FZO	**19254.0**
2422		OM441		-9305	**60.156**	**16221.0** MFZ400X	**14329.0** 400x1.3/4"x10 GZO	**19248.0**
2422		OM441		9305-	**70.146**	**17078.0** MFZ430	**14351.0** 430x1.3/4"x10 DZO	**19248.0**
2425		OM422						
	>nr.5107150				**60.044**	**16071.0** GF380	**14148.0** 380x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
	nr.5107150>				**60.043**	**16071.0** GF380	**14148.0** 380x1.3/4"x10 FZO	**19254.0**
2426		OM441/442			**70.140**	**17078.0** MFZ430	**14330.0** 430x1.3/4"x10 FZO	**19248.0**
2429		OM442						
			prise-as 1.3/4"		**70.140**	**17078.0** MFZ430	**14330.0** 430x1.3/4"x10 FZO	**19248.0**
			prise-as 2"		**70.143**	**17078.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
2433	6x2	OM422A/423			**70.076**	**17046.0** GF420X	**14267.0** 420x2"x10 FZO	**19905.0**
2433 L		OM441			**70.132**	**17077.0** MFZ430	**14330.0** 430x1.3/4"x10 FZO	**19248.0**
2433 L		OM441LA			**70.135**	**17077.0** MFZ430	**14332.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
2433 L		OM442			**70.132**	**17077.0** MFZ430	**14330.0** 430x1.3/4"x10 FZO	**19248.0**
2433 LL	6x2 / Volumechassis	OM441	ZF 16S148/152			**16829.0** ⌧ GB2/380	**14336.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19555.0**
2433 LS		OM441			**70.135**	**17077.0** MFZ430	**14332.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
2433 S		OM441LA			**70.135**	**17077.0** MFZ430	**14332.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
2434		OM441LA			**70.140**	**17078.0** MFZ430	**14330.0** 430x1.3/4"x10 FZO	**19248.0**
2435		OM442A		8801-	**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
2438		OM422LA			**68.131**	**16813.0** ⌧ GB2/380	**14263.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
2448		OM442		8801-	**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
2448		OM442LA		8801-				
	>nr.11864	*400mmTWIN*			**68.210**	**16821.0** ⌧ MFZ2/400	**14334.0** ⇒ 400x2"x10 FZO	**19251.0**
	nr.11864>	*420mmSINGLE*			**70.196**	**17101.0** MFZ430	**14387.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
SERIE 25..								
2524		OM401						
	>nr.K17131				**70.136**	**17077.0** MFZ430	**14350.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
	nr.K17131>				**70.144**	**17078.0** MFZ430	**14350.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
2527		OM401LA			**70.144**	**17078.0** MFZ430	**14350.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
2529		OM443			**70.141**	**17078.0** MFZ430	**14330.0** 430x1.3/4"x10 DZO	**19250.0**

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	Set Kit Kit Kit Kit Ref.	Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref. Type	Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref. ∅+N Type	Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.
MERCEDES-BENZ								
2531		OM401			**70.144**	**17078.0** MFZ430	**14350.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
2531		OM401LA			**70.135**	**17077.0** MFZ430	**14332.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
2534		OM441			**70.135**	**17077.0** MFZ430	**14332.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
2535		OM442			**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
2538		OM402/442A		8801-	**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
2544		OM440						
	>nr.11864				**68.210**	**16821.0** ⊠ MFZ2/400	**14334.0** ⇒ 400x2"x10 FZO	**19251.0**
	nr.11864>				**70.196**	**17101.0** MFZ430	**14387.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
2544		OM442LA						
	>nr.11864				**68.210**	**16821.0** ⊠ MFZ2/400	**14334.0** ⇒ 400x2"x10 FZO	**19251.0**
	nr.11864>				**70.196**	**17101.0** MFZ430	**14387.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
2550		OM442						
	>nr.11864				**68.210**	**16821.0** ⊠ MFZ2/400	**14334.0** ⇒ 400x2"x10 FZO	**19251.0**
	nr.11864>				**70.196**	**17101.0** MFZ430	**14387.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
SERIE 26..								
2620		OM346			**60.027**	**16064.0** GF380	**14105.0** 380x45x10 FZO	**19916.0**
2623		OM355			**60.027**	**16064.0** GF380	**14105.0** 380x45x10 FZO	**19916.0**
2624		OM355						
		nr.serie343.000				**16065.0** GF380	**14148.0** 380x1.3/4"x10 FZO	
		nr.serie343.100			**60.027**	**16064.0** GF380	**14105.0** 380x45x10 FZO	**19916.0**
2626		OM402						
	>nr.4372224				**60.033**	**16065.0** GF380	**14148.0** 380x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
	nr.4372224>				**70.034**	**17019.0** GF420	**14252.0** 420x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
2626	6x4/6x6	OM402			**70.034**	**17019.0** GF420	**14252.0** 420x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
2628		OM403			**70.034**	**17019.0** GF420	**14252.0** 420x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
2628	6x2	OM422			**70.034**	**17019.0** GF420	**14252.0** 420x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
2628	6x4	OM422			**70.034**	**17019.0** GF420	**14252.0** 420x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
					70.123	**17070.0** ☒ GF420X	**14252.0** 420x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
2628	6x6	OM422						
		380mmTWIN			**68.131**	**16813.0** ⊠ GB2/380	**14263.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
		420mmSINGLE			**70.034**	**17019.0** GF420	**14252.0** 420x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
		420mmSINGLE			**70.123**	**17070.0** ☒ GF420X	**14252.0** 420x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
2629		OM442		8801-				
			prise-as 1.3/4"		**70.140**	**17078.0** MFZ430	**14330.0** 430x1.3/4"x10 FZO	**19248.0**
			prise-as 2"		**70.143**	**17078.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
2631		OM401			**70.135**	**17077.0** MFZ430	**14332.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	Set Kit Kit Kit Kit Ref.	Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref. Type	Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref. ∅+N Type	Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.
MERCEDES-BENZ								
2631		OM401LA			**70.140**	**17078.0** MFZ430	**14330.0** 430x1.3/4"x10 FZO	**19248.0**
2631		OM501LA		9601-	**70.193**	**17099.0** MFZ430	**14381.0** 430x50x18 DGZO	⇐
2632		OM403			**70.034**	**17019.0** GF420	**14252.0** 420x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
2632	6x4,6x6	OM403			**70.123**	**17070.0** GF420X	**14252.0** 420x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
2632	6x4,6x6	OM423			**70.123**	**17070.0** GF420X	**14252.0** 420x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
2633		OM422A/LA/423						
		380mmTWIN			**68.131**	**16813.0** ⌧ GB2/380	**14263.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
		420mmSINGLE			**70.076**	**17046.0** GF420X	**14267.0** 420x2"x10 FZO	**19905.0**
2634		OM401			**70.135**	**17077.0** MFZ430	**14332.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
2635		OM422A		8801-	**68.140**	**16814.0** ⌧ GB2/380	**14312.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
2635		OM442			**70.140**	**17078.0** MFZ430	**14330.0** 430x1.3/4"x10 FZO	**19248.0**
2635		OM442A						
			prise-as 1.3/4"		**70.140**	**17078.0** MFZ430	**14330.0** 430x1.3/4"x10 FZO	**19248.0**
			prise-as 2"		**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
2635 S		OM442A		8801-				
		400mmTWIN			**68.210**	**16821.0** ⌧ MFZ2/400	**14334.0** ⇒ 400x2"x10 FZO	**19251.0**
		430mmSINGLE			**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
2636		OM422A			**70.076**	**17046.0** GF420X	**14267.0** 420x2"x10 FZO	**19905.0**
2636		OM422LA			**68.131**	**16813.0** ⌧ GB2/380	**14263.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
2636		OM423						
		380mmTWIN			**68.131**	**16813.0** ⌧ GB2/380	**14263.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
		420mmSINGLE			**70.076**	**17046.0** GF420X	**14267.0** 420x2"x10 FZO	**19905.0**
2637		OM402LA						
		400mmTWIN			**68.210**	**16821.0** ⌧ MFZ2/400	**14334.0** ⇒ 400x2"x10 FZO	**19251.0**
		430mmSINGLE			**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
2638	623.068	OM422LA			**68.131**	**16813.0** ⌧ GB2/380	**14263.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
2638	624.191	OM422LA			**68.131**	**16813.0** ⌧ GB2/380	**14263.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
2638	659.***	OM402LA			**70.135**	**17077.0** MFZ430	**14332.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
2638	659.***	OM402LA / SA033617			**70.196**	**17101.0** MFZ430	**14387.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
2638	659.***	OM422LA			**70.135**	**17077.0** MFZ430	**14332.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
2638	659.***	OM422LA / SA033617			**70.196**	**17101.0** MFZ430	**14387.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
2638	659.343 Spec.	OM402			**68.210**	**16821.0** ⌧ MFZ2/400	**14334.0** ⇒ 400x2"x10 FZO	**19251.0**
2644		OM402			**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	Set Kit Kit Kit Kit Ref.	Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref. Type	Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref. ∅+N Type	Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.
MERCEDES-BENZ								
2644		OM440						
		400mmTWIN			**68.210**	**16821.0** ⊠ MFZ2/400	**14334.0** ⇒ 400x2"x10 FZO	**19251.0**
		430mmSINGLE			**70.196**	**17101.0** MFZ430	**14387.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
2644		OM442LA			**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
2644 S		OM442LA			**68.150**	**16815.0** ⊠ GB2/380	**14336.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
2645		OM442LA			**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
2648		OM440						
		400mmTWIN			**68.210**	**16821.0** ⊠ MFZ2/400	**14334.0** ⇒ 400x2"x10 FZO	**19251.0**
		430mmSINGLE			**70.196**	**17101.0** MFZ430	**14387.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
2648		OM442LA						
		400mmTWIN			**68.210**	**16821.0** ⊠ MFZ2/400	**14334.0** ⇒ 400x2"x10 FZO	**19251.0**
		430mmSINGLE			**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
2650		OM402			**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
2650		OM442						
		400mmTWIN			**68.210**	**16821.0** ⊠ MFZ2/400	**14334.0** ⇒ 400x2"x10 FZO	**19251.0**
		430mmSINGLE			**70.196**	**17101.0** MFZ430	**14387.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
2650		OM442LA			**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
SERIE 27..								
2729		OM442			**70.132**	**17077.0** MFZ430	**14330.0** 430x1.3/4"x10 FZO	**19248.0**
SERIE 30..								
3025		OM422			**70.034**	**17019.0** GF420	**14252.0** 420x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
					70.123	**17070.0** ☒ GF420X	**14252.0** 420x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
3028		OM422			**70.034**	**17019.0** GF420	**14252.0** 420x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
3033		OM422A/423			**70.076**	**17046.0** GF420X	**14267.0** 420x2"x10 FZO	**19905.0**
3036		OM422A			**70.076**	**17046.0** GF420X	**14267.0** 420x2"x10 FZO	**19905.0**
3036		OM422LA			**68.131**	**16813.0** ⊠ GB2/380	**14263.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
3036		OM423						
		380mmTWIN			**68.131**	**16813.0** ⊠ GB2/380	**14263.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
		420mmSINGLE			**70.076**	**17046.0** GF420X	**14267.0** 420x2"x10 FZO	**19905.0**
3038		OM422LA			**68.131**	**16813.0** ⊠ GB2/380	**14263.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
3050		OM442LA			**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
3053		OM442LA			**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	Set Kit Kit Kit Kit Ref.	Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref. Type	Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref. ∅+N Type	Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.
MERCEDES-BENZ								
SERIE 32..								
3228		OM422			**70.034**	**17019.0** GF420	**14252.0** 420x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
3229		OM441/442			**70.140**	**17078.0** MFZ430	**14330.0** 430x1.3/4"x10 FZO	**19248.0**
3233		OM441A						
		serie625.000			**70.034**	**17019.0** GF420	**14252.0** 420x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
		serie625.100			**70.135**	**17077.0** MFZ430	**14332.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
3234		OM441LA			**70.135**	**17077.0** MFZ430	**14332.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
3235 L		OM442A		8801-	**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
3235 K		OM442A						
		serie625.000			**70.034**	**17019.0** GF420	**14252.0** 420x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
		serie625.100			**70.135**	**17077.0** MFZ430	**14332.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
3238		OM402LA			**70.135**	**17077.0** MFZ430	**14332.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
3244		OM442LA			**70.135**	**17077.0** MFZ430	**14332.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
3248		OM442LA						
		400mmTWIN			**68.210**	**16821.0** ⌧ MFZ2/400	**14334.0** ⇒ 400x2"x10 FZO	**19251.0**
		430mmSINGLE			**70.196**	**17101.0** MFZ430	**14387.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
3250		OM442LA			**70.135**	**17077.0** MFZ430	**14332.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
3250 L		OM442LA						
		400mmTWIN			**68.210**	**16821.0** ⌧ MFZ2/400	**14334.0** ⇒ 400x2"x10 FZO	**19251.0**
		430mmSINGLE			**70.196**	**17101.0** MFZ430	**14387.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
3253		OM442LA			**70.135**	**17077.0** MFZ430	**14332.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
3255		OM442LA						
		400mmTWIN			**68.210**	**16821.0** ⌧ MFZ2/400	**14334.0** ⇒ 400x2"x10 FZO	**19251.0**
		430mmSINGLE			**70.196**	**17101.0** MFZ430	**14387.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
SERIE 33..								
3328		OM422						
		380mmTWIN			**68.140**	**16814.0** ⌧ GB2/380	**14312.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
		420mmSINGLE			**70.034**	**17019.0** GF420	**14252.0** 420x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
3332		OM403			**70.034**	**17019.0** GF420	**14252.0** 420x1.3/4"x10 FZO	**19875.0**
3333		OM422A			**70.076**	**17046.0** GF420X	**14267.0** 420x2"x10 FZO	**19905.0**
3333		OM422LA			**68.131**	**16813.0** ⌧ GB2/380	**14263.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
3333		OM423						
		380mmTWIN			**68.131**	**16813.0** ⌧ GB2/380	**14263.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
		420mmSINGLE			**70.076**	**17046.0** GF420X	**14267.0** 420x2"x10 FZO	**19905.0**

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	**Set Kit Kit Kit Kit Ref.**	**Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref.** Type	**Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref.** ∅+N Type	**Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.**
MERCEDES-BENZ								
3335		OM442A			**68.140**	**16814.0** ⌧ GB2/380	**14312.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
3336		OM422A			**70.076**	**17046.0** GF420X	**14267.0** 420x2"x10 FZO	**19905.0**
3336		OM422LA			**68.131**	**16813.0** ⌧ GB2/380	**14263.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
3336		OM423 *380mmTWIN* *420mmSINGLE*			 **68.131** **70.076**	 **16813.0** ⌧ GB2/380 **17046.0** GF420X	 **14263.0** ⇒ 380x2"x10 FZO **14267.0** 420x2"x10 FZO	 **19902.0** **19905.0**
3338		OM422LA			**68.131**	**16813.0** ⌧ GB2/380	**14263.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
3344		OM442			**68.150**	**16815.0** ⌧ GB2/380	**14336.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
SERIE 35..								
3528		OM422 *380mmTWIN* *420mmSINGLE*			 **68.140** **70.034**	 **16814.0** ⌧ GB2/380 **17019.0** GF420	 **14312.0** ⇒ 380x2"x10 FZO **14252.0** 420x1.3/4"x10 FZO	 **19902.0** **19875.0**
3529		OM442			**70.140**	**17078.0** MFZ430	**14330.0** 430x1.3/4"x10 FZO	**19248.0**
3534		OM441			**70.135**	**17077.0** MFZ430	**14332.0** 430x2"x10 DZO	**19250.0**
3535		OM442 *380mmTWIN* *420mmSINGLE*			 **68.140** **70.034**	 **16814.0** ⌧ GB2/380 **17019.0** GF420	 **14312.0** ⇒ 380x2"x10 FZO **14252.0** 420x1.3/4"x10 FZO	 **19902.0** **19875.0**
3535 3535		OM442A OM442LA		8801- 9305-	**70.133** **70.133**	**17077.0** MFZ430 **17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO **14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0** **19250.0**
3535		OM443			**70.140**	**17078.0** MFZ430	**14330.0** 430x1.3/4"x10 FZO	**19248.0**
3536		OM422A			**70.076**	**17046.0** GF420X	**14267.0** 420x2"x10 FZO	**19905.0**
3536		OM422LA			**68.131**	**16813.0** ⌧ GB2/380	**14263.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
3536		OM423 *380mmTWIN* *420mmSINGLE*			 **68.131** **70.076**	 **16813.0** ⌧ GB2/380 **17046.0** GF420X	 **14263.0** ⇒ 380x2"x10 FZO **14267.0** 420x2"x10 FZO	 **19902.0** **19905.0**
3538		OM402LA			**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
3538		OM442A *400mmTWIN* *430mmSINGLE*			 **68.210** **70.133**	 **16821.0** ⌧ MFZ2/400 **17077.0** MFZ430	 **14334.0** ⇒ 400x2"x10 FZO **14331.0** 430x2"x10 GZO	 **19251.0** **19250.0**
3544		OM440 *400mmTWIN* *430mmSINGLE*			 **68.210** **70.196**	 **16821.0** ⌧ MFZ2/400 **17101.0** MFZ430	 **14334.0** ⇒ 400x2"x10 FZO **14387.0** 430x2"x10 GZO	 **19251.0** **19250.0**
3544		OM442LA			**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	**Set Kit Kit Kit Kit Ref.**	**Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref.** Type	**Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref.** ∅+N Type	**Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.**
MERCEDES-BENZ								
3548		OM402LA			**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
3548		OM440 *400mmTWIN* *430mmSINGLE*			**68.210** **70.196**	**16821.0** ⌧ MFZ2/400 **17101.0** MFZ430	**14334.0** ⇒ 400x2"x10 FZO **14387.0** 430x2"x10 GZO	**19251.0** **19250.0**
3548		OM442LA			**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
3550		OM442 *400mmTWIN* *430mmSINGLE*			**68.210** **70.196**	**16821.0** ⌧ MFZ2/400 **17101.0** MFZ430	**14334.0** ⇒ 400x2"x10 FZO **14387.0** 430x2"x10 GZO	**19251.0** **19250.0**
3550 3553		OM442LA OM442LA			**70.133** **70.133**	**17077.0** MFZ430 **17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO **14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0** **19250.0**
SERIE 36..								
3636		OM422A			**70.076**	**17046.0** GF420X	**14267.0** 420x2"x10 FZO	**19905.0**
3636		OM422LA			**68.131**	**16813.0** ⌧ GB2/380	**14263.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
3636		OM423 *380mmTWIN* *420mmSINGLE*			**68.131** **70.076**	**16813.0** ⌧ GB2/380 **17046.0** GF420X	**14263.0** ⇒ 380x2"x10 FZO **14267.0** 420x2"x10 FZO	**19902.0** **19905.0**
SERIE 38..								
3844		OM442			**68.150**	**16815.0** ⌧ GB2/380	**14336.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
SERIE 40..								
4044		OM442			**68.150**	**16815.0** ⌧ GB2/380	**14336.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
SERIE 44..								
4435		OM442A			**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
4436		OM422A			**70.076**	**17046.0** GF420X	**14267.0** 420x2"x10 FZO	**19905.0**
4436		OM422LA			**68.131**	**16813.0** ⌧ GB2/380	**14263.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
4436		OM423 *380mmTWIN* *420mmSINGLE*			**68.131** **70.076**	**16813.0** ⌧ GB2/380 **17046.0** GF420X	**14263.0** ⇒ 380x2"x10 FZO **14267.0** 420x2"x10 FZO	**19902.0** **19905.0**
SERIE 46..								
4635		OM442A			**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	**Set** **Kit** **Kit** **Kit** **Kit** **Ref.**	**Drukgroep** **Clutchcover** **K-Druckplatte** **Mécanisme** **Mecanismo** **Ref.** Type	**Friktieplaat** **Drivenplate** **K-Scheibe** **Disque** **Disco** **Ref.** ∅+N Type	**Druklager** **Bearing** **Ausrücker** **Butée** **Cojinete** **Ref.**
MERCEDES-BENZ								
SERIE 48..								
4844		OM442			**68.150**	**16815.0** ✉ GB2/380	**14336.0** ⇒ 380x2"x10 FZO	**19902.0**
4844		OM442LA			**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
4850		OM442LA			**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
4853		OM442LA			**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
SERIE 50..>								
5038		OM442LA			**70.133**	**17077.0** MFZ430	**14331.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**
5248		OM440						
		400mmTWIN			**68.210**	**16821.0** ✉ MFZ2/400	**14334.0** ⇒ 400x2"x10 FZO	**19251.0**
		430mmSINGLE			**70.196**	**17101.0** MFZ430	**14387.0** 430x2"x10 GZO	**19250.0**

Fabrikant Manufacture Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor ltr Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio		**Set** **Kit** **Kit** **Kit** **Kit** **Ref.**	**Drukgroep** **Clutchcover** **K-Druckplatte** **Mécanisme** **Mecanismo** **Ref.** Type	**Friktieplaat** **Drivenplate** **K-Scheibe** **Disque** **Disco** **Ref.** ∅+N Type	**Druklager** **Bearing** **Ausrücker** **Butée** **Cojinete** **Ref.**
MERCEDES-BENZ								

19815.0 : koppelingsvork/releasefork/Kupplungsgabel/fourchette d'embrayage 50mm
19814.0 : koppelingsvork/releasefork/Kupplungsgabel/fourchette d'embrayage 56mm
19552.0 : in enkele gevallen komt het voor dat ipv 19552.0 lager 19932.0 is gemonteerd

19248.0 : hoogte 100mm, binnenmaat 55mm
19250.0 : hoogte 138mm, binnenmaat 60.5mm
19251.0 : hoogte 100mm, binnenmaat 60.5mm

De 3 hierboven vermelde koppelingslagers zijn alleen nog leverbaar in de allerlaatste uitvoering en zijn te herkennen aan de veerring om de binnenbus van het koppelingslager, die dient ter voorkoming van overmatige slijtage als gevolg van toerental verschillen tussen de drukgroep en het koppelingslager. Tevens dient men er bij elke koppelingsreparatie op te letten dat er een koppelingsvork met rollen is gemonteerd, is dit niet het geval, dan dient het oude type vork vervangen te worden door het nieuwe type met rollen.
Bij toepassing van deze koppelingslagers dient men er op te letten dat de beide, parallel geslepen, geleidingsvlakken tijdens de montage aan de kant van de koppelingsvork zitten.

19248.0 : height 100mm,internal diameter 55mm
19250.0 : height 138mm,internal diameter 60.5mm
19251.0 : height 100mm,internal diameter 60.5mm

The 3 release bearings, mentioned above, are only available in the latest execution which can be recognized by the springrings around the internal ring of the bearing. These springrings prevent excessive wear caused by differences in rpm between clutchcover and release bearing.
These bearings can only be used with the latest execution of the releasefork with rolls. If an older type of releasefork is fitted, this has to be replaced by the latest execution of releasefork with rolls.
While fitting these release bearings, one has to be aware that both parallel worked up surfaces are in the direction of the release fork.

19248.0 : Höhe 100mm, Innenmaß 55mm
19250.0 : Höhe 138mm, Innenmaß 60.5mm
19251.0 : Höhe 100mm, Innenmaß 60.5mm

Die 3 hieroben genannte Kupplungslager sind nur noch lieferbar in letzter Ausführung die zu erkennen ist an den Blattfederring um den Innenring des Lagers. Dieser Blattfederring verhüttet umäßiges Verschleiß durch Drehzahldifferenz zwischen Kupplung und Lager.
Diese Ausrücklager können nur verwendet werden mit der letzte Ausführung von Ausrückgabel mit Rollen. Alte Ausführungen von Ausrückgabel müßen bei dem Kupplungswechsel auch ersetzt werden.
Bei Verwendung von diesen Lagern muß mann beachten daß die beide bearbeitete Fläche an der Seite von dem Ausrückgabel sind.

19248.0 : hauteur 100mm, mesure interne 55mm
19250.0 : hauteur 138mm, mesure interne 60.5mm
19251.0 : hauteur 100mm, mesure interne 60.5mm

Les 3 butées mentionée au-dessus sont seulement livrable a la dernière version. Ce version est reconnaissable à le ressort profilé autour d'anneau interne de la butée d'embrayage, qui a la function de prevenir usure excédent a cause des différents de régime entre le mécanisme et le butée d'embrayage. On doit prendre caution a chaque réparation d'embrayages qu'il y a monté une fourchette d'embrayages a roulettes. Quand ce n'est pas juste, on doit remplacer la fourchette d'embrayage vieille par le nouveau type avec des roulettes.
A utilisation de ces butées on doit prendre caution que tous les deux surfaces faconné paralelle sont situé a la part de fourchette d'embrayages pendant le montage.