Fabrikant Manufacturer Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	**Set Kit Kit Kit Kit Ref.**	**Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref.**	Type	**Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref.**	∅+N	Type	**Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.**
NEOPLAN			**AUTOBUS/BUSES/BUSSE/BUS**								
CITYLINER		DKT1160				**17011.0**	GFT420	**14146.0**	420x1.3/4"x10	FSO	
CITYLINER		D2538				**17019.0**	GF420	**14114.0**	420x1.3/4"x10	FSO	
CITYLINER		D2866				**17046.0**	GF420X	**14141.9**	420x1.3/4"x10	DZO	**19282.0**
CITYLINER		OM402LA				**16815.9** ⌧	GB2/380	**14336.9** ⇒	380x2"x10	FZO	
CLUBSTAR		OM366				■		■			■
JETLINER		DKT1160				**17011.0**	GFT420	**14146.0**	420x1.3/4"x10	FSO	
JETLINER		D2538				**17019.0**	GF420	**14114.0**	420x1.3/4"x10	FSO	
MEGALINER		DKT1160				**17011.0**	GFT420	**14146.0**	420x1.3/4"x10	FSO	
MEGALINER		D2866				**17046.0**	GF420X	**14141.9**	420x1.3/4"x10	DZO	**19282.0**
MEGALINER		OM442LA				**16821.9** ⌧	MFZ2/400	**14334.9** ⇒	400x2"x10	FZO	**19521.0**
SKYLINER		DKT1160				**17011.0**	GFT420	**14146.0**	420x1.3/4"x10	FSO	
SKYLINER		D2538				**17019.0**	GF420	**14114.0**	420x1.3/4"x10	FSO	
N 113		OM402LA			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 113		OM422LA			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 113		OM441LA				■	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 116		BF6M1015			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 116		D2866LOH			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 116		D2876LOH			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 116		OM402LA			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 116		OM422LA			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 116		DKA1160V				**17031.0**	G420	**14108.0**	420x45x10	FSO	
N 116		HS6R1315-524-24				**17031.0**	G420	**14108.0**	420x45x10	FSO	
N 116		D2538/2566	S6-90			**17019.0**	GF420	**14114.0**	420x1.3/4"x10	FSO	
N 116		OM403-320PK				**17019.0**	GF420	**14252.9**	420x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
								14141.9 ⇶	420x1.3/4"x10	DZO	
N 116		OM403-352PK				**17040.0**	GF420X	**14252.9**	420x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
								14141.9 ⇶	420x1.3/4"x10	DZO	
N 116		OM422				**17019.0**	GF420	**14252.9**	420x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
								14141.9 ⇶	420x1.3/4"x10	DZO	
N 116		OM422A-320PK				**17046.0**	GF420X	**14141.9**	420x1.3/4"x10	DZO	**19875.0**
N 116		OM442A				**17064.0**	GFM420	**14377.9**	420x2"x10	GDZO	**19525.0**

Fabrikant Manufacturer Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	**Set Kit Kit Kit Kit Ref.**	**Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref.**	Type	**Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref.**	∅+N	Type	**Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.**
NEOPLAN			**AUTOBUS/BUSES/BUSSE/BUS**								
N 116		OM442LA				■	MFZ2/400	■			■
N 117		D2866LOH			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 117		D2876LOH			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 117		OM403-320PK				**17019.0**	GF420	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**
N 117		OM403-352PK				**17040.0**	GF420X	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**
N 117		OM422A				**17046.0**	GF420X	**14141.9**	420x1.3/4"x10	DZO	**19875.0**
N 117		OM442A				**17064.0**	GFM420	**14377.9**	420x2"x10	GDZO	**19525.0**
N 117		OM442LA-280kW			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 117		OM442LA-384kW				■	MFZ2/400	■			■
N 118		D2866LOH			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 118		D2876LOH			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 118		OM422A				**17064.0**	GFM420	**14377.9**	420x2"x10	GDZO	**19525.0**
N 118		OM442LA-280kW			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 118		OM442LA-384kW				■	MFZ2/400	■			■
N 120		OM403-320PK				**17019.0**	GF420	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**
N 120		OM403-352PK				**17040.0**	GF420X	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**
N 121		OM403-320PK				**17019.0**	GF420	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**
N 121		OM403-352PK				**17040.0**	GF420X	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**
N 122		DKA1160V				**17031.0**	G420	**14108.0**	420x45x10	FSO	
N 122		HS6R1315-524-21				**16014.0**	G380	**14130.0**	380x40x10	FZO	
N 122		HS6R1315-524-24				**17031.0**	G420	**14108.0**	420x45x10	FSO	
N 122		OM403-320PK				**17019.0**	GF420	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**
N 122		OM403-352PK				**17040.0**	GF420X	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**

Fabrikant Manufacturer Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	**Set Kit Kit Kit Kit Ref.**	**Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref.**	Type	**Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref.**	∅+N	Type	**Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.**
NEOPLAN			**AUTOBUS/BUSES/BUSSE/BUS**								
N 122		OM423				**17040.0**	GF420X	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**
N 122		OM442				■	GF2/380	■			
N 122		OM442LA-280kW			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 122		BF6M1015c			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 122		D2866LOH23			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 122		D2876LOH01			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 122		OM442LA-384kW				■	MFZ2/400	■			■
N 138		OM403-259kW				**17040.0**	GF420X	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**
N 138		OM404-294kW				**17046.0**	GF420X	**14141.9**	420x1.3/4"x10	DZO	**19875.0**
N 202		D-0226				**16115.0**	GFM350	**14103.9**	350x1.1/2"x10	FZO	
N 208		OM352				**16058.0**	GFX310	**13143.0**	310x35x10	VLO	
N 208		OM366				■	GFM360	■			■
N 208		OM366LA				■	MF395	■			■
N 208		D-0226				■	GFM360	■			■
N 208		D-0826				■	MF395	■			■
N 209		OM401 *350mmK* *420mmK*				 **16205.0** **17019.0**	 GF350 GF420	 **14194.9** **14252.9**	 350x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	 FZO FZO	 **19875.0** **19875.0**
N 209		OM422				**17019.0**	GF420	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**
N 210		OM352				**16058.0**	GFX310	**13143.0**	310x35x10	VLO	
N 212		HS6R1112-562-18				**16012.0**	G350	**14101.0**	350x1.3/4"x10	FZO	
N 212		OM352				**16058.0**	GFX310	**13143.0**	310x35x10	VLO	
N 212		OM401 *350mmK* *420mmK*				 **16205.0** **17019.0**	 GF350 GF420	 **14194.9** **14252.9**	 350x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	 FZO FZO	 **19875.0** **19875.0**
N 212		OM422				**17019.0**	GF420	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**

Fabrikant Manufacturer Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	**Set Kit Kit Kit Kit Ref.**	**Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref.**	Type	**Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref.**	∅+N	Type	**Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.**
NEOPLAN			**AUTOBUS/BUSES/BUSSE/BUS**								
N 212		OM441LA				■	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 213		HS6R1112-562-18				**16012.0**	G350	**14254.0**	350x1.3/4"x10	FZO	
N 213		OM360				**16014.0**	G380	**14130.0**	380x40x10	FZO	
N 213		OM401 *350mmK* *420mmK*				 **16205.0** **17019.0**	 GF350 GF420	 **14194.9** **14252.9**	 350x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	 FZO FZO	 **19875.0** **19875.0**
N 213		OM422				**17019.0**	GF420	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**
N 213		OM441LA				■	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 214		DKA1160V				**17031.0**	G420	**14108.0**	420x45x10	FSO	
N 214		HS6R1112-562-18				**16012.0**	G350	**14101.0**	350x1.3/4"x10	FZO	
N 214		HS6R1315-524-21				**16014.0**	G380	**14130.0**	380x40x10	FZO	
N 214		HS6R1315-524-24				**17031.0**	G420	**14108.0**	420x45x10	FSO	
N 214		OM360				**16014.0**	G380	**14130.0**	380x40x10	FZO	
N 214		OM403-235kW				**17019.0**	GF420	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**
N 214		OM422-206kW				**17019.0**	GF420	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**
N 214		OM422A-235kW				**17046.0**	GF420X	**14141.9**	420x1.3/4"x10	DZO	**19875.0**
N 214		OM441LA				■	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 214		OM442LA			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 214		D2866LOH23			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 214		D2866LOH26				■	GFMZ430	■			**19521.0**
N 214		D2876LOH01			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 216		DKA1160V				**17031.0**	G420	**14108.0**	420x45x10	FSO	
N 216		HS6R1315-524-21				**16014.0**	G380	**14130.0**	380x40x10	FZO	
N 216		HS6R1315-524-24				**17031.0**	G420	**14108.0**	420x45x10	FSO	
N 216		F10L413				**17019.0**	GF420	**14159.0**	420x45x10	FZO	
N 216		D2538/2566	S 6-90			**17019.0**	GF420	**14114.0**	420x1.3/4"x10	FSO	

Fabrikant Manufacturer Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	**Set Kit Kit Kit Kit Ref.**	**Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref.**	Type	**Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref.**	∅+N	Type	**Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.**
NEOPLAN			**AUTOBUS/BUSES/BUSSE/BUS**								
N 216		OM402				**16065.0**	GF380	**14152.0**	380x1.3/4"x10	DZO	
N 216		OM402LA-280kW				**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 216		OM403-320PK				**17019.0**	GF420	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**
N 216		OM403-352PK				**17040.0**	GF420X	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**
N 216		OM422-206kW				**17019.0**	GF420	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**
N 216		OM422-235kW				**17019.0**	GF420	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**
N 216		OM422A-235kW				**17046.0**	GF420X	**14141.9**	420x1.3/4"x10	DZO	**19875.0**
N 216		OM441LA				■	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 216		OM442LA			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 216		D2866LOH23			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 216		D2866LOH26				■	GFMZ430	■			**19521.0**
N 216		D2876LOH01			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 218		HS6R1315-524-24				**17031.0**	G420	**14108.0**	420x45x10	FSO	
N 218		OM403-320PK				**17019.0**	GF420	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**
N 218		OM403-352PK				**17040.0**	GF420X	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**
N 218		OM422				**17019.0**	GF420	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**
N 218		OM422A				**17046.0**	GF420X	**14141.9**	420x1.3/4"x10	DZO	**19875.0**
N 220		OM403-320PK				**17019.0**	GF420	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**
N 220		OM403-352PK				**17040.0**	GF420X	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**
N 220		OM422A				**17046.0**	GF420X	**14141.9**	420x1.3/4"x10	DZO	**19875.0**
N 312 N 312		HS6R1112-562-18 OM352				**16012.0** **16058.0**	G350 GFX310	**14101.0** **13143.0**	350x1.3/4"x10 310x35x10	FZO VLO	

Fabrikant Manufacturer Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	**Set Kit Kit Kit Kit Ref.**	**Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref.**	Type	**Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref.**	∅+N	Type	**Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.**
NEOPLAN			**AUTOBUS/BUSES/BUSSE/BUS**								
N 312		OM441LA				■	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 313		HS6R1112-562-18				**16012.0**	G350	**14101.0**	350x1.3/4"x10	FZO	
N 313		OM360				**16014.0**	G380	**14130.0**	380x40x10	FZO	
N 313		OM401 *350mmK* *420mmK*				 **16205.0** **17019.0**	 GF350 GF420	 **14194.9** **14252.9**	 350x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	 FZO FZO	 **19875.0** **19875.0**
N 313		OM422-206kW				**17019.0**	GF420	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 ↻ 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**
N 314		DKA1160V				**17031.0**	G420	**14108.0**	420x45x10	FSO	
N 314		HS6R1112-562-18				**16012.0**	G350	**14254.0**	350x1.3/4"x10	FZO	
N 314		HS6R1315-524-21				**16014.0**	G380	**14130.0**	380x40x10	FZO	
N 314		HS6R1315-524-24				**17031.0**	G420	**14108.0**	420x45x10	FSO	
N 314		OM360				**16014.0**	G380	**14130.0**	380x40x10	FZO	
N 314		OM403-235kW				**17019.0**	GF420	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 ↻ 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**
N 314		OM422-206kW				**17019.0**	GF420	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 ↻ 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**
N 314		OM422A-235kW				**17046.0**	GF420X	**14141.9**	420x1.3/4"x10	DZO	**19875.0**
N 314		OM441LA				■	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 314		OM442LA			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 314		OM447hLA				■	MFZ430	■			**19521.0**
N 314		D2866LOH/LUH				■	GFMZ430	■			**19521.0**
N 316		DKA1160V				**17031.0**	G420	**14108.0**	420x45x10	FSO	
N 316		HS6R1315-524-21				**16014.0**	G380	**14130.0**	380x40x10	FZO	
N 316		HS6R1315-524-24				**17031.0**	G420	**14108.0**	420x45x10	FSO	
N 316		OM401LA				■	MFZ430	■			**19521.0**
N 316		OM403-320PK				**17019.0**	GF420	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 ↻ 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**
N 316		OM403-352PK				**17040.0**	GF420X	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 ↻ 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**

Fabrikant Manufacturer Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	**Set Kit Kit Kit Kit Ref.**	**Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref.**	Type	**Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref.**	∅+N	Type	**Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.**
NEOPLAN			**AUTOBUS/BUSES/BUSSE/BUS**								
N 316		OM422				**17019.0**	GF420	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**
N 316		OM422A				**17046.0**	GF420X	**14141.9**	420x1.3/4"x10	DZO	**19875.0**
N 316		OM441LA				■	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 316		OM442				**17019.0**	GF420	**14252.9**	420x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
N 316		OM442LA-280kW			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 316		OM442LA-384kW				■	MFZ2/400	■			■
N 316		OM447hLA				■	MFZ430	■			**19521.0**
N 316		D2865LOH07				■	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 316 N 316		D2865LUH05 D2865LUH07				■ ■	MFZ430 MFZ430	■ **14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0** **19521.0**
N 316		D2866LOH23			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 316		D2866LOH25/26				■	GFMZ430	■			**19521.0**
N 316		D2866LUH20/21				■	GFMZ430	■			**19521.0**
N 316		D2876LOH01			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 318		HS6R1315-524-24				**17031.0**	G420	**14108.0**	420x45x10	FSO	
N 318		OM441LA				■	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 318		OM442LA-280kW			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 318		OM442LA-384kW				■	MFZ2/400	■			■
N 318		OM447hLA				■	MFZ430	■			**19521.0**
N 318		D2866LOH23			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 318		D2866LOH25/26				■	GFMZ430	■			**19521.0**
N 318		D2866LUH20/21				■	GFMZ430	■			**19521.0**
N 318		D2876LOH01			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 326		HS6R1315-524-21				**16014.0**	G380	**14130.0**	380x40x10	FZO	
N 326		HS6R1315-524-24				**17031.0**	G420	**14108.0**	420x45x10	FSO	
N 326		OM403-320PK				**17019.0**	GF420	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**

Fabrikant Manufacturer Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	**Set Kit Kit Kit Kit Ref.**	**Drukgroep Clutchcover K-Druckplatte Mécanisme Mecanismo Ref.**	Type	**Friktieplaat Drivenplate K-Scheibe Disque Disco Ref.**	∅+N	Type	**Druklager Bearing Ausrücker Butée Cojinete Ref.**
NEOPLAN			**AUTOBUS/BUSES/BUSSE/BUS**								
N 326		OM403-352PK				**17040.0**	GF420X	**14252.9** **14141.9**	420x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	FZO DZO	**19875.0**
N 326		OM422A				**17046.0**	GF420X	**14141.9**	420x1.3/4"x10	DZO	**19875.0**
N 412		HS6R1112-562-18				**16012.0**	G350	**14101.0**	350x1.3/4"x10	FZO	
N 412		OM352				**16058.0**	GFX310	**13143.0**	310x35x10	VLO	
N 413		HS6R1112-562-18				**16012.0**	G350	**14254.0**	350x1.3/4"x10	FZO	
N 413		OM360				**16014.0**	G380	**14130.0**	380x40x10	FZO	
N 414		DKA1160V				**17031.0**	G420	**14108.0**	420x45x10	FSO	
N 414		HS6R1112-562-18				**16012.0**	G350	**14254.0**	350x1.3/4"x10	FZO	
N 414		HS6R1315-524-21				**16014.0**	G380	**14130.0**	380x40x10	FZO	
N 414		HS6R1315-524-24				**17031.0**	G420	**14108.0**	420x45x10	FSO	
N 414		OM360				**16014.0**	G380	**14130.0**	380x40x10	FZO	
N 416		DKA1160V				**17031.0**	G420	**14108.0**	420x45x10	FSO	
N 416		DKCL1160V				**17011.0**	G420	■			**19875.0**
N 416		HS6R1315-524-21				**16014.0**	G380	**14130.0**	380x40x10	FZO	
N 416		HS6R1315-524-24				**17031.0**	G420	**14108.0**	420x45x10	FSO	
N 418		HS6R1315-524-24				**17031.0**	G420	**14108.0**	420x45x10	FSO	
N 426		HS6R1315-524-21				**16014.0**	G380	**14130.0**	380x40x10	FZO	
N 426		HS6R1315-524-24				**17031.0**	G420	**14108.0**	420x45x10	FSO	
N 516		OM442LA-280kW			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	430x2"x10	GZO	**19521.0**
N 516		OM442LA-384kW				■	MFZ2/400	■			■
N 516		D2866LOH23			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	420x2"x10	GDZO	**19521.0**
N 516		D2876LOH01			**79.189**	**17093.0**	MFZ430	**14337.9**	420x2"x10	GDZO	**19521.0**
N 906 T		OM617-92kW	ZF 4DS 18			**15391.0**	M228	**11509.0**	228x29x10	VO	**19867.0**
N 907		OM352		8201-		**16109.0**	GFM330	**13202.0**	330x35x10	VZO	
N 912		OM401 *350mmK* *420mmK*				**16205.0** **17019.0**	GF350 GF420	**14194.9** **14252.9**	350x1.3/4"x10 420x1.3/4"x10	FZO FZO	**19875.0** **19875.0**

Fabrikant Manufacturer Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	**Set** **Kit** **Kit** **Kit** **Kit** **Ref.**	**Drukgroep** **Clutchcover** **K-Druckplatte** **Mécanisme** **Mecanismo** **Ref.**	Type	**Friktieplaat** **Drivenplate** **K-Scheibe** **Disque** **Disco** **Ref.**	∅+N	Type	**Druklager** **Bearing** **Ausrücker** **Butée** **Cojinete** **Ref.**
NEOPLAN			**AUTOBUS/BUSES/BUSSE/BUS**								
N 922		OM401									
		350mmK				**16205.0**	GF350	**14194.9**	350x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
		420mmK				**17019.0**	GF420	**14252.9**	420x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
N 940		OM401									
		350mmK				**16205.0**	GF350	**14194.9**	350x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**
		420mmK				**17019.0**	GF420	**14252.9**	420x1.3/4"x10	FZO	**19875.0**

Fabrikant Manufacturer Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	**Set** **Kit** **Kit** **Kit** **Kit** **Ref.**	**Drukgroep** **Clutchcover** **K-Druckplatte** **Mécanisme** **Mecanismo** **Ref.** Type	**Friktieplaat** **Drivenplate** **K-Scheibe** **Disque** **Disco** **Ref.** ∅+N Type	**Druklager** **Bearing** **Ausrücker** **Butée** **Cojinete** **Ref.**
NEOPLAN			**AUTOBUS/BUSES/BUSSE/BUS**					
Notities / Notes								