Fabrikant Manufacturer Hersteller Fabricant Fabricante	Chassis Chassis Chassis Châssis Chasis	Motor Engine Motor Moteur Motor Type	Versn.bak Gearbox Getriebe Boîte d.Vit. Cambio	⌛	**Set** **Kit** **Kit** **Kit** **Kit** **Ref.**	**Drukgroep** **Clutchcover** **K-Druckplatte** **Mécanisme** **Mecanismo** **Ref.**	Type	**Friktieplaat** **Drivenplate** **K-Scheibe** **Disque** **Disco** **Ref.**	∅+N	Type	**Druklager** **Bearing** **Ausrücker** **Butée** **Cojinete** **Ref.**
SCANIA			**BETONMIXERS/CONCRETEMIXERS/BETONMISCHER/BÉTONNIÈRE**								
92		DN/DS 11	GRE870+PTO			**17075.0**	GFMZ430N	**14324.0**	420x45x22	FZO	**19245.0**
93		DS/DSC 9	+PTO-EK330	8801-			GFMZ430N	**14360.0**	420x50x24	DZO	**19245.0**
93		DS/DSC 9	+PTO-EK340	8801-			GFMZ430N	**14373.0**	430x50x24	DZO	**19245.0**
93		DS/DSC 9	+PTO-EK421	8801-		**17075.0**	GFMZ430N	**14324.0**	420x45x22	FZO	**19245.0**
93		DS/DSC 9	+PTO-EK422	8801-		**17075.0**	GFMZ430N	**14324.0**	420x45x22	FZO	**19245.0**
111		D/DS 11	GRE860+PTO	7601-			GFM420N		420x1.3/4"x10	FZO	
112		DN/DS 11	GRE870+PTO			**17075.0**	GFMZ430N	**14324.0**	420x45x22	FZO	**19245.0**
113		DS/DSC 11	+PTO-EK330	8801-			GFMZ430N	**14360.0**	420x50x24	DZO	**19245.0**
113		DS/DSC 11	+PTO-EK340	8801-			GFMZ430N	**14373.0**	430x50x24	DZO	**19245.0**
113		DS/DSC 11	+PTO-EK421	8801-		**17075.0**	GFMZ430N	**14324.0**	420x45x22	FZO	**19245.0**
113		DS/DSC 11	+PTO-EK422	8801-		**17075.0**	GFMZ430N	**14324.0**	420x45x22	FZO	**19245.0**

19753.0 = **lager ter reparatie van origineel koppelingslager / bearing for repair of original cluchtbearing 352749 = 19549.0**
19753.0 = **lager für Reparatur von original Ausrücklager / roulement pour réparation de butee d'embrayage d'origine 352749 = 19549.0**

19288.0 = **d=60 ; H=54mm**
19536.0 = **d=60 : H=83mm**

SCANIA 4 Sieries
70.254 Optie; originele configuratie 70.275 = drukgoep 17108.0 + 14394.0
70.255 Optie; originele configuratie 70.275 = drukgoep 17108.0 + 14394.0

serie 1> = Production SWEDEN

Example: XLERA?X?A? **1** 321568

19286.0 = **geleiding/Führung/guidance/conduite** **24.1mm**
19520.0 = **geleiding/Führung/guidance/conduite** **24.1mm**

serie 4> = Production NETHERLANDS

Example: XLERA?X?A? **4** 321568

19246.0 = **geleiding/Führung/guidance/conduite** **12.7mm**
19287.0 = **geleiding/Führung/guidance/conduite** **12.7mm**