| Fabrikant<br>Manufacturer<br>Hersteller<br>Fabricant<br>Fabricante<br>Fabrikant | Chassis<br>Chassis<br>Chassis<br>Châssis<br>Chasis<br>Chassis | Motor<br>Engine<br>Motor<br>Moteur<br>Motor<br>Motor | Versn.bak<br>Gearbox<br>Getriebe<br>Boîte d.Vit.<br>Cambio<br>Gearkasse | ⌛ | **Toplager<br>Pilot bearing<br>Pilotenlager<br>Roulement<br>Cojinete pilote<br>Styreleje<br>Ref.** | SKF<br>nr. | **Ø<br>d**<br>mm | **Ø<br>D**<br>mm | **B**<br>mm | **Optie<br>Optional<br>Wahlweise<br>Au choix<br>Opcional<br>Valgfri<br>Ref.** | SKF<br>nr. | **Ø<br>d**<br>mm | **Ø<br>D**<br>mm | **B**<br>mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BEDFORD** | | | | | | | | | | | | | | |
| M | | | | 70-87 | **10.027** | 6202-2RS | **15** | **35** | **11** | **10.010** | 62202-2RS | **15** | **35** | **14** |
| TK | | | | 60-84 | **10.027** | 6202-2RS | **15** | **35** | **11** | **10.010** | 62202-2RS | **15** | **35** | **14** |
| TL | | 330 | | | **10.027** | 6202-2RS | **15** | **35** | **11** | **10.010** | 62202-2RS | **15** | **35** | **14** |
| TL | | 500 | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| **DAF** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1100 | | | | | **10.046** | 6205-2RS | **25** | **52** | **15** | | | | | |
| 1300 | | | | | **10.046** | 6205-2RS | **25** | **52** | **15** | | | | | |
| 1500 | | | | | **10.046** | 6205-2RS | **25** | **52** | **15** | | | | | |
| 1600 | | | | | **10.046** | 6205-2RS | **25** | **52** | **15** | | | | | |
| 2000 | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 2100 | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 2200 | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 2300 | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 2500 | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 2800 | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 3300 | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| **FORD** | | | | | | | | | | | | | | |
| CARCO | | | | | **10.046** | 6205-2RS | **25** | **52** | **15** | | | | | |
| D | | | | 69-80 | **10.046** | 6205-2RS | **25** | **52** | **15** | | | | | |
| N | | | | 69-80 | **10.046** | 6205-2RS | **25** | **52** | **15** | | | | | |
| N | | T | | 68-80 | **10.046** | 6205-2RS | **25** | **52** | **15** | | | | | |
| TRANSIT | | | | | **10.027** | 6202-2RS | **15** | **35** | **11** | **10.010** | 62202-2RS | **15** | **35** | **14** |
| TRANSIT | | V8 | | | **10.046** | 6205-2RS | **25** | **52** | **15** | | | | | |
| TRANSIT NEW | | | | | **10.027** | 6202-2RS | **15** | **35** | **11** | **10.010** | 62202-2RS | **15** | **35** | **14** |
| **GINAF** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **10.062** | 6206-2RS | **30** | **62** | **16** | | | | | |
| **IVECO-FIAT** | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | | 76-78 | **10.045** | 6204-2RS | **20** | **47** | **14** | **10.058** | 62204-2RS | **20** | **47** | **18** |
| 90 | | | | 76-78 | **10.045** | 6204-2RS | **20** | **47** | **14** | **10.058** | 62204-2RS | **20** | **47** | **18** |
| 95 | | | | | **10.045** | 6204-2RS | **20** | **47** | **14** | **10.058** | 62204-2RS | **20** | **47** | **18** |
| 100 | | | | | **10.045** | 6204-2RS | **20** | **47** | **14** | **10.058** | 62204-2RS | **20** | **47** | **18** |
| 109 | | 8060 | | | **10.045** | 6204-2RS | **20** | **47** | **14** | **10.058** | 62204-2RS | **20** | **47** | **18** |
| 110 | | | | 73-78 | **10.045** | 6204-2RS | **20** | **47** | **14** | **10.058** | 62204-2RS | **20** | **47** | **18** |
| 115 | | 8060 | | | **10.045** | 6204-2RS | **20** | **47** | **14** | **10.058** | 62204-2RS | **20** | **47** | **18** |
| 135 | | 8060 | | | **10.045** | 6204-2RS | **20** | **47** | **14** | **10.058** | 62204-2RS | **20** | **47** | **18** |

| Fabrikant<br>Manufacturer<br>Hersteller<br>Fabricant<br>Fabricante<br>Fabrikant | Chassis<br>Chassis<br>Chassis<br>Châssis<br>Chasis<br>Chassis | Motor<br>Engine<br>Motor<br>Moteur<br>Motor<br>Motor | Versn.bak<br>Gearbox<br>Getriebe<br>Boîte d.Vit.<br>Cambio<br>Gearkasse | ⌛ | **Toplager<br>Pilot bearing<br>Pilotenlager<br>Roulement<br>Cojinete pilote<br>Styreleje<br>Ref.** | SKF<br>nr. | Ø<br>**d**<br>mm | Ø<br>**D**<br>mm | **B**<br>mm | | **Optie<br>Optional<br>Wahlweise<br>Au choix<br>Opcional<br>Valgfri<br>Ref.** | SKF<br>nr. | Ø<br>**d**<br>mm | Ø<br>**D**<br>mm | **B**<br>mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEYLAND-DAF** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTOR | | | | | **10.062** | 6206-2RS | **30** | **62** | **16** | | | | | | |
| FREIGHTER | | | | | **10.046** | 6205-2RS | **25** | **52** | **15** | | | | | | |
| **MAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | **10.064** | 6005-2RSH | **25** | **47** | **12** | | | | | | |
| 13. | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 14. | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 15. | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 16. | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 19. | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 20. | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 22. | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 26. | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 30. | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 32. | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 33. | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| **MERCEDES-BENZ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTROS | | | | | **10060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** | | | | | | |
| 2. | | | | | **10.027** | 6202-2RS | **15** | **35** | **11** | | **10.010** | 62202-2RS | **15** | **35** | **14** |
| 3. | | | | | **10.027** | 6202-2RS | **15** | **35** | **11** | | **10.010** | 62202-2RS | **15** | **35** | **14** |
| 4.>407 | | | | | **10.027** | 6202-2RS | **15** | **35** | **11** | | **10.010** | 62202-2RS | **15** | **35** | **14** |
| 408 > 410 | | | | | **10.045** | 6204-2RS | **20** | **47** | **14** | | **10.058** | 62204-2RS | **20** | **47** | **18** |
| 5. | | | | | **10.045** | 6204-2RS | **20** | **47** | **14** | | **10.058** | 62204-2RS | **20** | **47** | **18** |
| 6. | | | | | **10.045** | 6204-2RS | **20** | **47** | **14** | | **10.058** | 62204-2RS | **20** | **47** | **18** |
| 7. | | | | | **10.045** | 6204-2RS | **20** | **47** | **14** | | **10.058** | 62204-2RS | **20** | **47** | **18** |
| 8. | | | | | **10.045** | 6204-2RS | **20** | **47** | **14** | | **10.058** | 62204-2RS | **20** | **47** | **18** |
| 9. | | | | | **10.045** | 6204-2RS | **20** | **47** | **14** | | **10.058** | 62204-2RS | **20** | **47** | **18** |
| 11. | | | | | **10.045** | 6204-2RS | **20** | **47** | **14** | | **10.058** | 62204-2RS | **20** | **47** | **18** |
| 12 | | | | | **10.045** | 6204-2RS | **20** | **47** | **14** | | **10.058** | 62204-2RS | **20** | **47** | **18** |
| 13. | | | | | **10.045** | 6204-2RS | **20** | **47** | **14** | | **10.058** | 62204-2RS | **20** | **47** | **18** |
| 14. | | | | | **10.045** | 6204-2RS | **20** | **47** | **14** | | **10.058** | 62204-2RS | **20** | **47** | **18** |
| 16. > 1625 | | | | | **10.045** | 6204-2RS | **20** | **47** | **14** | | **10.058** | 62204-2RS | **20** | **47** | **18** |
| 1625 > 1644 | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 17. | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 18. | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 20. | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 24. | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 25. | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 26. | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 30. | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 32. | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 35. | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| O300 | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |

| Fabrikant<br>Manufacturer<br>Hersteller<br>Fabricant<br>Fabricante<br>Fabrikant | Chassis<br>Chassis<br>Chassis<br>Châssis<br>Chasis<br>Chassis | Motor<br>Engine<br>Motor<br>Moteur<br>Motor<br>Motor | Versn.bak<br>Gearbox<br>Getriebe<br>Boîte d.Vit.<br>Cambio<br>Gearkasse | ⌛ | **Toplager<br>Pilot bearing<br>Pilotenlager<br>Roulement<br>Cojinete pilote<br>Styreleje<br>Ref.** | SKF<br>nr. | Ø<br>**d**<br>mm | Ø<br>**D**<br>mm | **B**<br>mm | | **Optie<br>Optional<br>Wahlweise<br>Au choix<br>Opcional<br>Valgfri<br>Ref.** | SKF<br>nr. | Ø<br>**d**<br>mm | Ø<br>**D**<br>mm | **B**<br>mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R.V.I.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | **10.045** | 6204-2RS | **20** | **47** | **14** | | **10.058** | 62204-2RS | **20** | **47** | **18** |
| 100 | | | | | **10.045** | 6204-2RS | **20** | **47** | **14** | | **10.058** | 62204-2RS | **20** | **47** | **18** |
| **SCANIA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 81 | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 82 | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 94 | | | | | ■ | | | | | | ■ | | | | |
| 110 | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 111 | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 112 | | | | | **10.045** | 6204-2RS | **20** | **47** | **14** | | **10.058** | 62204-2RS | **20** | **47** | **18** |
| 113 | | | | | **10.045** | 6204-2RS | **20** | **47** | **14** | | **10.058** | 62204-2RS | **20** | **47** | **18** |
| 114 | | | | | ■ | | | | | | ■ | | | | |
| 124 | | | | | ■ | | | | | | ■ | | | | |
| 141 | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 142 | >ch.4263275 | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| 142 | ch.4263276> | | | | **10.045** | 6204-2RS | **20** | **47** | **14** | | **10.058** | 62204-2RS | **20** | **47** | **18** |
| 143 | | | | | **10.045** | 6204-2RS | **20** | **47** | **14** | | **10.058** | 62204-2RS | **20** | **47** | **18** |
| 144 | | | | | ■ | | | | | | ■ | | | | |
| **TERBERG** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **10.046** | 6205-2RS | **25** | **52** | **15** | | | | | | |
| | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| | | | | | **10.063** | 6306/25-2ls2 | **25** | **72** | **19** | | | | | | |
| | | | | | **10.059** | 6306-2RS | **30** | **72** | **19** | | | | | | |
| **VOLVO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| COACH/BUS | | B58 | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| F4 | | | | | **10.054** | 6304-2RS | **20** | **52** | **15** | | | | | | |
| F6 | | | | | **10.046** | 6205-2RS | **25** | **52** | **15** | | | | | | |
| FL6 | | | | | **10.046** | 6205-2RS | **25** | **52** | **15** | | | | | | |
| F7 | | | | | **10.059** | 6306-2RS | **30** | **72** | **19** | | | | | | |
| F10 | >ch.31986 | | | | **10.046** | 6205-2RS | **25** | **52** | **15** | | | | | | |
| F10 | ch.31987> | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| F10 | | | | | **10.059** | 6306-2RS | **30** | **72** | **19** | | | | | | |
| | | | | | **10.063** | 6306/25-2ls2 | **25** | **72** | **19** | | | | | | |
| F12 | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |
| F86 | | | | | **10.046** | 6205-2RS | **25** | **52** | **15** | | | | | | |
| F88 | | | | | **10.044** | 6305-2RS | **25** | **62** | **17** | | **10.060** | 62305-2RS | **25** | **62** | **24** |

| Fabrikant<br>Manufacturer<br>Hersteller<br>Fabricant<br>Fabricante<br>Fabrikant | Chassis<br>Chassis<br>Chassis<br>Châssis<br>Chasis<br>Chassis | Motor<br>Engine<br>Motor<br>Moteur<br>Motor<br>Motor | Versn.bak<br>Gearbox<br>Getriebe<br>Boîte d.Vit.<br>Cambio<br>Gearkasse | | **Toplager**<br>**Pilot bearing**<br>**Pilotenlager**<br>**Roulement**<br>**Cojinete pilote**<br>**Styreleje**<br>**Ref.** | SKF<br>nr. | Ø<br>**d**<br>mm | Ø<br>**D**<br>mm | **B**<br>mm | | **Optie**<br>**Optional**<br>**Wahlweise**<br>**Au choix**<br>**Opcional**<br>**Valgfri**<br>**Ref.** | SKF<br>nr. | Ø<br>**d**<br>mm | Ø<br>**D**<br>mm | **B**<br>mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Notities/Notes**