



AT0-...-I/...



AT0-...-IA



en Electric current! Danger to life!
Only skilled or instructed persons may carry out the following operations.

de Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im Folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.

fr Tension électrique dangereuse !

Seules les personnes qualifiées et averties doivent exécuter les travaux ci-après.

es ¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!

El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.

it Tensione elettrica: Pericolo di morte!

Solo persone abilitate e qualificate possono eseguire le operazioni di seguito riportate.

zh 触电危险!

只允许专业人员和受过专业训练的人员进行下列工作。

ru Электрический ток! Опасно для жизни!


Только специалисты или проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.

ar تحذير! تيار كهربائي! خطر موت!
لا تتم أعمال الصيانة والتركيب
إلا من قبل العاملين المدربين

6 mm (0.24")


	1 x 0.5 - 1.5 mm ²	0.9 Nm
	2 x 0.5 - 1.5 mm ²	(7.97 lb-in)
	1 x 0.75 - 2.5 mm ²	0.9 Nm
	2 x 0.75 - 1.5 mm ²	(7.97 lb-in)

1) Not approved as safety limit switch.




DIN EN 50 047

Contact diagrams



Snap-action contact



Contact closed open

Zw = Positive opening distance

IEC/EN 60947-5-1	AT...	M12A(B)
	6 A gL/gG	6 A gL/gG

! en WARNING
Do not use as a mechanical stop. Safety position switches must be secured against position changes by using locating pins or mechanical stops.

de WARNUNG
Nicht als mechanischen Anschlag verwenden. Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion durch Passstifte oder mechanische Anschläge gegen Lageänderung sichern.

fr AVERTISSEMENT
Ne pas utiliser comme butée mécanique. Les interrupteurs de position portant sur la sécurité doivent être fixé dans leur position à l'aide de goujons ou de butées mécaniques.




es ADVERTENCIA
No utilizar como tope mecánico. Para evitar que cambien de posición, es preciso asegurar los interruptores de posición de seguridad mediante pivotes palpadores o topes mecánicos.

it AVVERTENZA
Non utilizzare come arresto meccanico. Gli interruttori di posizione di sicurezza devono venire bloccati mediante spine di riferimento o blocchi meccanici per evitare possibili variazioni di posizione.

zh 警告
不能作为机械销档使用。
带安全功能的位置开关用锁紧销或机械限位防止其位置移动。



ru ОСТОРОЖНО
Никогда не применять в качестве механического упора. Путьные выключатели с защитой функций предохраняются от изменения положения посредством установочных штифтов или механических упоров.

ar تحذير
لا تستخدم المنتج كمحدد ميكانيكي
يجب تأمين مفاتيح موضع السلامة ضد
التغيرات في الموضع من خلال استخدام
مسامير تحديد الموقع أو المحددات
الميكانيكية




M12A, M12B


1	1	1	4	4	4
2	2	2	1	2	3
3	3	3	2	3	2
4	4	4	3	4	2
..11..	..20..	..02..			




...-IA




.../RS




.../AR





.../R



.../ZS




.../ZRS




Rotation prevention only type ZRS


.../WR



.../N



.../F



.../H

