


# Apparecchio di segnalazione adattivo Matrix CGLine+



## Matrix 20 m CGLine+


- Apparecchio per segnalazione di sicurezza con tecnologia Matrix con funzionalità di cambio di direzione
- Può essere utilizzato per la segnaletica standard di emergenza come segnale universale per le uscite
- Soluzione all-in-one, non necessita l'applicazione di adesivi o pittogrammi, autonomia in emergenza selezionabile (1 o 3 ore), in linea con le normative Europee per l'illuminazione
- Costruito specificamente per il sistema di Evacuazione Adattiva (AE), questo comporta che il dispositivo può adattare il segnale mostrato in base all'esigenza. Questo dispositivo è in grado di dirigere gli occupanti verso una via di esodo sicura o di bloccare un percorso pericoloso
- Adatto ad essere collegato ai sistemi CGLine+ e alla linea per l'evacuazione adattiva AE CGLine+.
- La direzione della freccia può essere modificata tramite un contatto pulito direttamente sull'apparecchio collegato (es. collegato ad un rilevatore di fumo o ad un interruttore antipanico). È inoltre possibile programmarlo e controllarlo dal sistema AE CGLine+
- Soluzione LED affidabile dall'elevata durata e con un'ottima visibilità grazie all'elevata luminanza del colore bianco di contrasto > 1000 cd / m<sup>2</sup>
- Rispetto dell'ambiente grazie alla moderna tecnologia agli ioni di litio delle batterie
- Struttura robusta in policarbonato resistente agli urti con grado IK 07
- Disponibile con protezione di ingresso IP42 e IP65
- Numerosi ingressi cavi, sopra e dietro il dispositivo per il cablaggio passante dell'alimentazione e il cavo bus
- Oltre ai test automatici, i test manuali possono essere avviati con un magnete
- Semplice analisi degli errori e visualizzazione dello stato tramite LED bicolore
- La funzione di inibizione impedisce che l'apparecchio si scarichi involontariamente durante i tempi di inattività (solo con centrale CGLine+)

Matrix CGLine+



Flusso luminoso $\Phi_E/\Phi_N$ alla fine della durata nominale	100%
Funzioni di monitoraggio	Test automatici in conformità con EN 62034 Possibilità di collegamento al sistema di monitoraggio CGLine+
Tipo di montaggio	Montaggio a parete
Materiale	Policarbonato
Colore	Bianco
Grado di protezione	IP42, IP65
Morsetti	Morsetti senza viti (L, L', N, PE, GGLine+ bus) per il collegamento di cavi flessibili o rigidi Da 0,5 a 2,5 mm <sup>2</sup>
Tensione di alimentazione	230 V ~ 50 / 60 Hz
Temperatura ambiente consentita	+5° C ÷ +35° C
Batteria	3.6 V / 3,3 Ah Li-Ion
Lampada	Gruppo LED

Disegni con dimensioni (mm)



## Codici di ordinazione

Codice	Prodotto	Visualizzazione Distanza	Durata	Consumo
40071777002	Matrix 1-3h CGLine+ IP42	20 m	1/3 h	7 W
40071777003	Matrix 1-3h CGLine+ IP65	20 m	1/3 h	7 W

## Possibilità di programmazione:

### Opzioni "modalità di default"

0	1	2	3	4	5
■	←	→	↑	↓	✗

### Opzioni "Scenario attivo"

						Freccia animata (funzionalità IA)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
■	←	→	↑	↓	✗	←	→	↑	↓

In combinazione con AE CGLine+ Web-Controller, Matrix è inoltre in grado di mostrare frecce lampeggianti.