



**(en) Electric current! Danger to life!**  
Installation, commissioning and maintenance work must be carried out by qualified personnel only.

**(de) Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**  
Arbeiten bzw. Montage an diesem Produkt dürfen nur von Elektrofachkräften und elektrotechnisch unterwiesenen Personen ausgeführt werden.

**(fr) Tension électrique dangereuse !**  
L'installation de l'appareil, ainsi que tous les travaux effectués sur celui-ci, doivent être réalisés par un électricien qualifié ou par un personnel spécialement formé.

**(es) ¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!**  
La instalación del dispositivo, así como todos los trabajos en él, deben ser realizados por un electricista calificado o por personal especialmente capacitado.

**(it) Tensione elettrica: Pericolo di morte!**  
L'installazione e il lavoro sul dispositivo devono essere effettuati da un elettricista qualificato o da personale specializzato.

**(zh) 触电危险!**  
設備的安裝，以及所有工作，必須由合格的電工或經過專門培訓的人員完成。

**(ru) Электрический ток! Опасно для жизни!**  
Установка и эксплуатация устройства должны выполняться квалифицированным электриком или специально обученным персоналом.

**(nl) Levensgevaar door elektrische stroom!**  
Installatie van het apparaat en alle werkzaamheden eraan, mogen uitsluitend door een gekwalificeerd elektricien of speciaal opgeleid vakpersoneel worden uitgevoerd.

**(da) Livsfare på grund af elektrisk strøm!**  
Arbejde i forbindelse med installation, opstart og vedligehold må kun udføres af kvalificeret personale.

**(el) Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**  
Η εγκατάσταση, εκκίνηση και συντήρηση θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

**(pt) Perigo de vida devido a corrente elétrica!**  
A instalação do dispositivo, bem como todos os trabalhos devem ser realizados por um electricista qualificado ou por pessoal especialmente formado.

**(sv) Livsfara genom elektrisk ström!**  
Installation, idrifttagande och underhållsarbete får endast utföras av behörig personal.

**(fi) Hengenvaarallinen jännite!**  
Laitteen asennus ja käyttö ainoastaan sähköasentajan tai siihen perehdytetyn henkilön toimesta.

**(cs) Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**  
Instalace zařízení a veškeré práce na něm musí být provedeny kvalifikovaným elektrikářem nebo speciálně vyškoleným personálem.

**(et) Eluhtlik! Elektrilöögiht!**  
Paigaldus-, kasutus- ja hooldustööd peab läbi viima ainult kvalifitseeritud personal.

**(hu) Életveszély az elektromos áram révén!**  
Az eszköz felszerelését, valamint az ehhez kapcsolódó összes munkát szakképzett villanyszerelővel vagy szakképzett személynél kell elvégeznie.

**(lv) Elektriskā strāva apdraud dzīvību!**  
Uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un apkopes darbi jāveic tikai kvalificētam personālam.

**(lt) Pavojus gyvybei dėl elektros srovės!**  
Įrengimo, paleidimo ir techninės priežiūros darbus turi atlikti tik kvalifikuotas personalas.

**(pl) Porażenie prądem elektrycznym stanowi zagrożenie dla życia!**  
Instalacja urządzenia, jak również prace nad nim, muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka lub specjalnie wyszkolony personel.

**(sl) Življenjska nevarnost zaradi električnega toka!**  
Dela montaže, zagona in vzdrževanja morajo izvajati samo usposobljeno osebeje.

**(sk) Nebezpečnost ohrozenia života elektrickým prúdom!**  
Inštalácia prístroja, ako aj všetky práce na ňom musia byť vykonané kvalifikovaným elektrotechnikom alebo špeciálne vyškoleným personálom.

**(bg) Опасност за живота от електрически ток!**  
Инсталирането на устройството, както и всяка работа по него, трябва да бъде извършвано от квалифициран електротехник или от специално обучен персонал.

**(ro) Atenție! Pericol electric!**  
Montajul și lucrul cu acest aparat trebuie făcute numai de un electrician calificat sau de personal tehnic specializat.

**(hr) Opasnost po život uslijed električne struje!**  
Radove ugradnje, puštanja u pogon i održavanja mora vršiti samo kvalificirano osoblje.

**(tr) Elektrik akımı! Hayati tehlike!**  
Bu ürünün çalıştırılması veya kurulumu sadece elektroteknik eğitimleri almış olan ehliyetli elektrikçiler ve kişiler tarafından yapılmalıdır.

**(sr) Električna struja! Opasnost po život!**  
Instalaciju, puštanje u rad i održavanje sme da obavlja isključivo kvalifikovano osoblje.

**(no) Elektrisk strøm! Livsfare!**  
Installasjon av enheten, samt arbeid på den, skal kun utføres av kvalifisert personell, eller av de som er spesielt opplært til dette arbeidet.


**(uk) Електричний струм! Небезпечно для життя!**  
Встановлення пристрою, так само, як і робота з ним, повинні виконуватись кваліфікованим електриком або персоналом, що пройшов спеціальну підготовку.

**(ar) تحذير! تيار كهربائي! خطر موت!**  
التثبيت والتكليف و أعمال الصيانة يجب أن تقام فقط من طرف الموظفين المؤهلين

## DX-EMC...

Eaton.com/documentation

MN040063...	DA1
MN040059...	DC1
MN040011...	DE1
MN040002...	DG1
MN040060...	DM1
MN040068...	DX1



DX-EMC12-004-SL  
DX-EMC12-008(-SL)  
DX-EMC12-012(-SL)  
DX-EMC12-016(-SL)  
DX-EMC12-020(-SL)


DX-EMC12-025(-SL)  
DX-EMC12-030(-SL)  
DX-EMC12-042(-SL)  
DX-EMC12-055(-SL)

DX-EMC34-008(-...)  
DX-EMC34-012-SL  
DX-EMC34-016(-...)


DX-EMC34-030(-...)  
DX-EMC34-042(-...)

DX-EMC34-055(-...)  
DX-EMC34-075(-...)  
DX-EMC34-100(-...)  
DX-EMC34-130(-...)  
DX-EMC34-180(-...)  
DX-EMC34-250(-...)

DX-EMC34-400  
DX-EMC34-400-L  
DX-EMC34-750  
DX-EMC34-750-L




**DX-EMC 3 4 - 008 - L**




**IP20**  
**θ: -25 °C - 50 °C**  
**θ: -13 °F - 122 °F**

**DX-EM12-...**




**DX-EMC34-...**




**Mains (TN, TT)**

$U_{LN}: \leq 500 \text{ V } +0 \%, 50/60 \text{ Hz}$


**TN-S**



**TN-C**



**TT**



**Derating**

**Installation altitude**


h		I/I <sub>e</sub>
1000 m	3280.84 ft	1
1500 m	4921.26 ft	0.98
2000 m	6561.68 ft	0.95
2500 m	8202.1 ft	0.93
3000 m	9842.52 ft	0.90
3500 m	11482.94 ft	0.88
4000 m	13123.36 ft	0.85


**Ambient temperature**


t <sub>a</sub> [°C]	t <sub>a</sub> [°F]	I/I <sub>e</sub>
55	131	0.93
60	140	0.85


11/25 IL04012018Z


## Dimensions and weights




mm (in)	a	a1	b	b1	b2	c	 kg (lb)
DX-EMC12-004-SL	38 (1.5)	19 (0.75)	160 (6.3)	150 (5.91)	5 (0.2)	75 (2.95)	0.5 (1.10)
DX-EMC12-008(-SL)	38 (1.5)	19 (0.75)	160 (6.3)	150 (5.91)	5 (0.2)	75 (2.95)	0.6 (1.32)
DX-EMC12-012(-SL)	38 (1.5)	19 (0.75)	190 (7.48)	180 (7.09)	5 (0.2)	75 (2.95)	0.8 (1.76)
DX-EMC12-016(-SL)	38 (1.5)	19 (0.75)	190 (7.48)	180 (7.09)	5 (0.2)	75 (2.95)	0.8 (1.76)
DX-EMC12-020(-SL)	38 (1.5)	19 (0.75)	190 (7.48)	180 (7.09)	5 (0.2)	75 (2.95)	0.8 (1.76)



mm (in)	a	a1	a2	b	b1	b2	c	 kg (lb)
DX-EMC12-025(-SL)	50 (1.97)	25 (0.98)	12.5 (0.49)	230 (9.06)	215 (8.46)	7.5 (0.3)	95 (3.74)	1.3 (2.87)
DX-EMC12-030(-SL)	50 (1.97)	25 (0.98)	12.5 (0.49)	230 (9.06)	215 (8.46)	7.5 (0.3)	95 (3.74)	1.4 (3.09)
DX-EMC12-042(-SL)	50 (1.97)	25 (0.98)	12.5 (0.49)	230 (9.06)	215 (8.46)	7.5 (0.3)	95 (3.74)	1.5 (3.31)
DX-EMC12-055(-SL)	85 (3.35)	60 (2.36)	12.5 (0.49)	230 (9.06)	225 (8.86)	7.5 (0.3)	95 (3.74)	2 (4.41)
DX-EMC34-012-SL	45 (1.77)	20 (0.79)	12.5 (0.49)	220 (8.66)	210 (8.27)	5 (0.2)	75 (2.95)	1 (2.21)
DX-EMC34-008...	45 (1.77)	20 (0.79)	12.5 (0.49)	190 (7.48)	180 (7.09)	5 (0.2)	75 (2.95)	0.8 (1.76)
DX-EMC34-016...	45 (1.77)	20 (0.79)	12.5 (0.49)	250 (9.84)	240 (9.45)	5 (0.2)	75 (2.95)	1.2 (2.65)
DX-EMC34-030...	55 (2.17)	30 (1.18)	12.5 (0.49)	270 (10.63)	255 (10.04)	7.5 (0.3)	95 (3.74)	1.6 (3.53)
DX-EMC34-042...	55 (2.17)	30 (1.18)	12.5 (0.49)	310 (12.2)	295 (11.61)	7.5 (0.3)	95 (3.74)	2 (4.41)







mm (in)	a	a1	a2	b	b1	b2	c	kg (lb)
DX-EMC34-055...	85 (3.35)	60 (2.36)	12.5 (0.49)	255 (10.04)	250 (9.84)	235 (9.25)	95 (3.74)	2.6 (5.73)
DX-EMC34-075...	85 (3.35)	60 (2.36)	12.5 (0.49)	310 (12.2)	270 (10.63)	255 (10.04)	135 (5.31)	3.8 (8.38)
DX-EMC34-100...	95 (3.74)	65 (2.56)	15 (0.59)	325 (12.8)	270 (10.63)	255 (10.04)	150 (5.91)	5.1 (11.25)
DX-EMC34-130...	95 (3.74)	65 (2.56)	15 (0.59)	325 (12.8)	270 (10.63)	255 (10.04)	150 (5.91)	5.6 (12.35)
DX-EMC34-180...	130 (5.12)	102 (4.02)	14 (0.55)	440 (17.32)	380 (14.96)	365 (14.37)	181 (7.13)	9.5 (20.95)
DX-EMC34-250...	155 (6.1)	125 (4.92)	15 (0.59)	525 (20.67)	450 (17.72)	435 (17.13)	220 (8.66)	12.7 (28)



mm (in)	a	a1	b	b1	b2	c	kg (lb)
DX-EMC34-400...	260 (10.24)	235 (9.25)	380 (14.96)	300 (11.81)	120 (4.72)	100 (3.94)	13 (28.67)
DX-EMC34-750...	260 (10.24)	235 (9.25)	390 (15.35)	300 (11.81)	120 (4.72)	110 (4.33)	15.8 (34.83)

11/25 IL04012018Z

## Mounting on metal plate



11/25 IL04012018Z



**en CAUTION**  
Connect only in voltage-free state!

**de VORSICHT**  
Nur im spannungsfreien Zustand anschließen!

**fr ATTENTION**  
Raccordez l'appareil uniquement hors tension !

**es ATENCIÓN**  
¡Conectar únicamente en estado sin tensión!

**it ATTENZIONE**  
Collegare solo in assenza di tensione!

**zh 注意**  
必须在断电状态下进行连接！

**ru ВНИМАНИЕ**  
Подключать только в обесточенном состоянии!

**nl VOORZICHTIG**  
Alleen in spanningsloze toestand aansluiten!

**da FORSIGTIG**  
Må kun tilsluttes i spændingsfri tilstand!

**el ΠΡΟΣΟΧΗ**  
Συνδέστε μόνο όταν δεν επικρατεί τάση!

**pt CUIDADO**  
Ligar apenas com a tensão desligada!

**sv OBSERVERA**  
Får endast anslutas i spänningsfritt tillstånd!

**fi HUOMIO**  
Kytke vain jännitteettömässä tilassa!

**cs UPOZORNĚNÍ**  
Připojujte jen při zcela odpojeném napájení!

**et ETTEVAATUST**  
Ühendada ainult pingevabas olekus!

**hu VIGYÁZAT**  
Csak feszültségmentes állapotban csatlakoztassa!

**lv UZMANĪBU**  
Pieslēgt tikai tad, kad nenotiek sprieguma padeve!

**lt PERSPĖJIMAS**  
Prijungti tik tada, kai išjungta įtampa!

**pl PRZESTROGA**  
Podłączać zawsze po uprzednim odłączeniu od zasilania elektrycznego!

**sl POZOR**  
Napravo priključite le, ko ni pod napetostjo!

**sk UPOZORNENIE**  
Napájat' len v stave bez napätia!

**bg ВНИМАНИЕ**  
Свързвайте само, когато уреда не е под напрежение!

**ro ATENTIE**  
Conectați doar când aparatul nu se află sub tensiune!

**hr PAZnja**  
Priključujte samo u beznaponskom stanju!


**tr DİKKAT**  
Sadece gerilim sıfırken bağlayın!

**sr ОПРЕЗ**  
Прикључујте само у стању без напона!


**no FORSIKTIG**  
Tilkoble bare i spenningsfri tilstand!

**uk УВАГА**  
Підключати лише за відсутності напруги!

**ar انتباه**  
التوصيل فقط في حال عدم الفولتية!



LINE	LOAD
L1	→ L1'
L2	→ L2'
L3	→ L3'
N	→ N'
⊕	= ⊕



LINE  
3 AC, PE,  $U_{LN} < 520 \text{ V} +0 \%$ , 50/60 Hz  
1 AC, PE,  $U_{LN} < 250 \text{ V} +0 \%$ , 50/60 Hz

**en CAUTION**  
Leakage current exceeds 5 milliamperes high leakage current. First connect to earth. Hazardous Voltage may appear at terminals up to 60 sec. after switching off.

**de VORSICHT**  
Ableitstrom übersteigt 5 Milliampere – hoher Ableitstrom. Schließen Sie zuerst die Masse an. Klemmen können bis zu 60 Sekunden nach dem Ausschalten gefährliche Spannung führen.

**fr ATTENTION**  
Le courant de fuite dépasse 5 milliampères : courant de fuite élevé. Connectez-vous d'abord à la terre. Une tension dangereuse peut apparaître aux bornes jusqu'à 60 secondes après la mise hors tension.

**es ATENCIÓN**  
La intensidad de fuga excede la intensidad de fuga de 5 miliamperios. En primer lugar, conecte a tierra. Puede aparecer tensión peligrosa en los terminales hasta 60 segundos después de desconectarlos.

**it ATTENZIONE**  
La corrente di dispersione supera i 5 milliampere "alta corrente di dispersione". Per prima cosa, collegare a massa. La tensione pericolosa può comparire sui terminali fino a 60 secondi dopo il disinserimento.

**zh 注意**  
泄漏电流超过 5 毫安的高泄漏电流。第一次接地。关闭后 60 秒内，端子处可能出现危险电压。

**ru ВНИМАНИЕ**  
Ток утечки превышает значение высокого тока утечки 5 мА. Сначала выполните заземление. Опасное напряжение может возникнуть на клеммах в течение периода 60 секунд после выключения.

**nl VOORZICHTIG**  
Lekstroom overschrijdt 5 milliampère hoge lekstroom. Breng eerst de aardaansluiting tot stand. Op de aansluitklemmen kan gedurende 60 seconden na uitschakeling nog gevaarlijke spanning aanwezig zijn.

**da FORSIGTIG**  
Lækstrøm overstiger 5 milliampere – høj lækstrøm. Tilslut først til stel. Der kan forekomme farlig spænding på klemmer op til 60 sek. efter afbrydelse.

**el ΠΡΟΣΟΧΗ**  
Η ένταση του ρεύματος διαρροής υπερβαίνει τα 5 milliampere: "υψηλή ένταση ρεύματος διαρροής". Κάντε πρώτα τη σύνδεση με τη γείωση. Μπορεί να παρουσιαστεί επικίνδυνη τάση στους ακροδέκτες για έως 60 δευτερόλεπτα μετά από την απενεργοποίηση.

**pt CUIDADO**  
A corrente de fuga excede os 5 miliampères; corrente de fuga elevada. Em primeiro lugar, ligue à terra. Pode existir tensão perigosa nos terminais até 60 segundos após desligar.

**sv OBSERVERA**  
Läckströmmen är högre än 5 milliampere: hög läckström. Anslut först till jord. Farlig spänning kan uppstå vid anslutningar upp till 60 sekunder efter avstängning.

**fi HUOMIO**  
Vuotovirta ylittää korkean vuotovirran rajan, eli 5 milliampereä. Tee ensin maadoitusliitäntä. Navoissa voi olla vaarallinen jännite enintään 60 sekunnin ajan virran katkaisemisesta.

**cs UPOZORNĚNÍ**  
Svodový proud překračuje vysoký svodový proud 5 miliampérů. Nejprve zapojte uzemnění. Na svorkách může být až 60 s po vypnutí přítomno nebezpečné napětí.

**et ETTEVAATUST**  
Lekkevool ületab 5 milliampriit – kõrge lekkevool. Esmalt ühendage maandusega. Klemmide juures võib ohtlikku pinget täheldada kuni 60 sekundit pärast väljalülitamist.

**hu VIGYÁZAT**  
A szivárgó áram meghaladja az 5 milliampert. Először a földeléshez csatlakoztassa. Veszélyes feszültség jelenhet meg a csatlakozókon a kikapcsolás után legfeljebb 60 másodperccel.

**lv UZMANĪBU**  
Noplūdes strāva pārsniedz 5 miliampērus stipru noplūdes strāvu. Vispirms veiciet iezemēšanu. Bīstams spriegums spailēs var rasties 60 sekunžu laikā pēc izslēgšanas.

**it PERSPĒJIMAS**  
Nuotēkio srovē viršija 5 miliampērus: didelio nuotēkio srovė. Pirmausia įžeminkite. Iki 60 sekundžių po išjungimo terminaluose gali susidaryti pavojinga įtampa.

**pl PRZESTROGA**  
Prąd upływu przekracza wysoki prąd upływowy 5 mA. Najpierw należy podłączyć do uziemienia. Niebezpieczne napięcie może występować na zaciskach do 60 s po wyłączeniu.

**sl POZOR**  
Uhajavi tok presega 5 mA – visok uhajavi tok. Najprej priklpite ozemljitev. Pri priključnih sponkah je lahko še 60 sekund po izklopu prisotna visoka napetost.

**sk UPOZORNENIE**  
Zvodový prúd presahuje 5 miliampérov (vysoký zvodový prúd). Najprv pripojte k uzemneniu. Až do 60 s od vypnutia sa v elektrických termináloch môže vyskytovať nebezpečné napätie.

**bg ВНИМАНИЕ**  
Токът на утечка надвишава 5 милиампера: висок ток на утечка. Първо свържете към земята. При клемите може да възникне опасно напрежение до 60 секунди след изключване.

**ro ATENTIE**  
Curentul de scurgere depășește 5 mA: curent de scurgere înalt. Conectați mai întâi la împământare. Tensiunea periculoasă poate apărea la terminale până la 60 s după oprire.

**hr PAZNJA**  
Struja curenja veća je od 5 mA; visoka struja curenja. Najprije priključite jedinicu na uzemljenje. Na terminalima može biti prisutan opasan napon do 60 sekundi nakon isključivanja.







**tr DİKKAT**  
Kaçak akım, 5 miliamperlik yüksek kaçak akımı aşılıyor. İlk olarak topraklamaya bağlayın. Kapatıldıktan sonra terminallerde 60 saniyeye kadar Tehlikeli Gerilim görülebilir.

**sr ОПРЕЗ**  
Струја цурења прелази 5 милиампера високе струје цурења. Прво спојите на уземљење. Погледајте упутства за инсталацију за захтеве струјног кола гранања. Опасни напон се може појавити на терминалима до 60 секунди након искључивања.



**no FORSIKTIG**  
Lekkasjestrøm overskrider 5 milliampere høy lekkasjestrøm. Koble først til jord og se monteringsanvisning for krav til forgreningskretser. Farlig spenning kan oppstå i terminaler opptil 60 sekunder etter avslåing.

**uk УВАГА**  
Струм витоку перевищує верхню межу струму витоку 5 мА. Спочатку під'єднайте до заземлення. Небезпечна напруга може з'явитися на клемах навіть через 60 секунд після вимкнення.

**ar انتباه**  
يتجاوز التيار المتسرب 5 مللي أمبير وهو التيار المتسرب العالي قم بالتوصيل أولاً بالتأريض قد يتواجد جهد خطر عند الأطراف لمدة تصل إلى ثانية بعد إيقاف التشغيل 60







	$I_e$	$P_V$	L1, L2, L3, L1', L2', L3'									
	A	W	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>	AWG	mm (in)	mm	Nm (lb-in)	mm (in)	Nm (lb-in)	PE	Nm (lb-in)
DX-EMC12-004-SL	4	3	0.2 - 6	0.2 - 4	22 - 10	9 (0.35)	0.6 x 3.5	1 (8.85)	-	-	M5	3 (26.55)
DX-EMC12-008(-SL)	8	7	0.2 - 6	0.2 - 4	22 - 10	9 (0.35)	0.6 x 3.5	1 (8.85)	-	-	M5	3 (26.55)
DX-EMC12-012(-SL)	12	7	0.2 - 6	0.2 - 4	22 - 10	9 (0.35)	0.6 x 3.5	1 (8.85)	-	-	M5	3 (26.55)
DX-EMC12-016(-SL)	16	9	0.2 - 6	0.2 - 4	22 - 10	9 (0.35)	0.6 x 3.5	1 (8.85)	-	-	M5	3 (26.55)
DX-EMC12-020(-SL)	20	9	0.2 - 6	0.2 - 4	22 - 10	9 (0.35)	0.6 x 3.5	1 (8.85)	-	-	M5	3 (26.55)
DX-EMC34-012-SL	12	9	0.2 - 6	0.2 - 4	22 - 10	9 (0.35)	0.6 x 3.5	1 (8.85)	-	-	M5	3 (26.55)
DX-EMC34-008...	8	6	0.2 - 6	0.2 - 4	22 - 10	9 (0.35)	0.6 x 3.5	1 (8.85)	-	-	M5	3 (26.55)
DX-EMC34-016...	16	12	0.2 - 6	0.2 - 4	22 - 10	9 (0.35)	0.6 x 3.5	1 (8.85)	-	-	M5	3 (26.55)
DX-EMC12-025(-SL)	25	8	0.2 - 16	0.2 - 10	8	14 (0.55)	1 x 4	2 (17.7)	-	-	M6	6 (53.1)
DX-EMC12-030(-SL)	30	9	0.2 - 16	0.2 - 10	8	14 (0.55)	1 x 4	2 (17.7)	-	-	M6	6 (53.1)
DX-EMC12-042(-SL)	42	11	0.2 - 16	0.2 - 10	8	14 (0.55)	1 x 4	2 (17.7)	-	-	M6	6 (53.1)
DX-EMC34-030...	30	15	0.2 - 16	0.2 - 10	8	14 (0.55)	1 x 4	2 (17.7)	-	-	M6	6 (53.1)
DX-EMC34-042...	42	22	0.2 - 16	0.2 - 10	8	14 (0.55)	1 x 4	2 (17.7)	-	-	M6	6 (53.1)
DX-EMC12-055(-SL)	55	18	2.5 - 25	2.5 - 16	10 - 6	15 (0.59)	1 x 4	4 (35.4)	-	-	M6	6 (53.1)
DX-EMC34-055...	55	30	2.5 - 25	2.5 - 16	10 - 6	15 (0.59)	1 x 4	4 (35.4)	-	-	M6	6 (53.1)
DX-EMC34-075...	75	35	2.5 - 50	2.5 - 35	12 - 2	20 (0.79)	1 x 6.5	5 (44.25)	-	-	M8	12 (106.21)
DX-EMC34-100...	100	60	25 - 50	25 - 50	4/0 - 2	27 (1.06)	-	-	5 (0.2)	8 (70.81)	M10	20 (177.01)
DX-EMC34-130...	130	90	25 - 50	25 - 50	4/0 - 2	27 (1.06)	-	-	5 (0.2)	8 (70.81)	M10	20 (177.01)
DX-EMC34-180...	180	150	25 - 95	25 - 95	4/0 - 2	30 (1.18)	-	-	6 (0.24)	12 (106.21)	M10	20 (177.01)
DX-EMC34-250...	250	180	35 - 150	35 - 150	300 - 2	38 (1.5)	-	-	6 (0.24)	20 (177.01)	M12	30 (265.52)

11/25 IL04012018Z



DX-EMC34-400...  
DX-EMC34-750...

mm (in)

	$I_e$	$P_V$	L1, L2, L3, L1', L2', L3'							
	A	W	a	a1	b	b1	c	Ø	Nm (lb-in)	
DX-EMC34-400...	400	60	25 (0.98)	12.5 (0.49)	40 (1.57)	12.5 (0.49)	6 (0.24)	11 (0.43)	M12	30 (265.52)
DX-EMC34-750...	750	245	30 (1.18)	15 (0.59)	45 (1.77)	15 (0.59)	10 (0.39)	11 (0.43)	M12	30 (265.52)

